

INLAY CC-M 43/70**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Általános rendelési adatok**

Rendelési szám	1500300000
Típus	INLAY CC-M 43/70
GTIN (EAN)	4050118309027
Qty.	1 Darab

INLAY CC-M 43/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Tanúsítványok**

ROHS	Megfelel
------	----------

Méreték és tömegek

Mélység	120 mm	Mélység (coll)	4.7244 inch
Magasság	8 mm	Magasság (coll)	0.315 inch
Szélesség	76 mm	Szélesség (coll)	2.9921 inch
Nettó tömeg	75 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Változat	Tartó 1 jelölőhöz	Szélesség	76 mm
----------	-------------------	-----------	-------

Besorolások

ETIM 8.0	EC001675	ETIM 9.0	EC001675
ETIM 10.0	EC001675	ECLASS 14.0	19-14-90-90
ECLASS 15.0	19-14-90-90		

Felhasználási példa

