

**Általános rendelési adatok**

Változat	MetalliCard, Ragasztócsík, 43 x 70 mm, Áttetsző
Rendelési szám	1500340000
Típus	DKB CC 43/70
GTIN (EAN)	4050118309041
Qty.	100 Darab

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Mélység	0.01 mm	Mélység (coll)	0.0004 inch
Magasság	43 mm	Magasság (coll)	1.6929 inch
Szélesség	70 mm	Szélesség (coll)	2.7559 inch
Nettó tömeg	0.01 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...160 °C
------------------------------	--------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Ragasztóanyag	Módosított akrilát	
Változat	Öntapadós	
Szélesség	70 mm	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	160 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	
Szín	Áttetsző	
Alapanyag	Poliészter fólia	
Nyomtatott karakterek	nélkül	
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	MetalliCard
Javasolt iparágak	Energetika, Folyamat	
kompatibilis nyomtató		
Jelölők száma kombinációként	1 MetalliCard = Adhesive strip	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...160 °C	

Besorolások

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Felhasználási példa

