
Data sheet

ES EPG 45 WM 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°- ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

Általános rendelési adatok

Változat	120mm², WM krimp
Rendelési szám	1500900000
Típus	ES EPG 45 WM 120
GTIN (EAN)	4050118309287
Qty.	1 Darab

Data sheet

ES EPG 45 WM 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Méretek és tömegek

Mélység	12 mm	Mélység (coll)	0.4724 inch
Magasság	60 mm	Magasság (coll)	2.3622 inch
Szélesség	30 mm	Szélesség (coll)	1.1811 inch
Nettó tömeg	135 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Krimpelhető betétek

Krimpelési szélesség	5 mm	Vörösréz krimpelési keresztmetszete	120
Krimpelési szélesség mm-ben	5		

Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	WM krimp	
Kábelsaru keresztmetszet	névleges	120 mm²

Érintkező leírása

Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	4/0	Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	4/0
Krimpelési tartomány, max.	120 mm²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES EPG 45 WM 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Szerszámok




Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°- ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

Általános rendelési adatok

Típus	EPG 45	Változat
Rendelési szám	1500830000	Présszerszám, 6mm², 150mm², Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális sajtolás
GTIN (EAN)	4050118309317	
Qty.	1 ST	

120 mm²



Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M6/-120 S	Változat
Rendelési szám	1494410000	kábelsaru, záróelem,120 mm²,120 mm² - 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118304060	
Qty.	10 ST	
Típus	KRN-M8/-120 S	Változat
Rendelési szám	1494420000	kábelsaru, záróelem,120 mm²,120 mm² - 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118304077	
Qty.	10 ST	
Típus	KRN-M10/-120 S	Változat
Rendelési szám	1494920000	kábelsaru, záróelem,120 mm²,120 mm² - 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118304626	
Qty.	10 ST	

ES EPG 45 WM 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	KRN-M12/-120 S	Változat
Rendelési szám	1494930000	kábelsaru, záróelem, 120 mm², 120 mm² - 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118304602	
Qty.	10 ST	
Típus	KWN-M8/-120 90	Változat
Rendelési szám	1494680000	kábelsaru, záróelem, 120 mm², 120 mm² - 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118304343	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M10/-120 90	Változat
Rendelési szám	1494450000	kábelsaru, záróelem, 120 mm², 120 mm² - 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118304084	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M12/-120 90	Változat
Rendelési szám	1494470000	kábelsaru, záróelem, 120 mm², 120 mm² - 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118304091	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M16/-120 90	Változat
Rendelési szám	1494480000	kábelsaru, záróelem, 120 mm², 120 mm² - 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118304312	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M8/-120 45	Változat
Rendelési szám	1496390000	kábelsaru, záróelem, 120 mm², 120 mm² - 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118305999	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M10/-120 45	Változat
Rendelési szám	1496400000	kábelsaru, záróelem, 120 mm², 120 mm² - 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118306224	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M12/-120 45	Változat
Rendelési szám	1496410000	kábelsaru, záróelem, 120 mm², 120 mm² - 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118306057	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M16/-120 45	Változat
Rendelési szám	1496420000	kábelsaru, záróelem, 120 mm², 120 mm² - 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118306118	
Qty.	25 ST	
Típus	KP-M8/-120	Változat
Rendelési szám	1498480000	kábelsaru, záróelem, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118307900	
Qty.	50 ST	

ES EPG 45 WM 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	KP-M10/-120	Változat
Rendelési szám	1498240000	kábelsaru, záróelem, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118307368	
Qty.	50 ST	
Típus	KP-M12/-120	Változat
Rendelési szám	1498250000	kábelsaru, záróelem, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118307627	
Qty.	50 ST	
Típus	KP-M14/-120	Változat
Rendelési szám	1498490000	kábelsaru, záróelem, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118307771	
Qty.	50 ST	
Típus	KP-M16/-120	Változat
Rendelési szám	1498270000	kábelsaru, záróelem, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118307580	
Qty.	50 ST	
Típus	KP-M20/-120	Változat
Rendelési szám	1498280000	kábelsaru, záróelem, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118307702	
Qty.	50 ST	
Típus	KWPN-M10/-120 90	Változat
Rendelési szám	1497750000	kábelsaru, záróelem, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118307061	
Qty.	25 ST	
Típus	KWPN-M12/-120 90	Változat
Rendelési szám	1497760000	kábelsaru, záróelem, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118307184	
Qty.	25 ST	
Típus	KWPN-M16/120 90	Változat
Rendelési szám	1497770000	kábelsaru, záróelem, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118307030	
Qty.	25 ST	
Típus	KWPN-M20/-120 90	Változat
Rendelési szám	1497780000	kábelsaru, záróelem, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118307191	
Qty.	25 ST	
Típus	VPN/-120	Változat
Rendelési szám	1498690000	kábelsaru, záróelem, 120 mm², 120 mm², Nincs
GTIN (EAN)	4050118307795	
Qty.	25 ST	

ES EPG 45 WM 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	VPLN/-120	Változat
Rendelési szám	1492960000	kábelsaru, záróelem, 120 mm², 120 mm², Nincs
GTIN (EAN)	4050118302936	
Qty.	50 ST	
Típus	KRN-M8/-120	Változat
Rendelési szám	1495790000	kábelsaru, záróelem, 120 mm², 120 mm² - 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118305401	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M10/-120	Változat
Rendelési szám	1495650000	kábelsaru, záróelem, 120 mm², 120 mm² - 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118305289	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M12/-120	Változat
Rendelési szám	1495670000	kábelsaru, záróelem, 120 mm², 120 mm² - 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118305258	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M14/-120	Változat
Rendelési szám	1495800000	kábelsaru, záróelem, 120 mm², 120 mm² - 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118305616	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M16/-120	Változat
Rendelési szám	1495680000	kábelsaru, záróelem, 120 mm², 120 mm² - 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118305272	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M20/-120	Változat
Rendelési szám	1495690000	kábelsaru, záróelem, 120 mm², 120 mm² - 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118305524	
Qty.	25 ST	