


ES EPG 45 HEX 95**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

Általános rendelési adatok

Változat	95mm ² , Hatszög sajtolás
Rendelési szám	1500980000
Típus	ES EPG 45 HEX 95
GTIN (EAN)	4050118309348
Qty.	1 Darab

ES EPG 45 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Méretek és tömegek

Mélység	12 mm	Mélység (coll)	0.4724 inch
Magasság	60 mm	Magasság (coll)	2.3622 inch
Szélesség	30 mm	Szélesség (coll)	1.1811 inch
Nettó tömeg	136 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Krimpelhető betétek

Azonosító szám	18	Krimpelési szélesség	5 mm
Krimpelés keresztmetszete, alumínium	70	Vörösréz krimpelési keresztmetszete	95
Krimpelési szélesség mm-ben	5		

Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	Hatszög sajtolás
Kábelsaru keresztmetszet	névleges 95 mm ²

Érintkező leírása

Vezeték-kérsztmetszet, max. AWG	3/0	Vezeték-kérsztmetszet, min. AWG	3/0
Krimpelési tartomány, max.	95 mm ²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES EPG 45 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Szerszámok



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krímpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krímpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

Általános rendelési adatok

Típus	EPG 45	Változat
Rendelési szám	1500830000	Présszerszám, 6mm ² , 150mm ² , Hatszög sajtolás, WM krímp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krímpelés, Ovális sajtolás
GTIN (EAN)	4050118309317	
Qty.	1 ST	

95 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M6/-95	Változat
Rendelési szám	1495820000	kábelsaru, záróelem, 95 mm ² , 95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305531	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M8/-95	Változat
Rendelési szám	1495600000	kábelsaru, záróelem, 95 mm ² , 95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305241	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M10/-95	Változat
Rendelési szám	1495610000	kábelsaru, záróelem, 95 mm ² , 95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305371	
Qty.	25 ST	

ES EPG 45 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	KRN-M12/-95	Változat
Rendelési szám	1495620000	kábelsaru, záróelem,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305265	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M14/-95	Változat
Rendelési szám	1495780000	kábelsaru, záróelem,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305555	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M16/-95	Változat
Rendelési szám	1495630000	kábelsaru, záróelem,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305326	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M20/-95	Változat
Rendelési szám	1495640000	kábelsaru, záróelem,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305319	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M6/-95 S	Változat
Rendelési szám	1494430000	kábelsaru, záróelem,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303957	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M8/-95 S	Változat
Rendelési szám	1494890000	kábelsaru, záróelem,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304121	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M10/-95 S	Változat
Rendelési szám	1494900000	kábelsaru, záróelem,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304398	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M12/-95 S	Változat
Rendelési szám	1494910000	kábelsaru, záróelem,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304510	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M8/-95 90	Változat
Rendelési szám	1496080000	kábelsaru, záróelem,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305685	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M10/-95 90	Változat
Rendelési szám	1496090000	kábelsaru, záróelem,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305692	
Qty.	25 ST	

ES EPG 45 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	KWN-M12/-95 90	Változat
Rendelési szám	1496100000	kábelsaru, záróelem,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305487	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M14/-95 90	Változat
Rendelési szám	1494670000	kábelsaru, záróelem,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304411	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M16/-95 90	Változat
Rendelési szám	1496110000	kábelsaru, záróelem,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305678	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M8/-95 45	Változat
Rendelési szám	1496340000	kábelsaru, záróelem,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305821	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M10/-95 45	Változat
Rendelési szám	1496350000	kábelsaru, záróelem,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306125	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M12/-95 45	Változat
Rendelési szám	1496370000	kábelsaru, záróelem,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305890	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M16/-95 45	Változat
Rendelési szám	1496380000	kábelsaru, záróelem,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305838	
Qty.	25 ST	
Típus	KP-M8/-95	Változat
Rendelési szám	1498180000	kábelsaru, záróelem,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307498	
Qty.	50 ST	
Típus	KP-M10/-95	Változat
Rendelési szám	1498190000	kábelsaru, záróelem,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307603	
Qty.	50 ST	
Típus	KP-M12/-95	Változat
Rendelési szám	1498210000	kábelsaru, záróelem,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307610	
Qty.	50 ST	

ES EPG 45 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	KP-M14/-95	Változat
Rendelési szám	1498520000	kábelsaru, záróelem,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307863	
Qty.	50 ST	
Típus	KP-M16/-95	Változat
Rendelési szám	1498220000	kábelsaru, záróelem,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307719	
Qty.	50 ST	
Típus	KP-M20/-95	Változat
Rendelési szám	1498230000	kábelsaru, záróelem,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307634	
Qty.	50 ST	
Típus	KWPN-M8/-95 90	Változat
Rendelési szám	1497690000	kábelsaru, záróelem,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307207	
Qty.	25 ST	
Típus	KWPN-M10/-95 90	Változat
Rendelési szám	1497710000	kábelsaru, záróelem,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307139	
Qty.	25 ST	
Típus	KWPN-M12/-95 90	Változat
Rendelési szám	1497720000	kábelsaru, záróelem,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307214	
Qty.	25 ST	
Típus	KWPN-M16/-95 90	Változat
Rendelési szám	1497730000	kábelsaru, záróelem,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307054	
Qty.	25 ST	
Típus	VPN/-95	Változat
Rendelési szám	1498680000	kábelsaru, záróelem,95 mm ² ,95 mm ² ,Nincs
GTIN (EAN)	4050118307917	
Qty.	50 ST	
Típus	VPLN/-95	Változat
Rendelési szám	1492950000	kábelsaru, záróelem,95 mm ² ,95 mm ² ,Nincs
GTIN (EAN)	4050118302622	
Qty.	50 ST	