

ES EPG 45 DIN 6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

Általános rendelési adatok

Változat	6mm ² , Fogas sajtolás
Rendelési szám	1501290000
Típus	ES EPG 45 DIN 6
GTIN (EAN)	4050118309614
Qty.	1 Darab

ES EPG 45 DIN 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	12 mm	Mélység (coll)	0.4724 inch
Magasság	60 mm	Magasság (coll)	2.3622 inch
Szélesség	30 mm	Szélesség (coll)	1.1811 inch
Nettó tömeg	153 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Krimpelhető betétek

Krimpelési szélesség	6 mm	Vörösréz krimpelési keresztmetszete	6
Krimpelési szélesség mm-ben	6		

Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	Fogas sajtolás
Kábelsaru keresztmetszet	névleges 6 mm ²

Érintkező leírása

Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	10	Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	10
Krimpelési tartomány, max.	6 mm ²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		