


**ES EPG 45 DIN 6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm<sup>2</sup>-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

**Általános rendelési adatok**

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Változat       | 6mm <sup>2</sup> , Fogas sajtolás |
| Rendelési szám | <a href="#">1501290000</a>        |
| Típus          | ES EPG 45 DIN 6                   |
| GTIN (EAN)     | 4050118309614                     |
| Qty.           | 1 Darab                           |

## ES EPG 45 DIN 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Méretek és tömegek

|             |       |                  |             |
|-------------|-------|------------------|-------------|
| Mélység     | 12 mm | Mélység (coll)   | 0.4724 inch |
| Magasság    | 60 mm | Magasság (coll)  | 2.3622 inch |
| Szélesség   | 30 mm | Szélesség (coll) | 1.1811 inch |
| Nettó tömeg | 153 g |                  |             |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Krimpelhető betétek

|                             |      |                                     |   |
|-----------------------------|------|-------------------------------------|---|
| Krimpelési szélesség        | 6 mm | Vörösréz krimpelési keresztmetszete | 6 |
| Krimpelési szélesség mm-ben | 6    |                                     |   |

## Szerszámjellemzők - krimpelés

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Krimpelési típus/profil  | Fogas sajtolás             |
| Kábelsaru keresztmetszet | névleges 6 mm <sup>2</sup> |

## Érintkező leírása

|                                  |                   |                                  |    |
|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|----|
| Vezeték-keresztmetszet, max. AWG | 10                | Vezeték-keresztmetszet, min. AWG | 10 |
| Krimpelési tartomány, max.       | 6 mm <sup>2</sup> |                                  |    |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001282    | ETIM 9.0    | EC001282    |
| ETIM 10.0   | EC001282    | ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 |             |             |