


ES APG 80 AEH 150**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm²
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomá szenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

Általános rendelési adatok

Változat	150mm ² , Trapéz alakú krimpelés
Rendelési szám	1502100000
Típus	ES APG 80 AEH 150
GTIN (EAN)	4050118310085
Qty.	1 Darab

ES APG 80 AEH 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Méretek és tömegek

Nettó tömeg	472.7 g
-------------	---------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Krimpelhető betétek

Krimpelési szélesség	38 mm	Vörösréz krimpelési keresztmetszete	150
Krimpelési szélesség mm-ben	38		

Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	Trapéz alakú krimpelés		
Kábelcső keresztmetszet	névleges		150 mm ²

Érintkező leírása

Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	5/0	Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	5/0
Krimpelési tartomány, max.	150 mm ²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		