


ES APG 80 WM 6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm²
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomá szenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

Általános rendelési adatok

Változat	6mm ² , WM krimp
Rendelési szám	1502430000
Típus	ES APG 80 WM 6
GTIN (EAN)	4050118310801
Qty.	1 Darab

ES APG 80 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Méretek és tömegek

Nettó tömeg	335.8 g
-------------	---------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Krimpelhető betétek

Krimpelési szélesség	7 mm	Vörösréz krimpelési keresztmetszete	6
Krimpelési szélesség mm-ben	7		

Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	WM krimp
Kábelcső keresztmetszet	névleges 6 mm ²

Érintkező leírása

Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	10	Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	10
Krimpelési tartomány, max.	6 mm ²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES APG 80 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

6 mm²6 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M4/-6	Változat
Rendelési szám	1497150000	kábelsaru, záróelem,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306767	
Qty.	100 ST	
Típus	KRN-M5/-6	Változat
Rendelési szám	1497170000	kábelsaru, záróelem,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306590	
Qty.	100 ST	
Típus	KRN-M6/-6	Változat
Rendelési szám	1497180000	kábelsaru, záróelem,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306729	
Qty.	100 ST	
Típus	KRN-M8/-6	Változat
Rendelési szám	1497190000	kábelsaru, záróelem,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306613	
Qty.	100 ST	
Típus	KRN-M10/-6	Változat
Rendelési szám	1497200000	kábelsaru, záróelem,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306385	
Qty.	100 ST	
Típus	KRN-M12/-6	Változat
Rendelési szám	1497210000	kábelsaru, záróelem,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306347	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M4/-6 90	Változat
Rendelési szám	1497220000	kábelsaru, záróelem,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306477	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M5/-6 90	Változat
Rendelési szám	1496120000	kábelsaru, záróelem,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305753	
Qty.	100 ST	

ES APG 80 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	KWN-M6/-6 90	Változat
Rendelési szám	1496130000	kábelsaru, záróelem,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305982	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M8/-6 90	Változat
Rendelési szám	1496140000	kábelsaru, záróelem,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306248	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M10/-6 90	Változat
Rendelési szám	1496150000	kábelsaru, záróelem,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305579	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M12/-6 90	Változat
Rendelési szám	1496170000	kábelsaru, záróelem,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305869	
Qty.	100 ST	
Típus	VSTN/-6	Változat
Rendelési szám	1494720000	kábelsaru, záróelem,6 mm ² ,6 mm ² ,Nincs
GTIN (EAN)	4050118304190	
Qty.	100 ST	
Típus	KP-M5/-6	Változat
Rendelési szám	1497840000	kábelsaru, záróelem,6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307405	
Qty.	100 ST	
Típus	KP-M6/-6	Változat
Rendelési szám	1497850000	kábelsaru, záróelem,6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307245	
Qty.	100 ST	
Típus	KP-M8/-6	Változat
Rendelési szám	1497860000	kábelsaru, záróelem,6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307238	
Qty.	100 ST	
Típus	VPN/-6	Változat
Rendelési szám	1498610000	kábelsaru, záróelem,6 mm ² ,6 mm ² ,Nincs
GTIN (EAN)	4050118307931	
Qty.	100 ST	