

ES APG 80 WM 25**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm²
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomá szenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

Általános rendelési adatok

Változat	25mm ² , WM krimp
Rendelési szám	1502480000
Típus	ES APG 80 WM 25
GTIN (EAN)	4050118310634
Qty.	1 Darab

ES APG 80 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Nettó tömeg	351.9 g
-------------	---------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Krimpelhető betétek

Krimpelési szélesség	12 mm	Vörösréz krimpelési keresztmetszete	25
Krimpelési szélesség mm-ben	12		

Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	WM krimp
Kábelcső keresztmetszet	névleges 25 mm ²

Érintkező leírása

Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	4	Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	4
Krimpelési tartomány, max.	25 mm ²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Tartozékok

25 mm²25 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M5/-25	Változat
Rendelési szám	1495830000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305562	
Qty.	100 ST	
Típus	KRN-M6/-25	Változat
Rendelési szám	1496490000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305784	
Qty.	100 ST	
Típus	KRN-M8/-25	Változat
Rendelési szám	1496500000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305975	
Qty.	100 ST	
Típus	KRN-M10/-25	Változat
Rendelési szám	1496510000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305814	
Qty.	100 ST	
Típus	KRN-M12/-25	Változat
Rendelési szám	1496520000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306163	
Qty.	100 ST	
Típus	KRN-M14/-25	Változat
Rendelési szám	1496530000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305883	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M6/-25 90	Változat
Rendelési szám	1495850000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305456	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M8/-25 90	Változat
Rendelési szám	1495870000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305470	
Qty.	100 ST	

ES APG 80 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KWN-M10/-25 90	Változat
Rendelési szám	1495880000	kábelsaru, záróelem,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305449	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M12/-25 90	Változat
Rendelési szám	1495890000	kábelsaru, záróelem,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305647	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M14/-25 90	Változat
Rendelési szám	1495900000	kábelsaru, záróelem,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305517	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M6/-25 45	Változat
Rendelési szám	1496180000	kábelsaru, záróelem,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305876	
Qty.	100 ST	

240 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KWN-M8/-25 45	Változat
Rendelési szám	1496190000	kábelsaru, záróelem,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306231	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M10/-25 45	Változat
Rendelési szám	1496200000	kábelsaru, záróelem,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305593	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M12/-25 45	Változat
Rendelési szám	1496210000	kábelsaru, záróelem,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305715	
Qty.	100 ST	

ES APG 80 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

25 mm²



Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	VSTN/-25	Változat
Rendelési szám	1494730000	kábelsaru, záróelem,25 mm ² ,25 mm ² ,Nincs
GTIN (EAN)	4050118304275	
Qty.	50 ST	
Típus	KP-M6/-25	Változat
Rendelési szám	1497970000	kábelsaru, záróelem,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307412	
Qty.	100 ST	
Típus	KP-M8/-25	Változat
Rendelési szám	1497980000	kábelsaru, záróelem,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307528	
Qty.	100 ST	
Típus	KP-M10/-25	Változat
Rendelési szám	1497990000	kábelsaru, záróelem,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307535	
Qty.	100 ST	
Típus	KP-M12/-25	Változat
Rendelési szám	1498000000	kábelsaru, záróelem,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307504	
Qty.	100 ST	
Típus	KP-M16/-25	Változat
Rendelési szám	1498010000	kábelsaru, záróelem,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307443	
Qty.	100 ST	
Típus	KWPN-M6/-25 90	Változat
Rendelési szám	1497490000	kábelsaru, záróelem,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306668	
Qty.	100 ST	
Típus	KWPN-M8/-25 90	Változat
Rendelési szám	1497510000	kábelsaru, záróelem,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306972	
Qty.	100 ST	

ES APG 80 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KWPN-M10/-25 90	Változat
Rendelési szám	1497520000	kábelsaru, záróelem,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306989	
Qty.	100 ST	
Típus	KWPN-M12/-25 90	Változat
Rendelési szám	1497530000	kábelsaru, záróelem,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307108	
Qty.	100 ST	
Típus	VPN/-25	Változat
Rendelési szám	1498640000	kábelsaru, záróelem,25 mm ² ,25 mm ² ,Nincs
GTIN (EAN)	4050118308013	
Qty.	100 ST	
Típus	KQN-M5/-25	Változat
Rendelési szám	1494120000	kábelsaru, záróelem,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303827	
Qty.	50 ST	
Típus	KQN-M6/-25	Változat
Rendelési szám	1494130000	kábelsaru, záróelem,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303858	
Qty.	50 ST	
Típus	KQN-M8/-25	Változat
Rendelési szám	1494140000	kábelsaru, záróelem,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303872	
Qty.	50 ST	
Típus	KQN-M10/-25	Változat
Rendelési szám	1494150000	kábelsaru, záróelem,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303865	
Qty.	50 ST	
Típus	KQN-M12/-25	Változat
Rendelési szám	1494160000	kábelsaru, záróelem,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303902	
Qty.	50 ST	
Típus	KQN-M16/-25	Változat
Rendelési szám	1493490000	kábelsaru, záróelem,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303148	
Qty.	50 ST	
Típus	KSN/-25	Változat
Rendelési szám	1492800000	kábelsaru, záróelem,25 mm ² ,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302592	
Qty.	50 ST	

ES APG 80 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	VPLN/-25	Változat
Rendelési szám	1492910000	kábelsaru, záróelem,25 mm ² ,25 mm ² ,Nincs
GTIN (EAN)	4050118302646	
Qty.	100 ST	
Típus	VSTN/25	Változat
Rendelési szám	1493050000	kábelsaru, záróelem,25 mm ² ,25 mm ² ,Nincs
GTIN (EAN)	4050118302783	
Qty.	100 ST	