

ES APG 80 WM 35**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm²
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomá szenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

Általános rendelési adatok

Változat	35mm ² , WM krimp
Rendelési szám	1502490000
Típus	ES APG 80 WM 35
GTIN (EAN)	4050118310597
Qty.	1 Darab

ES APG 80 WM 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méreték és tömegek

Nettó tömeg	349.4 g
-------------	---------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Krimpelhető betétek

Krimpelési szélesség	12 mm	Vörösréz krimpelési keresztmetszete	35
Krimpelési szélesség mm-ben	12		

Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	WM krimp		
Kábelcső keresztmetszet	névleges	35 mm ²	

Érintkező leírása

Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	2	Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	2
Krimpelési tartomány, max.	35 mm ²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES APG 80 WM 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

35 mm²35 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M6/-35	Változat
Rendelési szám	1496540000	kábelsaru, záróelem,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306156	
Qty.	100 ST	
Típus	KRN-M8/-35	Változat
Rendelési szám	1496550000	kábelsaru, záróelem,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305913	
Qty.	100 ST	
Típus	KRN-M10/-35	Változat
Rendelési szám	1496570000	kábelsaru, záróelem,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305920	
Qty.	100 ST	
Típus	KRN-M12/-35	Változat
Rendelési szám	1496580000	kábelsaru, záróelem,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306019	
Qty.	100 ST	
Típus	KRN-M6/-35 S	Változat
Rendelési szám	1494790000	kábelsaru, záróelem,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304466	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M8/-35 S	Változat
Rendelési szám	1494810000	kábelsaru, záróelem,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304374	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M6/-35 90	Változat
Rendelési szám	1495910000	kábelsaru, záróelem,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305418	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M8/-35 90	Változat
Rendelési szám	1495920000	kábelsaru, záróelem,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305548	
Qty.	100 ST	

ES APG 80 WM 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KWN-M10/-35 90	Változat
Rendelési szám	1495930000	kábelsaru, záróelem,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305173	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M12/-35 90	Változat
Rendelési szám	1495940000	kábelsaru, záróelem,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305623	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M14/-35 90	Változat
Rendelési szám	1494640000	kábelsaru, záróelem,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304350	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M16/-35 90	Változat
Rendelési szám	1494690000	kábelsaru, záróelem,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304268	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M6/-35 45	Változat
Rendelési szám	1496220000	kábelsaru, záróelem,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305852	
Qty.	50 ST	
Típus	KWN-M8/-35 45	Változat
Rendelési szám	1496230000	kábelsaru, záróelem,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305968	
Qty.	50 ST	
Típus	KWN-M10/-35 45	Változat
Rendelési szám	1496240000	kábelsaru, záróelem,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306217	
Qty.	50 ST	
Típus	KWN-M12/-35 45	Változat
Rendelési szám	1496250000	kábelsaru, záróelem,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306002	
Qty.	50 ST	
Típus	VSTN/-35	Változat
Rendelési szám	1494740000	kábelsaru, záróelem,35 mm ² ,35 mm ² ,Nincs
GTIN (EAN)	4050118304428	
Qty.	50 ST	
Típus	KP-M6/-35	Változat
Rendelési szám	1498020000	kábelsaru, záróelem,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307313	
Qty.	100 ST	

ES APG 80 WM 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KP-M8/-35	Változat
Rendelési szám	1498030000	kábelsaru, záróelem,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307511	
Qty.	100 ST	
Típus	KP-M10/-35	Változat
Rendelési szám	1498040000	kábelsaru, záróelem,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307337	
Qty.	100 ST	
Típus	KP-M12/35	Változat
Rendelési szám	1498050000	kábelsaru, záróelem,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307320	
Qty.	100 ST	
Típus	KP-M16/-35	Változat
Rendelési szám	1498060000	kábelsaru, záróelem,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307382	
Qty.	100 ST	
Típus	KWPN-M6/-35 90	Változat
Rendelési szám	1497540000	kábelsaru, záróelem,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306996	
Qty.	100 ST	
Típus	KWPN-M8/-35 90	Változat
Rendelési szám	1497550000	kábelsaru, záróelem,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307146	
Qty.	100 ST	
Típus	KWPN-M10/-35 90	Változat
Rendelési szám	1497570000	kábelsaru, záróelem,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307153	
Qty.	100 ST	
Típus	KWPN-M12/-35 90	Változat
Rendelési szám	1497580000	kábelsaru, záróelem,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306682	
Qty.	100 ST	
Típus	VPN/-35	Változat
Rendelési szám	1498650000	kábelsaru, záróelem,35 mm ² ,35 mm ² ,Nincs
GTIN (EAN)	4050118308143	
Qty.	100 ST	
Típus	KQN-M6/-35	Változat
Rendelési szám	1494170000	kábelsaru, záróelem,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304015	
Qty.	50 ST	

ES APG 80 WM 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KQN-M8/-35	Változat
Rendelési szám	1494180000	kábelsaru, záróelem,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304022	
Qty.	50 ST	
Típus	KQN-M10/-35	Változat
Rendelési szám	1494190000	kábelsaru, záróelem,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303780	
Qty.	50 ST	
Típus	KQN-M12/-35	Változat
Rendelési szám	1493130000	kábelsaru, záróelem,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302837	
Qty.	50 ST	
Típus	KQN-M16/-35	Változat
Rendelési szám	1493140000	kábelsaru, záróelem,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302851	
Qty.	50 ST	
Típus	KQN-M20/-35	Változat
Rendelési szám	1493520000	kábelsaru, záróelem,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303124	
Qty.	50 ST	
Típus	KSN/-35	Változat
Rendelési szám	1492810000	kábelsaru, záróelem,35 mm ² ,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302639	
Qty.	50 ST	
Típus	VPLN/-35	Változat
Rendelési szám	1492920000	kábelsaru, záróelem,35 mm ² ,35 mm ² ,Nincs
GTIN (EAN)	4050118302752	
Qty.	100 ST	
Típus	VSTN/35	Változat
Rendelési szám	1493060000	kábelsaru, záróelem,35 mm ² ,35 mm ² ,Nincs
GTIN (EAN)	4050118302943	
Qty.	100 ST	