

ES APG 80 WM 50**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm²
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

Általános rendelési adatok

Változat	50mm ² , WM krimp
Rendelési szám	1502500000
Típus	ES APG 80 WM 50
GTIN (EAN)	4050118310658
Qty.	1 Darab

ES APG 80 WM 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méreték és tömegek

Nettó tömeg	346.3 g
-------------	---------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Krimpelhető betétek

Krimpelési szélesség	12 mm	Vörösréz krimpelési keresztmetszete	50
Krimpelési szélesség mm-ben	12		

Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	WM krimp		
Kábelcső keresztmetszet	névleges	50 mm ²	

Érintkező leírása

Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	1	Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	1
Krimpelési tartomány, max.	50 mm ²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Tartozékok

50 mm²50 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M6/-50	Változat
Rendelési szám	1496590000	kábelsaru, záróelem,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305746	
Qty.	100 ST	
Típus	KRN-M8/-50	Változat
Rendelési szám	1496600000	kábelsaru, záróelem,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306149	
Qty.	100 ST	
Típus	KRN-M10/-50	Változat
Rendelési szám	1496610000	kábelsaru, záróelem,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306064	
Qty.	100 ST	
Típus	KRN-M12/-50	Változat
Rendelési szám	1496620000	kábelsaru, záróelem,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305722	
Qty.	100 ST	
Típus	KRN-M14/-50	Változat
Rendelési szám	1495750000	kábelsaru, záróelem,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305197	
Qty.	100 ST	
Típus	KRN-M16/-50	Változat
Rendelési szám	1496630000	kábelsaru, záróelem,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306200	
Qty.	100 ST	
Típus	KRN-M20/-50	Változat
Rendelési szám	1495840000	kábelsaru, záróelem,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305364	
Qty.	100 ST	
Típus	KRN-M6/-50 S	Változat
Rendelési szám	1494820000	kábelsaru, záróelem,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304114	
Qty.	25 ST	

ES APG 80 WM 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KRN-M8/-50 S	Változat
Rendelési szám	1494830000	kábelsaru, záróelem,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304404	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M10/-50 S	Változat
Rendelési szám	1494840000	kábelsaru, záróelem,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304619	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M6/-50 90	Változat
Rendelési szám	1495950000	kábelsaru, záróelem,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305388	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M8/-50 90	Változat
Rendelési szám	1495970000	kábelsaru, záróelem,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305425	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M10/-50 90	Változat
Rendelési szám	1495980000	kábelsaru, záróelem,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305494	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M12/-50 90	Változat
Rendelési szám	1495990000	kábelsaru, záróelem,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305654	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M14/-50 90	Változat
Rendelési szám	1494650000	kábelsaru, záróelem,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304251	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M16/-50 90	Változat
Rendelési szám	1496000000	kábelsaru, záróelem,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305630	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M20/-50 90	Változat
Rendelési szám	1494710000	kábelsaru, záróelem,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304442	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M6/-50 45	Változat
Rendelési szám	1496270000	kábelsaru, záróelem,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305937	
Qty.	50 ST	

ES APG 80 WM 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KWN-M8/-50 45	Változat
Rendelési szám	1496280000	kábelsaru, záróelem,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306101	
Qty.	50 ST	
Típus	KWN-M10/-50 45	Változat
Rendelési szám	1496290000	kábelsaru, záróelem,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305760	
Qty.	50 ST	
Típus	KWN-M12/-50 45	Változat
Rendelési szám	1496300000	kábelsaru, záróelem,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306040	
Qty.	50 ST	
Típus	VSTN/-50	Változat
Rendelési szám	1494750000	kábelsaru, záróelem,50 mm ² ,50 mm ² ,Nincs
GTIN (EAN)	4050118304381	
Qty.	50 ST	
Típus	KP-M6/-50	Változat
Rendelési szám	1498510000	kábelsaru, záróelem,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308006	
Qty.	100 ST	
Típus	KP-M8/-50	Változat
Rendelési szám	1498070000	kábelsaru, záróelem,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307566	
Qty.	100 ST	
Típus	KP-M10/-50	Változat
Rendelési szám	1498080000	kábelsaru, záróelem,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307559	
Qty.	100 ST	
Típus	KP-M12/-50	Változat
Rendelési szám	1498090000	kábelsaru, záróelem,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307375	
Qty.	100 ST	
Típus	KP-M14/-50	Változat
Rendelési szám	1498570000	kábelsaru, záróelem,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308105	
Qty.	100 ST	
Típus	KP-M16/-50	Változat
Rendelési szám	1498110000	kábelsaru, záróelem,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307474	
Qty.	100 ST	

ES APG 80 WM 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KP-M20/-50	Változat
Rendelési szám	1498120000	kábelsaru, záróelem,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307597	
Qty.	100 ST	
Típus	KWPN-M8/-50 90	Változat
Rendelési szám	1497590000	kábelsaru, záróelem,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306699	
Qty.	100 ST	
Típus	KWPN-M10/-50 90	Változat
Rendelési szám	1497610000	kábelsaru, záróelem,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307078	
Qty.	100 ST	
Típus	KWPN-M12/-50 90	Változat
Rendelési szám	1497620000	kábelsaru, záróelem,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306675	
Qty.	100 ST	
Típus	KWPN-M16/-50 90	Változat
Rendelési szám	1497630000	kábelsaru, záróelem,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307115	
Qty.	100 ST	
Típus	VPN/-50	Változat
Rendelési szám	1498660000	kábelsaru, záróelem,50 mm ² ,50 mm ² ,Nincs
GTIN (EAN)	4050118307948	
Qty.	50 ST	
Típus	KQN-M6/-50	Változat
Rendelési szám	1493510000	kábelsaru, záróelem,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303179	
Qty.	50 ST	
Típus	KQN-M8/-50	Változat
Rendelési szám	1493150000	kábelsaru, záróelem,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302868	
Qty.	50 ST	
Típus	KQN-M10/-50	Változat
Rendelési szám	1493160000	kábelsaru, záróelem,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303049	
Qty.	50 ST	
Típus	KQN-M12/-50	Változat
Rendelési szám	1493170000	kábelsaru, záróelem,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303216	
Qty.	50 ST	

ES APG 80 WM 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KQN-M16/-50	Változat
Rendelési szám	1493180000	kábelsaru, záróelem,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302844	
Qty.	50 ST	
Típus	KQN-M20/-50	Változat
Rendelési szám	1493530000	kábelsaru, záróelem,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303513	
Qty.	50 ST	
Típus	KSN/-50	Változat
Rendelési szám	1492820000	kábelsaru, záróelem,50 mm ² ,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302769	
Qty.	50 ST	
Típus	VPLN/-50	Változat
Rendelési szám	1492930000	kábelsaru, záróelem,50 mm ² ,50 mm ² ,Nincs
GTIN (EAN)	4050118302684	
Qty.	100 ST	
Típus	VSTN/50	Változat
Rendelési szám	1493070000	kábelsaru, záróelem,50 mm ² ,50 mm ² ,Nincs
GTIN (EAN)	4050118302691	
Qty.	100 ST	