


**ES APG 80 WM 70****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm<sup>2</sup>
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

**Általános rendelési adatok**

Változat	70mm <sup>2</sup> , WM krimp
Rendelési szám	<a href="#">1502520000</a>
Típus	ES APG 80 WM 70
GTIN (EAN)	4050118310580
Qty.	1 Darab

## ES APG 80 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Méretek és tömegek

Nettó tömeg	342.3 g
-------------	---------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Krimpelhető betétek

Krimpelési szélesség	12 mm	Vörösréz krimpelési keresztmetszete	70
Krimpelési szélesség mm-ben	12		

## Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	WM krimp
Kábelcső keresztmetszet	névleges 70 mm <sup>2</sup>

## Érintkező leírása

Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	2/0	Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	2/0
Krimpelési tartomány, max.	70 mm <sup>2</sup>		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

## ES APG 80 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

70 mm<sup>2</sup>70 mm<sup>2</sup>

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M6/-70	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496640000</a>	kábelsaru, záróelem, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305951	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M8/-70	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496650000</a>	kábelsaru, záróelem, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305791	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M10/-70	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496670000</a>	kábelsaru, záróelem, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305845	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M12/-70	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1495570000</a>	kábelsaru, záróelem, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304992	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M14/-70	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1495770000</a>	kábelsaru, záróelem, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305166	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M16/-70	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1495580000</a>	kábelsaru, záróelem, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305340	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M20/-70	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1495590000</a>	kábelsaru, záróelem, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305302	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M6/-70 S	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494850000</a>	kábelsaru, záróelem, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304152	
Qty.	25 ST	

## ES APG 80 WM 70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

Típus	KRN-M8/-70 S	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494860000</a>	kábelsaru, záróelem,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304527	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M10/-70 S	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494870000</a>	kábelsaru, záróelem,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304503	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M12/-70 S	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494880000</a>	kábelsaru, záróelem,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304435	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M6/-70 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496010000</a>	kábelsaru, záróelem,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305609	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M8/-70 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496020000</a>	kábelsaru, záróelem,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305180	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M10/-70 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496030000</a>	kábelsaru, záróelem,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305432	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M12/-70 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496040000</a>	kábelsaru, záróelem,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305463	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M14/-70 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494660000</a>	kábelsaru, záróelem,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304183	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M16/-70 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496050000</a>	kábelsaru, záróelem,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305708	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M20/-70 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496070000</a>	kábelsaru, záróelem,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305661	
Qty.	25 ST	

## ES APG 80 WM 70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

Típus	KWN-M8/-70 45	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496310000</a>	kábelsaru, záróelem,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305944	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M10/-70 45	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496320000</a>	kábelsaru, záróelem,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306255	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M12/-70 45	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496330000</a>	kábelsaru, záróelem,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305586	
Qty.	25 ST	
Típus	VSTN/-70	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494760000</a>	kábelsaru, záróelem,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> ,Nincs
GTIN (EAN)	4050118304299	
Qty.	50 ST	
Típus	KP-M8/-70	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1498130000</a>	kábelsaru, záróelem,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307351	
Qty.	50 ST	
Típus	KP-M10/-70	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1498140000</a>	kábelsaru, záróelem,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307429	
Qty.	50 ST	
Típus	KP-M12/-70	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1498150000</a>	kábelsaru, záróelem,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307467	
Qty.	50 ST	
Típus	KP-M14/-70	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1498560000</a>	kábelsaru, záróelem,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307696	
Qty.	50 ST	
Típus	KP-M16/-70	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1498160000</a>	kábelsaru, záróelem,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307481	
Qty.	50 ST	
Típus	KP-M20/-70	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1498170000</a>	kábelsaru, záróelem,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307344	
Qty.	50 ST	

## ES APG 80 WM 70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

Típus	KWPN-M8/-70 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497640000</a>	kábelsaru, záróelem,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307047	
Qty.	25 ST	
Típus	KWPN-M10/-70 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497650000</a>	kábelsaru, záróelem,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307177	
Qty.	25 ST	
Típus	KWPN-M12/-70 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497660000</a>	kábelsaru, záróelem,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307092	
Qty.	25 ST	
Típus	KWPN-M16/-70 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497680000</a>	kábelsaru, záróelem,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307122	
Qty.	25 ST	
Típus	VPN/-70	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1498670000</a>	kábelsaru, záróelem,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> ,Nincs
GTIN (EAN)	4050118308020	
Qty.	50 ST	
Típus	KQN-M6/-70	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1493190000</a>	kábelsaru, záróelem,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303261	
Qty.	50 ST	
Típus	KQN-M8/-70	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1493210000</a>	kábelsaru, záróelem,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302875	
Qty.	50 ST	
Típus	KQN-M10/-70	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1493220000</a>	kábelsaru, záróelem,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302882	
Qty.	50 ST	
Típus	KQN-M12/-70	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1493230000</a>	kábelsaru, záróelem,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303032	
Qty.	50 ST	
Típus	KQN-M16/-70	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1493240000</a>	kábelsaru, záróelem,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303131	
Qty.	50 ST	

## ES APG 80 WM 70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

Típus	KQN-M20/-70	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1493250000</a>	kábelsaru, záróelem,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303087	
Qty.	50 ST	
Típus	KSN/-70	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1492830000</a>	kábelsaru, záróelem,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302585	
Qty.	50 ST	
Típus	VPLN/-70	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1492940000</a>	kábelsaru, záróelem,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> ,Nincs
GTIN (EAN)	4050118302738	
Qty.	100 ST	
Típus	VSTN/70	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1493080000</a>	kábelsaru, záróelem,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> ,Nincs
GTIN (EAN)	4050118302967	
Qty.	50 ST	