


ES APG 80 WM 95**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm²
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

Általános rendelési adatok

Változat	95mm ² , WM krimp
Rendelési szám	1502530000
Típus	ES APG 80 WM 95
GTIN (EAN)	4050118310566
Qty.	1 Darab

ES APG 80 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méreték és tömegek

Nettó tömeg	304.48 g
-------------	----------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Krimpelhető betétek

Krimpelési szélesség	12 mm	Vörösréz krimpelési keresztmetszete	95
Krimpelési szélesség mm-ben	12		

Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	WM krimp
Kábelcső keresztmetszet	névleges 95 mm ²

Érintkező leírása

Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	3/0	Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	3/0
Krimpelési tartomány, max.	95 mm ²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Tartozékok

95 mm²95 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M6/-95	Változat
Rendelési szám	1495820000	kábelsaru, záróelem,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305531	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M8/-95	Változat
Rendelési szám	1495600000	kábelsaru, záróelem,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305241	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M10/-95	Változat
Rendelési szám	1495610000	kábelsaru, záróelem,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305371	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M12/-95	Változat
Rendelési szám	1495620000	kábelsaru, záróelem,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305265	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M14/-95	Változat
Rendelési szám	1495780000	kábelsaru, záróelem,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305555	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M16/-95	Változat
Rendelési szám	1495630000	kábelsaru, záróelem,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305326	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M20/-95	Változat
Rendelési szám	1495640000	kábelsaru, záróelem,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305319	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M6/-95 S	Változat
Rendelési szám	1494430000	kábelsaru, záróelem,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303957	
Qty.	25 ST	

ES APG 80 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KRN-M8/-95 S	Változat
Rendelési szám	1494890000	kábelsaru, záróelem,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304121	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M10/-95 S	Változat
Rendelési szám	1494900000	kábelsaru, záróelem,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304398	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M12/-95 S	Változat
Rendelési szám	1494910000	kábelsaru, záróelem,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304510	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M8/-95 90	Változat
Rendelési szám	1496080000	kábelsaru, záróelem,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305685	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M10/-95 90	Változat
Rendelési szám	1496090000	kábelsaru, záróelem,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305692	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M12/-95 90	Változat
Rendelési szám	1496100000	kábelsaru, záróelem,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305487	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M14/-95 90	Változat
Rendelési szám	1494670000	kábelsaru, záróelem,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304411	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M16/-95 90	Változat
Rendelési szám	1496110000	kábelsaru, záróelem,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305678	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M8/-95 45	Változat
Rendelési szám	1496340000	kábelsaru, záróelem,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305821	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M10/-95 45	Változat
Rendelési szám	1496350000	kábelsaru, záróelem,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306125	
Qty.	25 ST	

ES APG 80 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KWN-M12/-95 45	Változat
Rendelési szám	1496370000	kábelsaru, záróelem,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305890	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M16/-95 45	Változat
Rendelési szám	1496380000	kábelsaru, záróelem,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305838	
Qty.	25 ST	
Típus	VSTN/-95	Változat
Rendelési szám	1494770000	kábelsaru, záróelem,95 mm ² ,95 mm ² ,Nincs
GTIN (EAN)	4050118304220	
Qty.	50 ST	
Típus	KP-M8/-95	Változat
Rendelési szám	1498180000	kábelsaru, záróelem,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307498	
Qty.	50 ST	
Típus	KP-M10/-95	Változat
Rendelési szám	1498190000	kábelsaru, záróelem,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307603	
Qty.	50 ST	
Típus	KP-M12/-95	Változat
Rendelési szám	1498210000	kábelsaru, záróelem,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307610	
Qty.	50 ST	
Típus	KP-M14/-95	Változat
Rendelési szám	1498520000	kábelsaru, záróelem,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307863	
Qty.	50 ST	
Típus	KP-M16/-95	Változat
Rendelési szám	1498220000	kábelsaru, záróelem,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307719	
Qty.	50 ST	
Típus	KP-M20/-95	Változat
Rendelési szám	1498230000	kábelsaru, záróelem,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307634	
Qty.	50 ST	
Típus	KWPN-M8/-95 90	Változat
Rendelési szám	1497690000	kábelsaru, záróelem,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307207	
Qty.	25 ST	

ES APG 80 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KWPN-M10/-95 90	Változat
Rendelési szám	1497710000	kábelsaru, záróelem,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307139	
Qty.	25 ST	
Típus	KWPN-M12/-95 90	Változat
Rendelési szám	1497720000	kábelsaru, záróelem,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307214	
Qty.	25 ST	
Típus	KWPN-M16/-95 90	Változat
Rendelési szám	1497730000	kábelsaru, záróelem,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307054	
Qty.	25 ST	
Típus	VPN/-95	Változat
Rendelési szám	1498680000	kábelsaru, záróelem,95 mm ² ,95 mm ² ,Nincs
GTIN (EAN)	4050118307917	
Qty.	50 ST	
Típus	KQN-M8/-95	Változat
Rendelési szám	1493260000	kábelsaru, záróelem,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303162	
Qty.	25 ST	
Típus	KQN-M10/-95	Változat
Rendelési szám	1493270000	kábelsaru, záróelem,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303018	
Qty.	25 ST	
Típus	KQN-M12/-95	Változat
Rendelési szám	1493280000	kábelsaru, záróelem,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302899	
Qty.	25 ST	
Típus	KQN-M16/-95	Változat
Rendelési szám	1493290000	kábelsaru, záróelem,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303025	
Qty.	25 ST	
Típus	KQN-M20/-95	Változat
Rendelési szám	1493310000	kábelsaru, záróelem,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303407	
Qty.	25 ST	
Típus	KSN/-95	Változat
Rendelési szám	1492840000	kábelsaru, záróelem,95 mm ² ,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302790	
Qty.	25 ST	

ES APG 80 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	VPLN/-95	Változat
Rendelési szám	1492950000	kábelsaru, záróelem,95 mm ² ,95 mm ² ,Nincs
GTIN (EAN)	4050118302622	
Qty.	50 ST	
Típus	VSTN/95	Változat
Rendelési szám	1493090000	kábelsaru, záróelem,95 mm ² ,95 mm ² ,Nincs
GTIN (EAN)	4050118302929	
Qty.	50 ST	