

## ES APG 80 WM 120


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm<sup>2</sup>
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

## Általános rendelési adatok

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Változat       | 120mm <sup>2</sup> , WM krimp |
| Rendelési szám | <a href="#">1502540000</a>    |
| Típus          | ES APG 80 WM 120              |
| GTIN (EAN)     | 4050118310429                 |
| Qty.           | 1 Darab                       |

## Műszaki adatok

## Méreték és tömegek

|             |         |
|-------------|---------|
| Nettó tömeg | 324.7 g |
|-------------|---------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Krimpelhető betétek

|                             |       |                                     |     |
|-----------------------------|-------|-------------------------------------|-----|
| Krimpelési szélesség        | 12 mm | Vörösréz krimpelési keresztmetszete | 120 |
| Krimpelési szélesség mm-ben | 12    |                                     |     |

## Szerszámjellemzők - krimpelés

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Krimpelési típus/profil | WM krimp                     |
| Kábelcső keresztmetszet | névleges 120 mm <sup>2</sup> |

## Érintkező leírása

|                                  |                     |                                  |     |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----|
| Vezeték-keresztmetszet, max. AWG | 4/0                 | Vezeték-keresztmetszet, min. AWG | 4/0 |
| Krimpelési tartomány, max.       | 120 mm <sup>2</sup> |                                  |     |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001282    | ETIM 9.0    | EC001282    |
| ETIM 10.0   | EC001282    | ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 |             |             |

## Tartozékok

120 mm<sup>2</sup>120 mm<sup>2</sup>

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | KRN-M8/-120                | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1495790000</a> | kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118305401              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |
| Típus          | KRN-M10/-120               | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1495650000</a> | kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118305289              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |
| Típus          | KRN-M12/-120               | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1495670000</a> | kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118305258              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |
| Típus          | KRN-M14/-120               | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1495800000</a> | kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118305616              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |
| Típus          | KRN-M16/-120               | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1495680000</a> | kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118305272              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |
| Típus          | KRN-M20/-120               | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1495690000</a> | kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118305524              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |
| Típus          | KRN-M6/-120 S              | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1494410000</a> | kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118304060              |  |
| Qty.           | 10 ST                      |  |
| Típus          | KRN-M8/-120 S              | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1494420000</a> | kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118304077              |  |
| Qty.           | 10 ST                      |  |

## ES APG 80 WM 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | KRN-M10/-120 S             | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1494920000</a> | kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118304626              |  |
| Qty.           | 10 ST                      |  |
| Típus          | KRN-M12/-120 S             | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1494930000</a> | kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118304602              |  |
| Qty.           | 10 ST                      |  |
| Típus          | KWN-M8/-120 90             | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1494680000</a> | kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118304343              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |
| Típus          | KWN-M10/-120 90            | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1494450000</a> | kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118304084              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |
| Típus          | KWN-M12/-120 90            | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1494470000</a> | kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118304091              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |
| Típus          | KWN-M16/-120 90            | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1494480000</a> | kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118304312              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |
| Típus          | KWN-M8/-120 45             | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1496390000</a> | kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118305999              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |
| Típus          | KWN-M10/-120 45            | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1496400000</a> | kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118306224              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |
| Típus          | KWN-M12/-120 45            | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1496410000</a> | kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118306057              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |
| Típus          | KWN-M16/-120 45            | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1496420000</a> | kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118306118              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |

## ES APG 80 WM 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | VSTN/-120                  | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1494780000</a> | kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> , Nincs |
| GTIN (EAN)     | 4050118304282              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |
| Típus          | KP-M8/-120                 | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1498480000</a> | kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup>                               |
| GTIN (EAN)     | 4050118307900              |  |
| Qty.           | 50 ST                      |  |
| Típus          | KP-M10/-120                | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1498240000</a> | kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup>                               |
| GTIN (EAN)     | 4050118307368              |  |
| Qty.           | 50 ST                      |  |
| Típus          | KP-M12/-120                | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1498250000</a> | kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup>                               |
| GTIN (EAN)     | 4050118307627              |  |
| Qty.           | 50 ST                      |  |
| Típus          | KP-M14/-120                | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1498490000</a> | kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup>                               |
| GTIN (EAN)     | 4050118307771              |  |
| Qty.           | 50 ST                      |  |
| Típus          | KP-M16/-120                | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1498270000</a> | kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup>                               |
| GTIN (EAN)     | 4050118307580              |  |
| Qty.           | 50 ST                      |  |
| Típus          | KP-M20/-120                | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1498280000</a> | kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup>                               |
| GTIN (EAN)     | 4050118307702              |  |
| Qty.           | 50 ST                      |  |
| Típus          | KWPN-M10/-120 90           | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1497750000</a> | kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup>                               |
| GTIN (EAN)     | 4050118307061              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |
| Típus          | KWPN-M12/-120 90           | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1497760000</a> | kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup>                               |
| GTIN (EAN)     | 4050118307184              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |
| Típus          | KWPN-M16/-120 90           | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1497770000</a> | kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup>                               |
| GTIN (EAN)     | 4050118307030              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |

## ES APG 80 WM 120

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | KWPN-M20/-120 90           | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1497780000</a> | kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup>                               |
| GTIN (EAN)     | 4050118307191              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |
| Típus          | VPN/-120                   | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1498690000</a> | kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> , Nincs |
| GTIN (EAN)     | 4050118307795              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |
| Típus          | KQN-M8/-120                | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1493320000</a> | kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup>                               |
| GTIN (EAN)     | 4050118303186              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |
| Típus          | KQN-M10/-120               | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1493330000</a> | kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup>                               |
| GTIN (EAN)     | 4050118303070              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |
| Típus          | KQN-M12/-120               | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1493340000</a> | kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup>                               |
| GTIN (EAN)     | 4050118302998              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |
| Típus          | KQN-M16/-120               | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1493350000</a> | kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup>                               |
| GTIN (EAN)     | 4050118303100              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |
| Típus          | KQN-M20/-120               | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1493360000</a> | kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup>                               |
| GTIN (EAN)     | 4050118303063              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |
| Típus          | VPLN/-120                  | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1492960000</a> | kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> , Nincs |
| GTIN (EAN)     | 4050118302936              |  |
| Qty.           | 50 ST                      |  |
| Típus          | VSTN/120                   | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1493110000</a> | kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> , Nincs |
| GTIN (EAN)     | 4050118302813              |  |
| Qty.           | 50 ST                      |  |