

**ES APG 80 WM 185****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm<sup>2</sup>
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomá szenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

**Általános rendelési adatok**

Változat	185mm <sup>2</sup> , WM krimp
Rendelési szám	<a href="#">1502570000</a>
Típus	ES APG 80 WM 185
GTIN (EAN)	4050118310528
Qty.	1 Darab

## Műszaki adatok

## Méreték és tömegek

Nettó tömeg	301 g
-------------	-------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Krimpelhető betétek

Krimpelési szélesség	5 mm	Vörösréz krimpelési keresztmetszete	185
Krimpelési szélesség mm-ben	5		

## Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	WM krimp
Kábelcső keresztmetszet	névleges 185 mm <sup>2</sup>

## Érintkező leírása

Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	6/0	Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	6/0
Krimpelési tartomány, max.	185 mm <sup>2</sup>		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

## Tartozékok

185 mm<sup>2</sup>185 mm<sup>2</sup>

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M8/-185	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497290000</a>	kábelsaru, záróelem, 185 mm <sup>2</sup> , 185 mm <sup>2</sup> - 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306897	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M10/-185	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1495430000</a>	kábelsaru, záróelem, 185 mm <sup>2</sup> , 185 mm <sup>2</sup> - 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304985	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M12/-185	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1495440000</a>	kábelsaru, záróelem, 185 mm <sup>2</sup> , 185 mm <sup>2</sup> - 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304947	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M14/-185	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497250000</a>	kábelsaru, záróelem, 185 mm <sup>2</sup> , 185 mm <sup>2</sup> - 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306880	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M16/-185	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1495450000</a>	kábelsaru, záróelem, 185 mm <sup>2</sup> , 185 mm <sup>2</sup> - 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305036	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M20/-185	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1495470000</a>	kábelsaru, záróelem, 185 mm <sup>2</sup> , 185 mm <sup>2</sup> - 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305005	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M10/-185 S	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494980000</a>	kábelsaru, záróelem, 185 mm <sup>2</sup> , 185 mm <sup>2</sup> - 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304497	
Qty.	10 ST	
Típus	KRN-M12/-185 S	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494990000</a>	kábelsaru, záróelem, 185 mm <sup>2</sup> , 185 mm <sup>2</sup> - 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304169	
Qty.	10 ST	

## ES APG 80 WM 185

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	KRN-M16/-185 S	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1495000000</a>	kábelsaru, záróelem, 185 mm <sup>2</sup> , 185 mm <sup>2</sup> - 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304367	
Qty.	10 ST	
Típus	KWN-M10/-185 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494540000</a>	kábelsaru, záróelem, 185 mm <sup>2</sup> , 185 mm <sup>2</sup> - 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304176	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M12/-185 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494550000</a>	kábelsaru, záróelem, 185 mm <sup>2</sup> , 185 mm <sup>2</sup> - 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304213	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M16/-185 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494570000</a>	kábelsaru, záróelem, 185 mm <sup>2</sup> , 185 mm <sup>2</sup> - 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304329	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M20/-185 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494580000</a>	kábelsaru, záróelem, 185 mm <sup>2</sup> , 185 mm <sup>2</sup> - 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304336	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M10/-185 45	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1495340000</a>	kábelsaru, záróelem, 185 mm <sup>2</sup> , 185 mm <sup>2</sup> - 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304589	
Qty.	20 ST	
Típus	KWN-M12/-185 45	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1495350000</a>	kábelsaru, záróelem, 185 mm <sup>2</sup> , 185 mm <sup>2</sup> - 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305012	
Qty.	20 ST	
Típus	KWN-M16/-185 45	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1495370000</a>	kábelsaru, záróelem, 185 mm <sup>2</sup> , 185 mm <sup>2</sup> - 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305074	
Qty.	20 ST	
Típus	KWN-M20/-185 45	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1495380000</a>	kábelsaru, záróelem, 185 mm <sup>2</sup> , 185 mm <sup>2</sup> - 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305135	
Qty.	20 ST	
Típus	VSTN/-185	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497390000</a>	kábelsaru, záróelem, 185 mm <sup>2</sup> , 185 mm <sup>2</sup> , Nincs
GTIN (EAN)	4050118306798	
Qty.	25 ST	

## ES APG 80 WM 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	KP-M8/-185	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1498540000</a>	kábelsaru, záróelem, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307894	
Qty.	25 ST	
Típus	KP-M10/-185	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1498350000</a>	kábelsaru, záróelem, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307665	
Qty.	25 ST	
Típus	KP-M12/-185	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1498360000</a>	kábelsaru, záróelem, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307726	
Qty.	25 ST	
Típus	KP-M14/-185	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1498590000</a>	kábelsaru, záróelem, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307887	
Qty.	25 ST	
Típus	KP-M16/-185	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1498370000</a>	kábelsaru, záróelem, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307733	
Qty.	25 ST	
Típus	KP-M20/-185	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1498380000</a>	kábelsaru, záróelem, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307757	
Qty.	25 ST	
Típus	KWPN-M8/-185 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496800000</a>	kábelsaru, záróelem, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306316	
Qty.	25 ST	
Típus	KWPN-M10/-185 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496690000</a>	kábelsaru, záróelem, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306170	
Qty.	25 ST	
Típus	KWPN-M12/-185 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496700000</a>	kábelsaru, záróelem, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306323	
Qty.	25 ST	
Típus	KWPN-M16/-185 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496710000</a>	kábelsaru, záróelem, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306262	
Qty.	25 ST	

## ES APG 80 WM 185

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	KWPN-M20/-185 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496720000</a>	kábelsaru, záróelem, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306187	
Qty.	25 ST	
Típus	VPN/-185	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1498720000</a>	kábelsaru, záróelem, 185 mm <sup>2</sup> , 185 mm <sup>2</sup> , Nincs
GTIN (EAN)	4050118308051	
Qty.	25 ST	
Típus	KQN-M10/-185	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1493420000</a>	kábelsaru, záróelem, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303322	
Qty.	25 ST	
Típus	KQN-M12/-185	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1493430000</a>	kábelsaru, záróelem, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303308	
Qty.	25 ST	
Típus	KQN-M16/-185	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1493440000</a>	kábelsaru, záróelem, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303414	
Qty.	25 ST	
Típus	KQN-M20/-185	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1493450000</a>	kábelsaru, záróelem, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303544	
Qty.	25 ST	