


**ES APG 80 WM 240****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm<sup>2</sup>
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomá szenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

**Általános rendelési adatok**

Változat	240mm <sup>2</sup> , WM krimp
Rendelési szám	<a href="#">1502580000</a>
Típus	ES APG 80 WM 240
GTIN (EAN)	4050118310689
Qty.	1 Darab

## ES APG 80 WM 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Méretek és tömegek

Nettó tömeg	302.8 g
-------------	---------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Krimpelhető betétek

Krimpelési szélesség	7 mm	Vörösréz krimpelési keresztmetszete	240
Krimpelési szélesség mm-ben	7		

## Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	WM krimp
Kábelcső keresztmetszet	névleges 240 mm <sup>2</sup>

## Érintkező leírása

Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	450	Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	450
Krimpelési tartomány, max.	240 mm <sup>2</sup>		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

## ES APG 80 WM 240

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

240 mm<sup>2</sup>240 mm<sup>2</sup>

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M8/-240	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1495480000</a>	kábelsaru, záróelem,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304756	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M10/-240	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1495490000</a>	kábelsaru, záróelem,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305050	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M12/-240	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1495500000</a>	kábelsaru, záróelem,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305142	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M14/-240	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497270000</a>	kábelsaru, záróelem,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306842	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M16/-240	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1495510000</a>	kábelsaru, záróelem,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304770	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M20/-240	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1495520000</a>	kábelsaru, záróelem,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305104	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M10/-240 S	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494340000</a>	kábelsaru, záróelem,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304039	
Qty.	5 ST	
Típus	KRN-M12/-240 S	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494350000</a>	kábelsaru, záróelem,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303933	
Qty.	5 ST	

## ES APG 80 WM 240

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

Típus	KRN-M16/-240 S	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494370000</a>	kábelsaru, záróelem,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304046	
Qty.	5 ST	
Típus	KWN-M10/-240 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494590000</a>	kábelsaru, záróelem,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304145	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M12/-240 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494610000</a>	kábelsaru, záróelem,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304244	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M16/-240 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494620000</a>	kábelsaru, záróelem,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304237	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M20/-240 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494630000</a>	kábelsaru, záróelem,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304138	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M12/-240 45	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1495400000</a>	kábelsaru, záróelem,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305227	
Qty.	15 ST	
Típus	KWN-M16/-240 45	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1495410000</a>	kábelsaru, záróelem,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305203	
Qty.	15 ST	
Típus	KWN-M20/-240 45	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1495420000</a>	kábelsaru, záróelem,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305234	
Qty.	15 ST	
Típus	VSTN/-240	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497400000</a>	kábelsaru, záróelem,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> ,Nincs
GTIN (EAN)	4050118306965	
Qty.	25 ST	
Típus	KP-M10/-240	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1498390000</a>	kábelsaru, záróelem,240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307818	
Qty.	20 ST	

## ES APG 80 WM 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

Típus	KP-M12/-240	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1498410000</a>	kábelsaru, záróelem,240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307672	
Qty.	20 ST	
Típus	KP-M14/-240	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1498530000</a>	kábelsaru, záróelem,240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307689	
Qty.	20 ST	
Típus	KP-M16/-240	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1498420000</a>	kábelsaru, záróelem,240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307825	
Qty.	20 ST	
Típus	KP-M20/-240	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1498430000</a>	kábelsaru, záróelem,240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307832	
Qty.	20 ST	
Típus	KWPN-M12/-240 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496730000</a>	kábelsaru, záróelem,240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306279	
Qty.	20 ST	
Típus	KWPN-M16/-240 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496740000</a>	kábelsaru, záróelem,240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306507	
Qty.	20 ST	
Típus	KWPN-M20/-240 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496750000</a>	kábelsaru, záróelem,240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306095	
Qty.	20 ST	
Típus	VPN/-240	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1498730000</a>	kábelsaru, záróelem,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> ,Nincs
GTIN (EAN)	4050118308044	
Qty.	15 ST	
Típus	KQN-M10/-240	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1493460000</a>	kábelsaru, záróelem,240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303230	
Qty.	25 ST	
Típus	KQN-M12/-240	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1493470000</a>	kábelsaru, záróelem,240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303551	
Qty.	25 ST	

## ES APG 80 WM 240

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

Típus	KQN-M16/-240	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1493480000</a>	kábelsaru, záróelem,240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303209	
Qty.	25 ST	