

ES APG 80 WM 300**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm²
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomá szenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

Általános rendelési adatok

Változat	300mm ² , WM krimp
Rendelési szám	1502590000
Típus	ES APG 80 WM 300
GTIN (EAN)	4050118310511
Qty.	1 Darab

ES APG 80 WM 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Nettó tömeg	277 g
-------------	-------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Krimpelhető betétek

Krimpelési szélesség	7 mm	Vörösréz krimpelési keresztmetszete	300
Krimpelési szélesség mm-ben	7		

Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	WM krimp
Kábelcső keresztmetszet	névleges 300 mm ²

Érintkező leírása

Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	600	Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	600
Krimpelési tartomány, max.	300 mm ²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Tartozékok

300 mm²300 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M10/-300	Változat
Rendelési szám	1495530000	kábelsaru, záróelem,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305210	
Qty.	20 ST	
Típus	KRN-M12/-300	Változat
Rendelési szám	1495540000	kábelsaru, záróelem,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305098	
Qty.	20 ST	
Típus	KRN-M14/-300	Változat
Rendelési szám	1497280000	kábelsaru, záróelem,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306903	
Qty.	20 ST	
Típus	KRN-M16/-300	Változat
Rendelési szám	1495550000	kábelsaru, záróelem,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304978	
Qty.	20 ST	
Típus	KRN-M20/-300	Változat
Rendelési szám	1497240000	kábelsaru, záróelem,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306774	
Qty.	20 ST	
Típus	KRN-M10/300 S	Változat
Rendelési szám	1494380000	kábelsaru, záróelem,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303926	
Qty.	5 ST	
Típus	KRN-M12/300 S	Változat
Rendelési szám	1494390000	kábelsaru, záróelem,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303940	
Qty.	5 ST	
Típus	KRN-M16/300 S	Változat
Rendelési szám	1494400000	kábelsaru, záróelem,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303889	
Qty.	5 ST	

ES APG 80 WM 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KWN-M12/-300 90	Változat
Rendelési szám	1497300000	kábelsaru, záróelem,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306781	
Qty.	20 ST	
Típus	KWN-M16/-300 90	Változat
Rendelési szám	1497310000	kábelsaru, záróelem,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306941	
Qty.	20 ST	
Típus	KWN-M20/-300 90	Változat
Rendelési szám	1497320000	kábelsaru, záróelem,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306934	
Qty.	20 ST	
Típus	KP-M10/-300	Változat
Rendelési szám	1498440000	kábelsaru, záróelem,300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307764	
Qty.	10 ST	
Típus	KP-M12/-300	Változat
Rendelési szám	1498450000	kábelsaru, záróelem,300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307788	
Qty.	10 ST	
Típus	KP-M14/-300	Változat
Rendelési szám	1498550000	kábelsaru, záróelem,300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307924	
Qty.	10 ST	
Típus	KP-M16/-300	Változat
Rendelési szám	1498460000	kábelsaru, záróelem,300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307870	
Qty.	10 ST	
Típus	KP-M20/-300	Változat
Rendelési szám	1498470000	kábelsaru, záróelem,300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307849	
Qty.	10 ST	
Típus	KWPN-M12/-300 90	Változat
Rendelési szám	1496770000	kábelsaru, záróelem,300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306415	
Qty.	10 ST	
Típus	KWPN-M16/-300 90	Változat
Rendelési szám	1496780000	kábelsaru, záróelem,300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306354	
Qty.	10 ST	

ES APG 80 WM 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KWPN-M20/-300 90	Változat
Rendelési szám	1496790000	kábelsaru, záróelem,300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306545	
Qty.	10 ST	
Típus	VPN/-300	Változat
Rendelési szám	1498740000	kábelsaru, záróelem,300 mm ² ,300 mm ² ,Nincs
GTIN (EAN)	4050118308037	
Qty.	10 ST	