

ES APG 80 HEX 120


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm²
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomá szenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

Általános rendelési adatok

Változat	120mm ² , Hatszög sajtolás
Rendelési szám	1502700000
Típus	ES APG 80 HEX 120
GTIN (EAN)	4050118310931
Qty.	1 Darab

ES APG 80 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Nettó tömeg	322 g
-------------	-------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Krimpelhető betétek

Azonosító szám	20	Krimpelési szélesség	10 mm
Vörösréz krimpelési keresztmetszete	120	Krimpelési szélesség mm-ben	10

Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	Hatszög sajtolás		
Kábelsaru keresztmetszet	névleges	120 mm ²	

Érintkező leírása

Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	4/0	Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	4/0
Krimpelési tartomány, max.	120 mm ²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Tartozékok

120 mm²



Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M8/-120	Változat
Rendelési szám	1495790000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305401	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M10/-120	Változat
Rendelési szám	1495650000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305289	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M12/-120	Változat
Rendelési szám	1495670000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305258	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M14/-120	Változat
Rendelési szám	1495800000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305616	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M16/-120	Változat
Rendelési szám	1495680000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305272	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M20/-120	Változat
Rendelési szám	1495690000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305524	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M6/-120 S	Változat
Rendelési szám	1494410000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304060	
Qty.	10 ST	
Típus	KRN-M8/-120 S	Változat
Rendelési szám	1494420000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304077	
Qty.	10 ST	

ES APG 80 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KRN-M10/-120 S	Változat
Rendelési szám	1494920000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304626	
Qty.	10 ST	
Típus	KRN-M12/-120 S	Változat
Rendelési szám	1494930000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304602	
Qty.	10 ST	
Típus	KWN-M8/-120 90	Változat
Rendelési szám	1494680000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304343	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M10/-120 90	Változat
Rendelési szám	1494450000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304084	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M12/-120 90	Változat
Rendelési szám	1494470000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304091	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M16/-120 90	Változat
Rendelési szám	1494480000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304312	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M8/-120 45	Változat
Rendelési szám	1496390000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305999	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M10/-120 45	Változat
Rendelési szám	1496400000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306224	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M12/-120 45	Változat
Rendelési szám	1496410000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306057	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M16/-120 45	Változat
Rendelési szám	1496420000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306118	
Qty.	25 ST	

ES APG 80 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	VSTN/-120	Változat
Rendelési szám	1494780000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ² , 120 mm ² , Nincs
GTIN (EAN)	4050118304282	
Qty.	25 ST	
Típus	KP-M8/-120	Változat
Rendelési szám	1498480000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307900	
Qty.	50 ST	
Típus	KP-M10/-120	Változat
Rendelési szám	1498240000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307368	
Qty.	50 ST	
Típus	KP-M12/-120	Változat
Rendelési szám	1498250000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307627	
Qty.	50 ST	
Típus	KP-M14/-120	Változat
Rendelési szám	1498490000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307771	
Qty.	50 ST	
Típus	KP-M16/-120	Változat
Rendelési szám	1498270000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307580	
Qty.	50 ST	
Típus	KP-M20/-120	Változat
Rendelési szám	1498280000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307702	
Qty.	50 ST	
Típus	KWPN-M10/-120 90	Változat
Rendelési szám	1497750000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307061	
Qty.	25 ST	
Típus	KWPN-M12/-120 90	Változat
Rendelési szám	1497760000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307184	
Qty.	25 ST	
Típus	KWPN-M16/-120 90	Változat
Rendelési szám	1497770000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307030	
Qty.	25 ST	

ES APG 80 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KWPN-M20/-120 90	Változat
Rendelési szám	1497780000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307191	
Qty.	25 ST	
Típus	VPN/-120	Változat
Rendelési szám	1498690000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ² , 120 mm ² , Nincs
GTIN (EAN)	4050118307795	
Qty.	25 ST	
Típus	KQN-M8/-120	Változat
Rendelési szám	1493320000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303186	
Qty.	25 ST	
Típus	KQN-M10/-120	Változat
Rendelési szám	1493330000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303070	
Qty.	25 ST	
Típus	KQN-M12/-120	Változat
Rendelési szám	1493340000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302998	
Qty.	25 ST	
Típus	KQN-M16/-120	Változat
Rendelési szám	1493350000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303100	
Qty.	25 ST	
Típus	KQN-M20/-120	Változat
Rendelési szám	1493360000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303063	
Qty.	25 ST	
Típus	VPLN/-120	Változat
Rendelési szám	1492960000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ² , 120 mm ² , Nincs
GTIN (EAN)	4050118302936	
Qty.	50 ST	
Típus	VSTN/120	Változat
Rendelési szám	1493110000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ² , 120 mm ² , Nincs
GTIN (EAN)	4050118302813	
Qty.	50 ST	