

## ES APG 80 HEX 150


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm<sup>2</sup>
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomá szenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

## Általános rendelési adatok

Változat	150mm <sup>2</sup> , Hatszög sajtolás
Rendelési szám	<a href="#">1502720000</a>
Típus	ES APG 80 HEX 150
GTIN (EAN)	4050118310900
Qty.	1 Darab

## ES APG 80 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Méretek és tömegek

Nettó tömeg	300.5 g
-------------	---------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Krimpelhető betétek

Azonosító szám	22	Krimpelési szélesség	5 mm
Krimpelés keresztmetszete, alumínium	95+120	Vörösréz krimpelési keresztmetszete	150
Krimpelési szélesség mm-ben	5		

## Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	Hatszög sajtolás		
Kábelsaru keresztmetszet	névleges	150 mm <sup>2</sup>	

## Érintkező leírása

Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	5/0	Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	5/0
Krimpelési tartomány, max.	150 mm <sup>2</sup>		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

## ES APG 80 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

150 mm<sup>2</sup>150 mm<sup>2</sup>

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M8/-150	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1495700000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305333	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M10/-150	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1495710000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305159	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M12/-150	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1495720000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305296	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M14/-150	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1495810000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305500	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M16/-150	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1495730000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305395	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M20/-150	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1495740000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305357	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M6/-150 S	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494440000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303964	
Qty.	10 ST	
Típus	KRN-M8/-150 S	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494940000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304701	
Qty.	10 ST	

## ES APG 80 HEX 150

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

Típus	KRN-M10/-150 S	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494950000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304473	
Qty.	10 ST	
Típus	KRN-M12/-150 S	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494970000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304459	
Qty.	10 ST	
Típus	KWN-M8/-150 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494490000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304107	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M10/150 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494500000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303896	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M12/-150 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494510000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304305	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M16/-150 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494520000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303995	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M20/-150 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494530000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304206	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M8/-150 45	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496430000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306071	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M10/-150 45	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496440000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305777	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M12/-150 45	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496450000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305906	
Qty.	25 ST	

## ES APG 80 HEX 150

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

Típus	KWN-M16/-150 45	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496470000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306132	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M20/-150 45	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496480000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305739	
Qty.	25 ST	
Típus	VSTN/-150	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497380000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> , Nincs
GTIN (EAN)	4050118306958	
Qty.	25 ST	
Típus	KP-M8/-150	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1498290000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307399	
Qty.	25 ST	
Típus	KP-M10/-150	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1498310000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307801	
Qty.	25 ST	
Típus	KP-M12/-150	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1498320000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307658	
Qty.	25 ST	
Típus	KP-M14/-150	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1498580000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308112	
Qty.	25 ST	
Típus	KP-M16/-150	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1498330000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307641	
Qty.	25 ST	
Típus	KP-M20/-150	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1498340000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307740	
Qty.	25 ST	
Típus	KWPN-M8/-150 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497790000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307085	
Qty.	25 ST	

## ES APG 80 HEX 150

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

Típus	KWPN-M10/-150 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497810000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307221	
Qty.	25 ST	
Típus	KWPN-M12/-150 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497820000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307306	
Qty.	25 ST	
Típus	KWPN-M16/-150 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497830000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307160	
Qty.	25 ST	
Típus	KWPN-M20/150 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496680000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306088	
Qty.	25 ST	
Típus	VPN/-150	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1498710000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> , Nincs
GTIN (EAN)	4050118308129	
Qty.	25 ST	
Típus	KQN-M10/-150	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1493370000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303117	
Qty.	25 ST	
Típus	KQN-M12/-150	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1493380000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303520	
Qty.	25 ST	
Típus	KQN-M16/-150	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1493390000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303094	
Qty.	25 ST	
Típus	KQN-M20/-150	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1493410000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303056	
Qty.	25 ST	
Típus	VPLN/-150	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1492970000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> , Nincs
GTIN (EAN)	4050118302912	
Qty.	50 ST	

## ES APG 80 HEX 150

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

Típus	VSTN/150	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1493120000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> ,Nincs
GTIN (EAN)	4050118302905	
Qty.	50 ST	