

ES APG 80 HEX 185**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm²
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomá szenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

Általános rendelési adatok

Változat	185mm ² , Hatszög sajtolás
Rendelési szám	1502730000
Típus	ES APG 80 HEX 185
GTIN (EAN)	4050118310726
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Nettó tömeg	298.2 g
-------------	---------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Krimpelhető betétek

Azonosító szám	25	Krimpelési szélesség	5 mm
Krimpelés keresztmetszete, alumínium	150	Vörösréz krimpelési keresztmetszete	185
Krimpelési szélesség mm-ben	5		

Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	Hatszög sajtolás		
Kábelsaru keresztmetszet	névleges	185 mm ²	

Érintkező leírása

Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	6/0	Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	6/0
Krimpelési tartomány, max.	185 mm ²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Tartozékok

10 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M4/-10	Változat
Rendelési szám	1496900000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306293	
Qty.	100 ST	
Típus	KRN-M5/-10	Változat
Rendelési szám	1496910000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306378	
Qty.	100 ST	
Típus	KRN-M6/-10	Változat
Rendelési szám	1496920000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306439	
Qty.	100 ST	
Típus	KRN-M8/-10	Változat
Rendelési szám	1496930000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306552	
Qty.	100 ST	
Típus	KRN-M10/-10	Változat
Rendelési szám	1496940000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306521	
Qty.	100 ST	
Típus	KRN-M12/-10	Változat
Rendelési szám	1496950000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306453	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M5/-10 90	Változat
Rendelési szám	1497020000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306712	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M6/-10 90	Változat
Rendelési szám	1497030000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306484	
Qty.	100 ST	

ES APG 80 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KWN-M8/-10 90	Változat
Rendelési szám	1497040000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306576	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M10/-10 90	Változat
Rendelési szám	1497050000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306750	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M12/-10 90	Változat
Rendelési szám	1497070000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306606	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M5/-10 45	Változat
Rendelési szám	1496810000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306309	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M6/-10 45	Változat
Rendelési szám	1496820000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306286	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M8/-10 45	Változat
Rendelési szám	1496830000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306330	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M10/-10 45	Változat
Rendelési szám	1496840000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306361	
Qty.	100 ST	
Típus	VSTN/-10	Változat
Rendelési szám	1497130000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ² , Nincs
GTIN (EAN)	4050118306491	
Qty.	50 ST	
Típus	KP-M5/-10	Változat
Rendelési szám	1497870000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307252	
Qty.	100 ST	
Típus	KP-M6/-10	Változat
Rendelési szám	1497880000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307283	
Qty.	100 ST	

ES APG 80 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KP-M8/-10	Változat
Rendelési szám	1497890000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307573	
Qty.	100 ST	
Típus	KP-M10/-10	Változat
Rendelési szám	1497910000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307276	
Qty.	100 ST	
Típus	KWPN-M6/-10 90	Változat
Rendelési szám	1497420000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307023	
Qty.	100 ST	
Típus	KWPN-M8/-10 90	Változat
Rendelési szám	1497430000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306927	
Qty.	100 ST	
Típus	VPN/-10	Változat
Rendelési szám	1498620000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ² , 10 mm ² , Nincs
GTIN (EAN)	4050118308136	
Qty.	100 ST	
Típus	KQN-M4/-10	Változat
Rendelési szám	1494010000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303810	
Qty.	100 ST	
Típus	KQN-M5/-10	Változat
Rendelési szám	1494020000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303681	
Qty.	100 ST	
Típus	KQN-M6/-10	Változat
Rendelési szám	1494030000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303483	
Qty.	100 ST	
Típus	KQN-M8/-10	Változat
Rendelési szám	1494040000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303803	
Qty.	100 ST	
Típus	KQN-M10/-10	Változat
Rendelési szám	1494050000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303711	
Qty.	100 ST	

ES APG 80 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KQN-M12/-10	Változat
Rendelési szám	1494060000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304008	
Qty.	100 ST	
Típus	KQNG-M5/-10	Változat
Rendelési szám	1492680000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302479	
Qty.	100 ST	
Típus	KQNG-M6/-10	Változat
Rendelési szám	1492690000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302394	
Qty.	100 ST	
Típus	KSN/-10	Változat
Rendelési szám	1492780000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302806	
Qty.	100 ST	
Típus	VPLN/-10	Változat
Rendelési szám	1492890000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ² , 10 mm ² , Nincs
GTIN (EAN)	4050118302561	
Qty.	100 ST	
Típus	VSTN/10	Változat
Rendelési szám	1493030000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ² , 10 mm ² , Nincs
GTIN (EAN)	4050118302776	
Qty.	100 ST	

120 mm²



Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M8/-120	Változat
Rendelési szám	1495790000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305401	
Qty.	25 ST	

ES APG 80 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KRN-M10/-120	Változat
Rendelési szám	1495650000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305289	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M12/-120	Változat
Rendelési szám	1495670000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305258	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M14/-120	Változat
Rendelési szám	1495800000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305616	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M16/-120	Változat
Rendelési szám	1495680000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305272	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M20/-120	Változat
Rendelési szám	1495690000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305524	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M6/-120 S	Változat
Rendelési szám	1494410000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304060	
Qty.	10 ST	
Típus	KRN-M8/-120 S	Változat
Rendelési szám	1494420000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304077	
Qty.	10 ST	
Típus	KRN-M10/-120 S	Változat
Rendelési szám	1494920000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304626	
Qty.	10 ST	
Típus	KRN-M12/-120 S	Változat
Rendelési szám	1494930000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304602	
Qty.	10 ST	
Típus	KWN-M8/-120 90	Változat
Rendelési szám	1494680000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304343	
Qty.	25 ST	

ES APG 80 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KWN-M10/-120 90	Változat
Rendelési szám	1494450000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304084	
Qty.	25 ST	

185 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M8/-185	Változat
Rendelési szám	1497290000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306897	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M10/-185	Változat
Rendelési szám	1495430000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304985	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M12/-185	Változat
Rendelési szám	1495440000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304947	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M14/-185	Változat
Rendelési szám	1497250000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306880	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M16/-185	Változat
Rendelési szám	1495450000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305036	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M20/-185	Változat
Rendelési szám	1495470000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305005	
Qty.	25 ST	

ES APG 80 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KRN-M10/-185 S	Változat
Rendelési szám	1494980000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304497	
Qty.	10 ST	
Típus	KRN-M12/-185 S	Változat
Rendelési szám	1494990000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304169	
Qty.	10 ST	
Típus	KRN-M16/-185 S	Változat
Rendelési szám	1495000000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304367	
Qty.	10 ST	
Típus	KWN-M10/-185 90	Változat
Rendelési szám	1494540000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304176	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M12/-185 90	Változat
Rendelési szám	1494550000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304213	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M16/-185 90	Változat
Rendelési szám	1494570000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304329	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M20/-185 90	Változat
Rendelési szám	1494580000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304336	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M10/-185 45	Változat
Rendelési szám	1495340000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304589	
Qty.	20 ST	
Típus	KWN-M12/-185 45	Változat
Rendelési szám	1495350000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305012	
Qty.	20 ST	
Típus	KWN-M16/-185 45	Változat
Rendelési szám	1495370000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305074	
Qty.	20 ST	

ES APG 80 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KWN-M20/-185 45	Változat
Rendelési szám	1495380000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305135	
Qty.	20 ST	
Típus	VSTN/-185	Változat
Rendelési szám	1497390000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ² , Nincs
GTIN (EAN)	4050118306798	
Qty.	25 ST	
Típus	KP-M8/-185	Változat
Rendelési szám	1498540000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307894	
Qty.	25 ST	
Típus	KP-M10/-185	Változat
Rendelési szám	1498350000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307665	
Qty.	25 ST	
Típus	KP-M12/-185	Változat
Rendelési szám	1498360000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307726	
Qty.	25 ST	
Típus	KP-M14/-185	Változat
Rendelési szám	1498590000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307887	
Qty.	25 ST	
Típus	KP-M16/-185	Változat
Rendelési szám	1498370000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307733	
Qty.	25 ST	
Típus	KP-M20/-185	Változat
Rendelési szám	1498380000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307757	
Qty.	25 ST	
Típus	KWPN-M8/-185 90	Változat
Rendelési szám	1496800000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306316	
Qty.	25 ST	
Típus	KWPN-M10/-185 90	Változat
Rendelési szám	1496690000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306170	
Qty.	25 ST	

ES APG 80 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KWPN-M12/-185 90	Változat
Rendelési szám	1496700000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306323	
Qty.	25 ST	
Típus	KWPN-M16/-185 90	Változat
Rendelési szám	1496710000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306262	
Qty.	25 ST	
Típus	KWPN-M20/-185 90	Változat
Rendelési szám	1496720000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306187	
Qty.	25 ST	
Típus	VPN/-185	Változat
Rendelési szám	1498720000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ² , 185 mm ² , Nincs
GTIN (EAN)	4050118308051	
Qty.	25 ST	
Típus	KQN-M10/-185	Változat
Rendelési szám	1493420000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303322	
Qty.	25 ST	
Típus	KQN-M12/-185	Változat
Rendelési szám	1493430000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303308	
Qty.	25 ST	
Típus	KQN-M16/-185	Változat
Rendelési szám	1493440000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303414	
Qty.	25 ST	
Típus	KQN-M20/-185	Változat
Rendelési szám	1493450000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303544	
Qty.	25 ST	