

## ES APG 80 DIN 6


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm<sup>2</sup>
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomá szenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

## Általános rendelési adatok

Változat	6mm <sup>2</sup> , Fogas sajtolás
Rendelési szám	<a href="#">1502820000</a>
Típus	ES APG 80 DIN 6
GTIN (EAN)	4050118310665
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Kifutott

## Műszaki adatok

## Méreték és tömegek

Nettó tömeg	349.2 g
-------------	---------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Krimpelhető betétek

Krimpelési szélesség	6 mm	Vörösréz krimpelési keresztmetszete	6
Krimpelési szélesség mm-ben	6		

## Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	Fogas sajtolás
Kábelcső keresztmetszet	névleges 6 mm <sup>2</sup>

## Érintkező leírása

Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	10	Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	10
Krimpelési tartomány, max.	6 mm <sup>2</sup>		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		