

**ES APG 80 DIN 95****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm<sup>2</sup>
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomá szenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

**Általános rendelési adatok**

|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| Változat       | 95mm <sup>2</sup> , Fogas sajtolás |
| Rendelési szám | <a href="#">1502900000</a>         |
| Típus          | ES APG 80 DIN 95                   |
| GTIN (EAN)     | 4050118310917                      |
| Qty.           | 1 Darab                            |

## ES APG 80 DIN 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Méreték és tömegek

|             |         |
|-------------|---------|
| Nettó tömeg | 340.3 g |
|-------------|---------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Krimpelhető betétek

|                             |       |                                     |    |
|-----------------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Krimpelési szélesség        | 16 mm | Vörösréz krimpelési keresztmetszete | 95 |
| Krimpelési szélesség mm-ben | 16    |                                     |    |

## Szerszámjellemzők - krimpelés

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Krimpelési típus/profil | Fogas sajtolás              |
| Kábelcső keresztmetszet | névleges 95 mm <sup>2</sup> |

## Érintkező leírása

|                                |                    |                                |     |
|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----|
| Vezeték-kéretmetszet, max. AWG | 3/0                | Vezeték-kéretmetszet, min. AWG | 3/0 |
| Krimpelési tartomány, max.     | 95 mm <sup>2</sup> |                                |     |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001282    | ETIM 9.0    | EC001282    |
| ETIM 10.0   | EC001282    | ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 |             |             |