

HSS 1.0-3.2 EL Y30M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A hőre zsugorodó zsugorcső két oldalon nyomtatható és vezetékek és kábelek jelölésére és leválasztására használható. A rugalmas, hőre zsugorodó anyag szilárd, tökéletes illeszkedést biztosít a vezetőkkel, így helyet takarít meg.

Általános rendelési adatok

Változat	Vezeték és kábeljelölők, 1 - 3.2 mm, sárga
Rendelési szám	1505770000
Típus	HSS 1.0-3.2 EL Y30M
GTIN (EAN)	4050118314328
Qty.	1 Darab

HSS 1.0-3.2 EL Y30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E366310

Méreték és tömegek

Mélység	0.77 mm	Mélység (coll)	0.0303 inch
Szélesség	5.6 mm	Szélesség (coll)	0.2205 inch
Hossz	30000 mm	Hossz, inch	1181.1 inch
Nettó tömeg	172 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55...135 °C
------------------------------	--------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Nyomatás típusa	üres	Szélesség	5.6 mm
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	135 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-55 °C
Szín	sárga	Halogén	Igen
Hossz	30000 mm	Alapanyag	Poliiolefin
Nyomatott karakterek	nélkül	Javasolt iparágak	Üzemi gyártás, Energetika, Készülékgyártó, Berendezés
kompatibilis nyomtató	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55...135 °C
Szám tekercsenként	1		

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Igen	Vezeték-keresztmetszet, max.	1.5 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	0.5 mm ²	Vezeték külső átmérő, max.	3.2 mm
Vezeték külső átmérő, min.	1 mm	Zsugorodás mértéke	3:1
Javasolt zsugorítási hőmérséklet	90 °C	Szövegmező szélessége	0 mm
Szövegmező magassága	5.4 mm	Vezeték külső átm.	1 - 3.2 mm
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	0.5 - 1.5 mm ²		

Fontos megjegyzés

Termékinformáció	A 1302920000 cikkszámú külső tekercstartó szükséges
------------------	---

Besorolások

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		



HSS 1.0-3.2 EL Y30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON HSS HF EL 40/300...	Változat
Rendelési szám	1426210000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118228823	
Qty.	1 ST	

THM MULTIMARK



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	THM MMP EXT.RH	Változat
Rendelési szám	1302920000	
GTIN (EAN)	4050118102307	
Qty.	1 ST	
Típus	MULTIMARK ROLLER 115	Változat
Rendelési szám	1357420000	
GTIN (EAN)	4050118160314	
Qty.	1 ST	
Típus	MULTIMARK ROLLER 30	Változat
Rendelési szám	1357430000	
GTIN (EAN)	4050118160253	
Qty.	1 ST	