

**HSS 3.2-9.5 EL Y30M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A hőre zsugorodó zsugorcső két oldalon nyomtatható és vezetékek és kábelek jelölésére és leválasztására használható. A rugalmas, hőre zsugorodó anyag szilárd, tökéletes illeszkedést biztosít a vezetőkkel, így helyet takarít meg.

**Általános rendelési adatok**

|                |  |
|----------------|--|
| Változat       | Vezeték és kábeljelölők, 3.2 - 9.5 mm, sárga |
| Rendelési szám | <a href="#">1505800000</a>                   |
| Típus          | HSS 3.2-9.5 EL Y30M                          |
| GTIN (EAN)     | 4050118314304                                |
| Qty.           | 1 Darab                                      |

## HSS 3.2-9.5 EL Y30M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS                      | Megfelel                    |
| UL File Number Search     | <a href="#">UL weboldal</a> |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E366310                     |

## Méreték és tömegek

|             |          |                  |             |
|-------------|----------|------------------|-------------|
| Mélység     | 0.77 mm  | Mélység (coll)   | 0.0303 inch |
| Szélesség   | 15.1 mm  | Szélesség (coll) | 0.5945 inch |
| Hossz       | 30000 mm | Hossz, inch      | 1181.1 inch |
| Nettó tömeg | 235 g    |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -55...135 °C |
|------------------------------|--------------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Általános adatok

|                                    |  |                                    |   |
|------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| Nyomatás típusa                    | üres   | Szélesség                          | 15.1 mm   |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 135 °C   | Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -55 °C  |
| Szín                               | sárga  | Halogén                            | Igen  |
| Hossz                              | 30000 mm   | Alapanyag                          | Poliiolefin   |
| Nyomatott karakterek               | nélkül   | Javasolt iparágak                  | Üzemi gyártás, Energetika,<br>Készülékgyártó,<br>Berendezés |
| kompatibilis nyomtató              | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> | Üzemi hőmérsékleti tartomány       | -55...135 °C  |

## Vezeték és kábeljelölők

|   |                        |                              |                    |
|---|------------------------|------------------------------|--------------------|
| Halogén                                 | Igen                   | Vezeték-keresztmetszet, max. | 16 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték-keresztmetszet, min.            | 4 mm <sup>2</sup>      | Vezeték külső átmérő, max.   | 9.5 mm             |
| Vezeték külső átmérő, min.              | 3.2 mm                 | Zsugorodás mértéke           | 3:1                |
| Javasolt zsugorítási hőmérséklet        | 90 °C                  | Szövegmező szélessége        | 0 mm               |
| Szövegmező magassága                    | 14.9 mm                | Vezeték külső átm.           | 3.2 - 9.5 mm       |
| Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete | 4 - 16 mm <sup>2</sup> |                              |                    |

## Fontos megjegyzés

|                  |   |
|------------------|---|
| Termékinformáció | A 1302920000 cikkszámú külső tekercstartó szükséges |
|------------------|---|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

**Drawings**



## HSS 3.2-9.5 EL Y30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |            |
|----------------|----------------------------|------------|
| Típus          | RIBBON HSS HF EL 40/300... | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1426210000</a> | Ink ribbon |
| GTIN (EAN)     | 4050118228823              |            |
| Qty.           | 1 ST                       |            |

## THM MULTIMARK



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |          |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus          | THM MMP EXT.RH             | Változat |
| Rendelési szám | <a href="#">1302920000</a> |          |
| GTIN (EAN)     | 4050118102307              |          |
| Qty.           | 1 ST                       |          |
| Típus          | MULTIMARK ROLLER 115       | Változat |
| Rendelési szám | <a href="#">1357420000</a> |          |
| GTIN (EAN)     | 4050118160314              |          |
| Qty.           | 1 ST                       |          |
| Típus          | MULTIMARK ROLLER 30        | Változat |
| Rendelési szám | <a href="#">1357430000</a> |          |
| GTIN (EAN)     | 4050118160253              |          |
| Qty.           | 1 ST                       |          |