

## TM 205/23 V0

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



TM hüvelyek kiterjedt választéka általános célú használatra alkalmas. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelelekig terjednek. Ez a termékcsalád becsúsztható jelölőlapokat tartalmaz, maximális védelemmel a külső hatások ellen. A TM hüvelyek rugalmas felszerelést tesznek lehetővé.

- Nyomtatott becsúsztható címkék optimális védelme
- Széles körű alkalmazási lehetőség vezetékekhez és kábelekekhez
- Egy címketípus minden keresztmetszethez
- TMX 30 kábelkötegelővel történő szereléshez (4,6 mm széles)

**Általános rendelési adatok**

Változat	TM, Aljzat x 14 mm, PVC, Szín: Áttetsző, Vezeték külső átm.: 10 - 14 mm
Rendelési szám	<a href="#">1507100000</a>
Típus	TM 205/23 V0
GTIN (EAN)	4050118315578
Qty.	200 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Magasság	23 mm	Magasság (coll)	0.9055 inch
Szélesség	14 mm	Szélesség (coll)	0.5512 inch
Nettó tömeg	1.19 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...80 °C
------------------------------	-------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános adatok

Nyomtatás típusa	üres	Szélesség	14 mm
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	80 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	Szín	Áttetsző
Alapanyag	PVC	Javasolt iparágak	Közlekedéstechnika, Berendezés
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...80 °C		

## Vezeték és kábeljelölők

Vezeték-keresztmetszet, max.	35 mm <sup>2</sup>	Vezeték-keresztmetszet, min.	16 mm <sup>2</sup>
Vezeték külső átmérő, max.	14 mm	Vezeték külső átmérő, min.	10 mm
Vezeték külső átm.	10 - 14 mm	Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	16 - 35 mm <sup>2</sup>

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

## Tartozékok

## Semleges



A TM-I elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban. Különböző különböző címkehossz választható, a hosszú karakterláncoknak köszönhetően pedig tökéletesen igényeinek megfelelő feliratot választhat. Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően. Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható

A TM-I speciális profilja egyszerű szerelést és erős rögzítést biztosít. Számos kereskedelemben kapható hüvellyel kompatibilis. A MultiCard formátumnak köszönhetően a címkék gyorsan és kényelmesen feliratozhatók a PrintJet CONNECT nyomtatóval, plotterrel vagy az STI tollal.

- Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően.
- Elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban
- Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható
- A CLI T hüvelyek P-Ink vagy STI toll használatával nem feliratozhatók

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

Típus	TM-I 23 MC NE BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1428520000</a>	TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.7 - 79 mm, 23 x 4 mm, kék
GTIN (EAN)	4050118232875	
Qty.	400 ST	
Típus	TM-I 23 MC NE GE	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1428490000</a>	TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.7 - 79 mm, 23 x 4 mm, sárga
GTIN (EAN)	4050118232868	
Qty.	400 ST	
Típus	TM-I 23 MC NE RT	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1428510000</a>	TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.7 - 79 mm, 23 x 4 mm, piros
GTIN (EAN)	4050118232752	
Qty.	400 ST	
Típus	TM-I 23 MC NE WS	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1428480000</a>	TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.7 - 79 mm, 23 x 4 mm, fehér
GTIN (EAN)	4050118232851	
Qty.	400 ST	