

TM 206/23 V0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



TM hüvelyek kiterjedt választéka általános célú használatra alkalmas. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelelekig terjednek. Ez a termékcsalád becsúsztatható jelölőlapokat tartalmaz, maximális védelemmel a külső hatások ellen. A TM hüvelyek rugalmas felszerelést tesznek lehetővé.

- Nyomtatott becsúsztatható címkék optimális védelme
- Széles körű alkalmazási lehetőség vezetékekhez és kábelekekhez
- Egy címketípus minden keresztmetszethez
- TMX 30 kábelkötegelővel történő szereléshez (4,6 mm széles)

Általános rendelési adatok

Változat	TM, Aljzat x 18 mm, PVC, Szín: Áttetsző, Vezeték külső átm.: 14 - 22 mm
Rendelési szám	1507110000
Típus	TM 206/23 V0
GTIN (EAN)	4050118315486
Qty.	200 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Magasság	23 mm	Magasság (coll)	0.9055 inch
Szélesség	18 mm	Szélesség (coll)	0.7087 inch
Nettó tömeg	2.1 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...80 °C
------------------------------	-------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Nyomtatás típusa	üres	Szélesség	18 mm
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	80 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	Szín	Áttetsző
Alapanyag	PVC	Javasolt iparágak	Közlekedéstechnika, Berendezés
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...80 °C		

Vezeték és kábeljelölők


Vezeték-keresztmetszet, max.	120 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	35 mm ²
Vezeték külső átmérő, max.	22 mm	Vezeték külső átmérő, min.	14 mm
Vezeték külső átm.	14 - 22 mm	Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	35 - 120 mm ²

Besorolások

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Tartozékok

Semleges



A TM-I elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban. Különböző különböző címkehossz választható, a hosszú karakterláncoknak köszönhetően pedig tökéletesen igényeinek megfelelő feliratot választhat. Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően. Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható

A TM-I speciális profilja egyszerű szerelést és erős rögzítést biztosít. Számos kereskedelemben kapható hüvellyel kompatibilis. A MultiCard formátumnak köszönhetően a címkék gyorsan és kényelmesen feliratozhatók a PrintJet CONNECT nyomtatóval, plotterrel vagy az STI tollal.

- Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően.
- Elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban
- Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható
- A CLI T hüvelyek P-Ink vagy STI toll használatával nem feliratozhatók

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	TM-I 23 MC NE BL	Változat
Rendelési szám	1428520000	TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.7 - 79 mm, 23 x 4 mm, kék
GTIN (EAN)	4050118232875	
Qty.	400 ST	
Típus	TM-I 23 MC NE GE	Változat
Rendelési szám	1428490000	TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.7 - 79 mm, 23 x 4 mm, sárga
GTIN (EAN)	4050118232868	
Qty.	400 ST	
Típus	TM-I 23 MC NE RT	Változat
Rendelési szám	1428510000	TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.7 - 79 mm, 23 x 4 mm, piros
GTIN (EAN)	4050118232752	
Qty.	400 ST	
Típus	TM-I 23 MC NE WS	Változat
Rendelési szám	1428480000	TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.7 - 79 mm, 23 x 4 mm, fehér
GTIN (EAN)	4050118232851	
Qty.	400 ST	