

## LADEGERAET EPG

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm<sup>2</sup>-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomá szenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

## Általános rendelési adatok

Rendelési szám	1509370000
Típus	<a href="#">LADEGERAET EPG</a>
GTIN (EAN)	4050118318630
Qty.	1 Darab

## LADEGERAET EPG

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS Megfelel

## Méretek és tömegek

Mélység	178 mm	Mélység (coll)	7.0079 inch
Magasság	78 mm	Magasság (coll)	3.0709 inch
Szélesség	150 mm	Szélesség (coll)	5.9055 inch
Hossz	178 mm	Hossz, inch	7.0079 inch
Nettó tömeg	512 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfeleléségi állapot	Megfelel
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Műszaki adatok

Töltési idő	0.5 h	Feszültségtartomány	12 / 14.4 / 18 V
Áramfelvétel	90 W	Elektromos csatlakozás	100 - 240 V AC / 50/60 Hz

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000359	ETIM 9.0	EC000359
ETIM 10.0	EC000359	ECLASS 14.0	21-05-29-01
ECLASS 15.0	21-05-29-01		