

STRIPAX ULTIMATE XL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Csupaszoló szerszámok automatikus beállítással
- Flexibilis és tömör vezetékekhez
- Ideális választás gépészeti és üzemmérnöki feladatokhoz, vasúti alkalmazásokhoz, szélenergiához, robottechnológiához, robbanásvédelemhez, illetve hajózáshoz, platformok és hajók építéséhez
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- A befogópofák automatikus nyitása csupaszolás után
- Nincs Fan-Out az egyes vezetékeknel
- Különböző szigetelési vastagságokhoz állítható
- Kettős szigetelésű kábelek két műveleti lépésben, speciális beállítás nélkül
- Nincs holtjáték az önbeálló vágóegységben
- Hosszú élettartam
- Optimalizált ergonómiájú kivitel

Általános rendelési adatok

Változat	Szerszámok, Csupaszoló és vágószerszám
Rendelési szám	1512780000
Típus	STRIPAX ULTIMATE XL
GTIN (EAN)	4050118319934
Qty.	1 Darab

STRIPAX ULTIMATE XL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Méretek és tömegek

Mélység	22 mm	Mélység (coll)	0.8661 inch
Magasság	99 mm	Magasság (coll)	3.8976 inch
Szélesség	190 mm	Szélesség (coll)	7.4803 inch
Nettó tömeg	171.8 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Csupaszolóegység
-----------------	------------------

Csupaszoló szerszámok


Kábeltípus	Hajlékony és merev vezetékek halogénmentes szigeteléssel	Vezeték-keresztmetszet (vágási kapacitás)	6 mm ²
Csupaszolási tartomány AWG, max.	8 AWG	Csupaszolási tartomány AWG, min.	14 AWG
Csupaszolási hossz, max.	25 mm	Vezeték-keresztmetszet, max.	10 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	2.5 mm ²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		



Felhasználási példa



STRIPAX ULTIMATE XL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Tartozékok/cserealkatrészek



- Csupaszoló szerszámok automatikus beállítással
- Flexibilis és tömör vezetékekhez
- Ideális választás gépészeti és üzemmérnöki feladatokhoz, vasúti alkalmazásokhoz, szélenergiához, robottechnológiához, robbanásvédelemhez, illetve hajózáshoz, platformok és hajók építéséhez
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- A befogópofák automatikus nyitása csupaszolás után
- Nincs Fan-Out az egyes vezetékeknel
- Különböző szigetelési vastagságokhoz állítható
- Kettős szigetelésű kábelek két műveleti lépésben, speciális beállítás nélkül
- Nincs holtjáték az önbeálló vágóegységben
- Hosszú élettartam
- Optimalizált ergonómiájú kivitel

Általános rendelési adatok

Típus	ERME SPX UL XL	Változat
Rendelési szám	1512790000	Tartozékok, Vágópenge tartó
GTIN (EAN)	4050118320428	
Qty.	1 ST	
Típus	ERTE KLBC SPX UL XL	Változat
Rendelési szám	2571510000	Tartozékok, Replacement clamping jaw
GTIN (EAN)	4050118581997	
Qty.	1 ST	