

HSS-HF 9.5-19.1 EL W30M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A hőre zsugorodó zsugorcső két oldalon nyomtatható és vezetékek és kábelek jelölésére és leválasztására használható. A rugalmas, hőre zsugorodó anyag szilárd, tökéletes illeszkedést biztosít a vezetőkkel, így helyet takarít meg.

Általános rendelési adatok

Változat	Vezeték és kábeljelölők, 9.5 - 19.1 mm, fehér
Rendelési szám	1513320000
Típus	HSS-HF 9.5-19.1 EL W30M
GTIN (EAN)	4050118320954
Qty.	1 Darab

HSS-HF 9.5-19.1 EL W30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	1.5 mm	Mélység (coll)	0.0591 inch
Szélesség	30.9 mm	Szélesség (coll)	1.2165 inch
Hossz	30000 mm	Hossz, inch	1181.1 inch
Nettó tömeg	993.52 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55...105 °C
------------------------------	--------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Nyomtatás típusa	üres	Szélesség	30.9 mm
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	105 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-55 °C
Szín	fehér	Halogén	Nem
Hossz	30000 mm	Alapanyag	Poliolefin
Nyomtatott karakterek	nélkül	kompatibilis nyomtató	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55...105 °C	Szám tekercsenként	1

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Nem	Vezeték-keresztmetszet, max.	70 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	16 mm ²	Vezeték külső átmérő, max.	19.1 mm
Vezeték külső átmérő, min.	9.5 mm	Zsugorodás mértéke	2:1
Javasolt zsugorítási hőmérséklet	90 °C	Vezeték külső átm.	9.5 - 19.1 mm
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	16 - 70 mm ²		

Fontos megjegyzés

Termékinformáció	A 1302920000 cikkszámú külső tekercstartó szükséges
------------------	---

Besorolások

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		



HSS-HF 9.5-19.1 EL W30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON HSS HF EL 40/300...	Változat
Rendelési szám	1426210000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118228823	
Qty.	1 ST	

THM MULTIMARK



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	THM MMP EXT.RH	Változat
Rendelési szám	1302920000	
GTIN (EAN)	4050118102307	
Qty.	1 ST	
Típus	MULTIMARK ROLLER 115	Változat
Rendelési szám	1357420000	
GTIN (EAN)	4050118160314	
Qty.	1 ST	
Típus	MULTIMARK ROLLER 30	Változat
Rendelési szám	1357430000	
GTIN (EAN)	4050118160253	
Qty.	1 ST	

Tartozékok**THM MULTIMARK PLUS**

Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Változat
Rendelési szám	2672590000	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Qty.	1 ST	