

**SAI-Y-5 AND 2M12**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com

**A kép illusztráció****Általános rendelési adatok**

Változat	Y-csatlakozó, M12, Jejelosztó
Rendelési szám	<a href="#">1515140000</a>
Típus	SAI-Y-5 AND 2M12
GTIN (EAN)	4050118322361
Qty.	1 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 22 g

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül  
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Csatlakozási adatok

Csoport kivezetés - dugaszoló csatlakozó M12 tűske	1. szimpla kivetelezés - dugaszoló csatlakozó	M12 aljzat
2. szimpla kivetelezés - dugaszoló csatlakozó	M12 aljzat	Meghúzási nyomaték M12: 0,8 - 1,2 Nm

## Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Pólusszám	5	Kódolás	A kódolású
Érintkező felület	Au (arany)	Ház fő anyaga	TPU
Névleges feszültség	30 V	Névleges áram	4 A
Védelmi osztály	IP67	Szennyezés súlyossága	3
Árnyékolás csatlakozás	Nem	Menetes gyűrű anyaga	Cink présöntvény
Ház hőmérsékleti tartománya	-25...+90 °C		

## Szabványok

Csatlakozó, standard IEC 61076-2-101

## Általános adatok

Pólusszám	5	Kódolás	A kódolású
Csatlakozási menet	M12	Érintkező anyaga, aljzat	CuSn
Érintkező anyaga, tűske	CuZn	Érintkező felület	Au (arany)
Meghúzási nyomaték	0.8 Nm	Ház fő anyaga	TPU
Névleges feszültség	30 V	Névleges áram	4 A
Védelmi osztály	IP67	Szennyezés súlyossága	3
1. csatlakozás	M12/M12	2. csatlakozás	Csavar
Árnyékolás csatlakozás	Nem	Ház hőmérsékleti tartománya	-25...+90 °C
Vezeték külső átm.	-		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		


**SAI-Y-5 AND 2M12**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


**Rajzok**

www.weidmueller.com

**Méretrajz**



**Méretrajz**



**Vezetékezés**

