


UR20-EM-1510690000-SP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**A kép illusztráció****Általános rendelési adatok**

Változat	Replacement part
Rendelési szám	1515470000
Típus	UR20-EM-1510690000-SP
GTIN (EAN)	4050118322927
Qty.	1 Darab

UR20-EM-1510690000-SP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technical data****Méreték és tömegek**

Mélység	61 mm	Mélység (coll)	2.4016 inch
Magasság	110 mm	Magasság (coll)	4.3307 inch
Szélesség	12 mm	Szélesség (coll)	0.4724 inch
Nettó tömeg	28 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8

Besorolások

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		