

**THM EL 50 SI 30M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Testreszabott azonosítás: EL

A MultiMark jelölők végtelen lehetőségei gazdaságos alternatívává teszik őket a hagyományos címkésínekkel vagy különleges címkékkel szemben. Minden adott szélességhez pontosan konfigurálható a magasság a szoftverrel, hogy tökéletesen illeszkedjen az adott jelölőhöz. A címkék egyedi, meghatározott hosszra vágásához vágófejet használunk. Tökéletes a funkciók blokkokhoz vagy komplett sorkapocs-tömbökhöz való nagy címkék készítéséhez.

**Általános rendelési adatok**

Változat	THM, Készülékjelölők, 50 x , ezüst
Rendelési szám	<a href="#">1517240000</a>
Típus	THM EL 50 SI 30M
GTIN (EAN)	4050118325034
Qty.	1 ROL

## THM EL 50 SI 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	0.08 mm	Mélység (coll)	0.0031 inch
Magasság	50 mm	Magasság (coll)	1.9685 inch
Hossz	30000 mm	Hossz, inch	1181.1 inch
Nettó tömeg	255 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C
------------------------------	--------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános adatok

Ragasztóanyag	Akril ragasztó	
Laponkénti jelölőszám	1	
Nyomatás módja	Hőnyomtató	
Változat	Végtelenített, Öntapadós	
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	150 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	
Szín	ezüst	
Halogén	Nem	
Hossz	30000 mm	
Alapanyag	Poliészter	
Nyomatott karakterek	nélkül	
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	Étikett-tekercs
UL 969 tanúsítvány	Igen	
kompatibilis nyomtató	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>	
Jelölők száma kombinációként	1 Label reel = Device markers	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C	
Szám tekercsenként	1	

## Készülékjelölők

Halogén	Nem
---------	-----

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		





**THM EL 50 SI 30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Tartozékok**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Tintaszalagok**

Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

**Általános rendelési adatok**

Típus	RIBBON MM 110/360 SW	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">2005070000</a>	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390049		
Qty.	1 ST		