


**KDKS 1PE/LLC 10-36V AC/DC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Product image**

A biztosítékos sorkapcsok és a sorkapocsblokk komponensek lehetővé teszik a védelmi és funkcionális elemek közvetlen integrálását a sorkapocslécsbe. A biztosítékos sorkapcsok beépített biztosítéktartókkal rendelkeznek, amelyek megbízható védelmet nyújtanak az elektromos kapcsolások túlterhelése ellen – ideálisak vezérlő- és elosztóléc rendszerként. A sorkapocsblokk komponensek lehetővé teszik elektronikus alkatrészek, például diódák, ellenállások vagy LED-ek közvetlen beépítését a huzalozásba. Ez lehetővé teszi a helytakarékos és áttekinthető kapcsolási funkciók, valamint jelszétválasztás megvalósítását. Mindkét sorkapocsblokk típus magasabb szintű biztonságot, egyszerű karbantartást és kompakt, funkcióorientált szerelést biztosít.

**Általános rendelési adatok**

|                |  |
|----------------|--|
| Változat       | Biztosítós sorkapcsok, Csavaros csatlakozás, sötétbézs, 4 mm <sup>2</sup> , 6.3 A, 36 V, Csatlakozások száma: 3, Szintek száma: 3, TS 35 |
| Rendelési szám | <a href="#">151830000</a>  |
| Típus          | KDKS 1PE/LLC 10-36V AC/DC  |
| GTIN (EAN)     | 4050118325461  |
| Qty.           | 50 Darab   |

## KDKS 1PE/LLC 10-36V AC/DC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| ROHS                   | Megfelel                    |
| UL File Number Search  | <a href="#">UL weboldal</a> |
| Tanúsítvány száma (UR) | E60693                      |

## Méreték és tömegek

|             |         |                  |             |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység     | 65 mm   | Mélység (coll)   | 2.5591 inch |
| Magasság    | 91 mm   | Magasság (coll)  | 3.5827 inch |
| Szélesség   | 8 mm    | Szélesség (coll) | 0.315 inch  |
| Nettó tömeg | 25.31 g |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                                     |                |                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet                | -25 °C...55 °C | Ambient temperature                 | -50 °C...75 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -50 °C         | Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 120 °C         |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Anyag adatok

|                          |       |      |           |
|--------------------------|-------|------|-----------|
| Alapanyag                | Wemid | Szín | sötétbézs |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0   |      |           |

## Rendszer specifikációk

|                                    |   |                               |      |
|------------------------------------|---|-------------------------------|------|
| Változat                           | Csavaros csatlakozás, Biztosító leválasztó, PE-csatlakozással, Egyik oldalon szabad vég | Véglap szükséges              | Igen |
| Potenciálok száma                  | 3   | Szintek száma                 | 3    |
| Rögzítési pontok száma szintenként | 2   | Potenciálok száma szintenként | 1    |
| Keresztkötött szintek belül        | Nem   | PE-csatlakozás                | Igen |
| Tartósín                           | TS 35   | N funkció                     | Nem  |
| PE működés                         | Igen  | PEN funkció                   | Nem  |

## CSA névleges adatok

|                                    |        |                            |                 |
|------------------------------------|--------|----------------------------|-----------------|
| Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) | 12 AWG | C feszültség nagyság (CSA) | 150 V           |
| C áram nagyság (CSA)               | 25 A   | Tanúsítvány száma (CSA)    | 200039-70000261 |
| B feszültség nagyság (CSA)         | 300 V  | B áram nagyság (CSA)       | 25 A            |
| D feszültség nagyság (CSA)         | 300 V  | D áram nagyság (CSA)       | 10 A            |
| Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) | 26 AWG |                            |                 |

## Kiegészítő műszaki adatok

|                    |                |  |     |
|--------------------|----------------|--|-----|
| Nyitott oldala     | jobb           | Robbanásbiztoság szempontjából bevizsgált változat | Nem |
| Felszerelés típusa | Felpattintható |  |     |

## KDKS 1PE/LLC 10-36V AC/DC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Névleges adatok

|  |   |  |        |
|--|---|--|--------|
| Névleges keresztmetszet                                  | 4 mm <sup>2</sup>                           | Névleges feszültség                          | 36 V   |
| Névleges feszültség a szomszédos kapcsolókra vonatkozóan | 500 V                                       | Névleges DC feszültség                       | 36 V   |
| Névleges áram  | 6.3 A                                       | Áram maximum vezetékknál                     | 6.3 A  |
| Szabványok   | IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-2, IEC 60947-7-3 | Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint | 1 mΩ   |
| Névleges lökőfeszültség                                  | 6 kV  | Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint | 1.02 W |
| Túlfeszültség kategória                                  | III   | Szennyezés súlyossága                        | 3      |

## Rögzíthető vezeték (kiegészítő csatlakozás)

|  |                      |
|--|----------------------|
| Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás | Csavaros csatlakozás |
|--|----------------------|

## Rögzíthető vezeték (névleges csatlakozás)

|  |                      |
|--|----------------------|
| Mérőeszköz, IEC 60947-1  | A3                   |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.  | AWG 12               |
| Csatlakozási irány   | oldalt               |
| Meghúzási nyomaték, max.   | 1 Nm                 |
| Meghúzási nyomaték, min.   | 0.5 Nm               |
| Csupaszolási hossz   | 9 mm                 |
| Csatlakozás típusa 2   | Csavaros csatlakozás |
| Csatlakozás típusa   | Csavaros csatlakozás |
| Csatlakozások száma  | 3                    |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.  | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.  | 0.33 mm <sup>2</sup> |
| Biztosítócsavar  | M 3                  |
| Kés mérete   | 0,6 x 3,5 mm         |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.  | AWG 22               |
| Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvellyel és műanyag gallérokkel DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 0.33 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvellyel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max.                              | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvellyel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.                               | 0.33 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.  | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.  | 0.33 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.  | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.  | 0.33 mm <sup>2</sup> |
| Nyomaték nagysága DMS elektromos csavarhúzóval   | 2                    |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás  | 4 mm <sup>2</sup>    |

## KDKS 1PE/LLC 10-36V AC/DC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

|   |                                    |                      |                      |        |
|---|------------------------------------|----------------------|----------------------|--------|
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás | 0.33 mm <sup>2</sup>               |                      |                      |        |
| Finomsodratú, min. (névleges csatlakozás)                               | 0.33 mm <sup>2</sup>               |                      |                      |        |
| Rögzíthető vezeték  | Csatlakozási specifikáció          |                      | Csavaros csatlakozás |        |
|   | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | Típus                | tömör, H05(07) V-U   |        |
|   |                                    | min.                 | 0.5 mm <sup>2</sup>  |        |
|   |                                    | max.                 | 4 mm <sup>2</sup>    |        |
|   |                                    | névleges             | 4 mm <sup>2</sup>    |        |
|   | érvéghüvely                        | Csupaszolási hossz   | min.                 | 9 mm   |
|   |                                    |                      | max.                 | 9 mm   |
|   |                                    | Meghúzási nyomaték   | min.                 | 0.5 Nm |
|   |                                    |                      | max.                 | 1 Nm   |
|   | Csatlakozási specifikáció          |                      | Csavaros csatlakozás |        |
|   | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | Típus                | sodrott, H07V-R      |        |
|   |                                    | min.                 | 1.5 mm <sup>2</sup>  |        |
| max.  |                                    | 4 mm <sup>2</sup>    |                      |        |
| névleges  |                                    | 4 mm <sup>2</sup>    |                      |        |
| érvéghüvely   | Csupaszolási hossz                 | min.                 | 9 mm                 |        |
|   |                                    | max.                 | 9 mm                 |        |
|   | Meghúzási nyomaték                 | min.                 | 0.5 Nm               |        |
|   |                                    | max.                 | 1 Nm                 |        |
| Csatlakozási specifikáció   |                                    | Csavaros csatlakozás |                      |        |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete                                      | Típus                              | tömör, H05(07) V-U   |                      |        |
|   | min.                               | 0.5 mm <sup>2</sup>  |                      |        |
|   | max.                               | 4 mm <sup>2</sup>    |                      |        |
|   | névleges                           | 4 mm <sup>2</sup>    |                      |        |
| érvéghüvely   | Csupaszolási hossz                 | min.                 | 9 mm                 |        |
|   |                                    | max.                 | 9 mm                 |        |
|   | Meghúzási nyomaték                 | min.                 | 0.5 Nm               |        |
|   |                                    | max.                 | 1 Nm                 |        |

## UL névleges adatok

|  |        |  |        |
|--|--------|--|--------|
| B feszültség nagyság (UR)                    | 250 V  | B áram nagyság (UR)                          | 20 A   |
| Vezetékméret, gyári vezetékvezés, max. (UR)  | 12 AWG | C áram nagyság (UR)                          | 20 A   |
| C feszültség nagyság (UR)                    | 300 V  | Vezetékméret, gyári vezetékvezés, min. (UR)  | 26 AWG |
| Tanúsítvány száma (UR)                       | E60693 | Vezetékméret, terepi vezetékvezés, min. (UR) | 22 AWG |
| Vezetékméret, terepi vezetékvezés, max. (UR) | 12 AWG |  |        |

## Általános

|   |   |   |        |
|---|---|---|--------|
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 12                                      | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 22 |
| Szabványok                                    | IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-2, IEC 60947-7-3 | Tartósín                                      | TS 35  |

## Fontos megjegyzés

Termékinformáció A feszültség függ a kiválasztott biztosítéktól vagy a kiválasztott jelzőfénytől

## Besorolások

|           |          |             |             |
|-----------|----------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0  | EC000899 | ETIM 9.0    | EC000899    |
| ETIM 10.0 | EC000899 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-13 |

**KDKS 1PE/LLC 10-36V AC/DC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data**

ECLASS 15.0


27-25-01-13

**KDKS 1PE/LLC 10-36V AC/DC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Drawings**



## KDKS 1PE/LLC 10-36V AC/DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Leválasztó dugók



Az integrált leválasztókkal ellátott sorkapcsokkal ellentétben a mi leválasztó dugóink teljesen levehetőek vagy eltávolíthatók a sorkapcsokról és adott alkalmazásról, és a szabványos leválasztók rugalmas alternatíváját kínálják.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | QB 2 WI RA8 IS             | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">0461100000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 27 A, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 3 mm |
| GTIN (EAN)     | 4008190034818              |   |
| Qty.           | 50 ST                      |   |
| Típus          | QB 3 WI RA8 IS             | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">0461200000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 27 A, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 3 mm |
| GTIN (EAN)     | 4008190161699              |   |
| Qty.           | 50 ST                      |   |
| Típus          | QB 4 WI RA8 IS             | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">0461300000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 27 A, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 3 mm |
| GTIN (EAN)     | 4008190025373              |   |
| Qty.           | 50 ST                      |   |

## Véglapok és elválasztólapok



Az elválasztólapok és a zárólemezek a sorkapocsblokkok alapvető tartozékai. Az elválasztólapok optikai és elektromos leválasztást biztosítanak a különböző potenciálok és funkcionális csoportok között, fokozva a biztonságot és átlátható elrendezést teremtve a kapcsolószekrényben. A zárólemezek oldalt lezárják a sorkapocsblokk sort, védelmet nyújtanak az aktív részekkel való érintkezés ellen, és biztosítják a tiszta, stabil lezárást. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az adott Weidmüller sorkapocsblokk gyártási sorozathoz, hozzájárulva a biztonságos, szabványos és professzionális huzalozás.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | AP KDKS1 DB                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">9532470000</a> | Véglap sorkapcsokhoz, sötétbézs, Magasság: 73.5 mm, Szélesség: 1.5 mm, V-O, Wemid, Felpattintható: Igen |
| GTIN (EAN)     | 4032248039227              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |

## KDKS 1PE/LLC 10-36V AC/DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Biztosítós



Biztosítós sorkapcsokat tartalmazó széles termékportfóliónk kiegészítő termékeiként biztosítóbetéteket is kínálunk. A portfólióba beletartoznak az 5x20 mm és 10x38 mm közötti méretű eszközvédő biztosítékok (miniatűr biztosítékok), az E 14 – E 18 biztosítóbetétek, az autóiipari biztosítékok, valamint az automatikus megszakítók is. A portfóliót a biztosítéktartókhoz való mérőgyűrűk teszik teljessé.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | G 20/0.10A/F               | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">0430300000</a> | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 0.1 A, G-Si. 5 x 20  |
| GTIN (EAN)     | 4008190077174              |  |
| Qty.           | 10 ST                      |  |
| Típus          | G 20/0.20A/F               | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">0430400000</a> | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 0.2 A, G-Si. 5 x 20  |
| GTIN (EAN)     | 4008190152383              |  |
| Qty.           | 10 ST                      |  |
| Típus          | G 20/0.25A/F               | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">0430500000</a> | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 0.25 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN)     | 4008190153991              |  |
| Qty.           | 10 ST                      |  |
| Típus          | G 20/0.50A/F               | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">0430600000</a> | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 0.5 A, G-Si. 5 x 20  |
| GTIN (EAN)     | 4008190046835              |  |
| Qty.           | 10 ST                      |  |
| Típus          | G 20/0.63A/F               | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">0439000000</a> | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 0.63 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN)     | 4008190131210              |  |
| Qty.           | 10 ST                      |  |
| Típus          | G 20/1.00A/F               | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">0430700000</a> | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 1 A, G-Si. 5 x 20    |
| GTIN (EAN)     | 4008190093877              |  |
| Qty.           | 10 ST                      |  |
| Típus          | G 20/1.60A/F               | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">0430800000</a> | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 1.6 A, G-Si. 5 x 20  |
| GTIN (EAN)     | 4008190031503              |  |
| Qty.           | 10 ST                      |  |
| Típus          | G 20/2.00A/F               | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">0430900000</a> | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 2 A, G-Si. 5 x 20    |
| GTIN (EAN)     | 4008190123567              |  |
| Qty.           | 10 ST                      |  |

## KDKS 1PE/LLC 10-36V AC/DC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | G 20/2.50A/F               | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">0431000000</a> | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 2.5 A, G-Si. 5 x 20  |
| GTIN (EAN)     | 4008190085513              |  |
| Qty.           | 10 ST                      |  |
| Típus          | G 20/3.15A/F               | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">0431100000</a> | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 3.15 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN)     | 4008190012977              |  |
| Qty.           | 10 ST                      |  |
| Típus          | G 20/4.00A/F               | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">0431200000</a> | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 4 A, G-Si. 5 x 20    |
| GTIN (EAN)     | 4008190022983              |  |
| Qty.           | 10 ST                      |  |
| Típus          | G 20/5.00A/F               | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">0431300000</a> | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 5 A, G-Si. 5 x 20    |
| GTIN (EAN)     | 4008190185381              |  |
| Qty.           | 10 ST                      |  |
| Típus          | G 20/6.30A/F               | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">0431400000</a> | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 6.3 A, G-Si. 5 x 20  |
| GTIN (EAN)     | 4008190086053              |  |
| Qty.           | 10 ST                      |  |
| Típus          | VH 25/5/3.4                | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">0553300000</a> | SAK sorozat, Érintkezőhüvely                             |
| GTIN (EAN)     | 4008190095604              |  |
| Qty.           | 100 ST                     |  |

## Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájliját a címkézési előírásokkal.

## KDKS 1PE/LLC 10-36V AC/DC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/8 MC NE WS           | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1856740000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00<br>Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4032248400850              |   |
| Qty.           | 800 ST                     |   |

## Egyedi felirat



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.


- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | DEK 5/8 MC SDR             | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1856750000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00<br>Weidmueller, Vevőspecifikus |
| GTIN (EAN)     | 4032248400867              |  |
| Qty.           | 160 ST                     |  |

## Jelölőtartó



A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon® Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                         |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus          | BZT 1 WS 10/5              | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">1805490000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270231              |                         |
| Qty.           | 100 ST                     |                         |

## KDKS 1PE/LLC 10-36V AC/DC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|                |                            |                         |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus          | BZT 1 ZA WS 10/5           | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">1805520000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270248              |                         |
| Qty.           | 100 ST                     |                         |

## DEK 5/8



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elasztikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódhatnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.


A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/8 MM WS              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2007130000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118392012              |   |
| Qty.           | 500 ST                     |   |

## Végbak



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocsín és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                           |
|----------------|----------------------------|---------------------------|
| Típus          | ZST 1                      | Változat                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1269070000</a> | Tartozékok, Tartozéktartó |
| GTIN (EAN)     | 4050118094091              |                           |
| Qty.           | 25 ST                      |                           |