

## CC 85/27 MC NE GE


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A MultiCard formátumú ClipCard készülékjelölők elektromos installációk és kapcsolórendszerek feliratozásához használhatók, és érdekes alternatívát kínálnak a gravírozással szemben. A bevált MultiCard formátumnak köszönhetően a feliratozás a következő készülékekkel lehetséges: PrintJet CONNECT vagy plotter.

- A PrintJet kopásálló nyomtatási minősége lehetővé teszi a gravírozás kiváltását
- Univerzális rögzítés
- Tartó (csavarozható vagy kábelrögzítővel)
- Címkesín (öntapadós vagy csavaros)
- vagy öntapadós címkék

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                                              |
|----------------|----------------------------------------------|
| Változat       | ClipCard, Készülékjelölők, 27 x 85 mm, sárga |
| Rendelési szám | <a href="#">1520940000</a>                   |
| Típus          | CC 85/27 MC NE GE                            |
| GTIN (EAN)     | 4050118327953                                |
| Qty.           | 20 Darab                                     |

## CC 85/27 MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretetek és tömegek

|             |        |                  |             |
|-------------|--------|------------------|-------------|
| Mélység     | 0.8 mm | Mélység (coll)   | 0.0315 inch |
| Magasság    | 27 mm  | Magasság (coll)  | 1.063 inch  |
| Szélesség   | 85 mm  | Szélesség (coll) | 3.3464 inch |
| Nettó tömeg | 6.03 g |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...100 °C |
|------------------------------|--------------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |                  |
|--------------------------|-------------------------------|------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |                  |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |                  |
| Termék karbonlábnyoma    | Bőlcsőtől a kapuig            | 0.019 kg CO2 eq. |

## Általános adatok

|                                    |                                                                                             |           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Változat                           | dugaszolható                                                                                |           |
| Szélesség                          | 85 mm                                                                                       |           |
| UL 94 éghetőségi osztály           | V-2                                                                                         |           |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 100 °C                                                                                      |           |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C                                                                                      |           |
| Szín                               | sárga                                                                                       |           |
| Halogén                            | Nem                                                                                         |           |
| Alapanyag                          | Poliamid 66                                                                                 |           |
| Nyomtatott karakterek              | nélkül                                                                                      |           |
| Jelölők száma kombinációként       | Tápellátás formája                                                                          | MultiCard |
| Javasolt iparágak                  | Berendezés                                                                                  |           |
| kompatibilis nyomtató              | <a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a> |           |
| Jelölők száma kombinációként       | 1 MultiCard = Device markers                                                                |           |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány       | -40...100 °C                                                                                |           |


## Készülékjelölők

|         |     |
|---------|-----|
| Halogén | Nem |
|---------|-----|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

**Drawings**



**CC 85/27 MC NE GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessories****Tartozékok****Általános rendelési adatok**

|                |                            |                                                 |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Típus          | CC-H 85/27 GR              | Változat                                        |
| Rendelési szám | <a href="#">1675130002</a> | Készülékjelölők, Tartozékok, 90 x 31 mm, szürke |
| GTIN (EAN)     | 4008190454258              |                                                 |
| Qty.           | 40 ST                      |                                                 |
| Típus          | CC-H 85/27 SW              | Változat                                        |
| Rendelési szám | <a href="#">1675130001</a> | Készülékjelölők, Tartozékok, 90 x 31 mm, fekete |
| GTIN (EAN)     | 4008190454210              |                                                 |
| Qty.           | 40 ST                      |                                                 |