


SAI-Y-3/3 M8-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Általános rendelési adatok**

Változat	Y-csatlakozó, M8 / M8, Jelelosztó
Rendelési szám	1524700000
Típus	SAI-Y-3/3 M8-M8
GTIN (EAN)	4050118330069
Qty.	1 Darab

SAI-Y-3/3 M8-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E307231

Méreték és tömegek

Nettó tömeg	14.96 g
-------------	---------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Csatlakozási adatok

Csoport kivezetés - dugaszoló csatlakozó M8 tűske		1. szimpla kivitelezés - dugaszoló csatlakozó	M8 aljzat
2. szimpla kivitelezés - dugaszoló csatlakozó	M8 aljzat	Meghúzási nyomaték	M8: 0,5 - 0,6 Nm

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Pólusszám	3	Kódolás	M8 = nincs
Érintkező felület	Au (arany)	Ház fő anyaga	PUR
Névleges feszültség	30 V	Névleges áram	4 A
Védelmi osztály	IP67	Dugaszolási ciklusok	≥ 100
Szennyezés súlyossága	3	Árnyékolás csatlakozás	Nem
Menetes gyűrű anyaga	Cink présöntvény	Ház hőmérsékleti tartománya	-25...+85 °C

Szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-2-104
----------------------	-----------------

Általános adatok

Pólusszám	3	Kódolás	M8 = nincs
Csatlakozási menet	M8 / M8	Érintkező felület	Au (arany)
Meghúzási nyomaték	0.4 Nm	Ház fő anyaga	PUR
Névleges feszültség	30 V	Névleges áram	4 A
AF mérete	9 mm	Védelmi osztály	IP67
Dugaszolási ciklusok	≥ 100	Szennyezés súlyossága	3
1. csatlakozás	M8/M8	2. csatlakozás	Csavar
Árnyékolás csatlakozás	Nem	Ház hőmérsékleti tartománya	-25...+85 °C
Vezeték külső átm.	-		

Besorolások

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06

Technical data

ECLASS 15.0

27-44-01-06


SAI-Y-3/3 M8-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

Méretrajz



Kapcsolási rajz

