

PZ 6 ROTO L ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Krimpelő szerszámok érvéghüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül

- Kilincsmű a pontos krímpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

Általános rendelési adatok

Változat	Présszerszám, Krimpelő szerszám érvéghüvelyekhez, 0.14mm ² , 6mm ² , Trapéz alakú krímpelés
Rendelési szám	1527230000
Típus	PZ 6 ROTO L ZERT
GTIN (EAN)	4050118332698
Qty.	1 Darab

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Méretek és tömegek

Mélység	22 mm	Mélység (coll)	0.8661 inch
Magasság	80 mm	Magasság (coll)	3.1496 inch
Szélesség	200 mm	Szélesség (coll)	7.874 inch
Nettó tömeg	432 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Présszerszám	Változat	Mechanikus, cserélhető betétek nélkül
-----------------	--------------	----------	---------------------------------------

Szerszámjellemzők - krimpelés

Hajtás	mechanikus	Érvéghüvelyek keresztmetszete, max.	6 mm ²
Krimpelési típus/profil	Trapéz alakú krimpelés		

Érintkező leírása

Érintkező típusa	Iker-érvéghüvelyek műanyag gallérral vagy anélkül	Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	AWG 10
Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	AWG 26	Krimpelési tartomány, max.	6 mm ²
Krimpelési tartomány, min.	0.14 mm ²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		



Felhasználási példa



Felhasználási példa



PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Tartozékok/cserealkatrészek



Krimpelő szerszámok érvéghüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

Általános rendelési adatok

Típus	ERTE ES PZ 6 ROTO L	Változat
Rendelési szám	2561810000	
GTIN (EAN)	4050118570199	
Qty.	1 ST	

Pótalkatrészek



A szigetelés csupaszítása után megfelelő érintkező vagy érvéghüvely krimpelhető a kábel végére. A krimpelés biztonságos kapcsolatot hoz létre a vezeték és az érintkező között, és egyre szélesebb körben helyettesíti a forrasztást. A krimpelés homogén, állandó kapcsolat kialakítását jelenti vezeték és csatlakozóelem között. A csatlakozás csak kiváló minőségű precíziós szerszámokkal alakítható ki. Az eredmény egy mechanikai és elektromos szempontból egyaránt biztonságos és megbízható csatlakozás. A Weidmüller mechanikus krimpelő szerszámok széles választékát kínálja. A kioldó mechanizmussal ellátott integrált racsnival az optimális krimpelésről gondoskodik. A Weidmüller-szerszámokkal készített krimpelt csatlakozások megfelelnek a nemzetközi szabványoknak és szabályozásoknak.

Általános rendelési adatok

Típus	ERTE GRIFFE PZ	Változat
Rendelési szám	9202810000	Présszerszám, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4032248512577	
Qty.	1 ST	

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Tartozékok/cserealkatrészek



Krimpelő szerszámok érvéghüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

Általános rendelési adatok

Típus	ERSATZTEILSET CLIP PZ 6...	Változat
Rendelési szám	9054820000	
GTIN (EAN)	4032248109289	
Qty.	1 ST	

Névl. vezeték-keresztmetszet 0,14 mm²

- Weidmüller-színkód
- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)

Általános rendelési adatok

Típus	H0,14/10 GR SV	Változat
Rendelési szám	9005180000	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190859909	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,14/10T BR SV	Változat
Rendelési szám	9028250000	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, barna
GTIN (EAN)	4008190902018	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,14/12 GR SV	Változat
Rendelési szám	9028240000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190902001	
Qty.	500 ST	

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Többtáskás



- Weidmüller-színkód
- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)

Általános rendelési adatok

Típus	H0,25/10 HBL SV	Változat
Rendelési szám	9026050000	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, Világoskék
GTIN (EAN)	4008190138288	
Qty.	500 ST	

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H0,25/10T GE	Változat
Rendelési szám	9021010000	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190109103	
Qty.	500 ST	

Többtáskás



- Weidmüller-színkód
- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Általános rendelési adatok

Típus	H0,25/10T GE SV	Változat
Rendelési szám	9021210000	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190045555	
Qty.	500 ST	

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H0,25/10 HBL	Változat
Rendelési szám	9025740000	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, Világoskék
GTIN (EAN)	4008190092054	
Qty.	500 ST	

Típus	H0,25/12 HBL	Változat
Rendelési szám	9025760000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, Világoskék
GTIN (EAN)	4008190010027	
Qty.	500 ST	

Többtáskás



- Weidmüller-színkód
- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)

Általános rendelési adatok

Típus	H0,25/12 HBL SV	Változat
Rendelési szám	9025780000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, Világoskék
GTIN (EAN)	4008190053239	
Qty.	500 ST	

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H0,25/12T GE	Változat
Rendelési szám	9021020000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190184230	
Qty.	500 ST	

Többtáskás



- Weidmüller-színkód
- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)

Általános rendelési adatok

Típus	H0,25/12T GE SV	Változat
Rendelési szám	9021220000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190153786	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,34/10 TK SV	Változat
Rendelési szám	9026030000	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, Türkiz
GTIN (EAN)	4008190177171	
Qty.	500 ST	

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H0,34/12 TK	Változat
Rendelési szám	9025770000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, Türkiz
GTIN (EAN)	4008190067960	
Qty.	500 ST	

Többtáskás



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H0,34/12 TK SV	Változat
Rendelési szám	9025790000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, Türkiz
GTIN (EAN)	4008190121174	
Qty.	500 ST	

többcsomagos zacskóban



- többcsomagos táskában
- Weidmüller-színkód

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Általános rendelési adatok

Típus	H1,5/17,5X SW SV	Változat
Rendelési szám	9006590000	Érvéghüvely, Standard, 13 mm, 8 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190332259	
Qty.	100 ST	

Típus	H1,5/19,5X SW SV	Változat
Rendelési szám	9006630000	Érvéghüvely, Standard, 15 mm, 10 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190332266	
Qty.	100 ST	

szállítás ömlesztve, műanyag tasakban



- többcsomagos táskában
- Weidmüller-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H1,5/24 XS SW	Változat
Rendelési szám	9202870000	Érvéghüvely, Standard, 18 mm, 14.5 mm, fekete
GTIN (EAN)	4032248517947	
Qty.	100 ST	

többcsomagos zacskóban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H2,5/17,5X BL SV	Változat
Rendelési szám	9006670000	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 8 mm, kék
GTIN (EAN)	4008190332273	
Qty.	100 ST	

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

Accessories

Típus	H2,5/21,5X BL SV	Változat
Rendelési szám	9006710000	Érvéghüvely, Standard, 17 mm, 12 mm, kék
GTIN (EAN)	4008190332280	
Qty.	100 ST	

szállítás ömlesztve, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H2,5/24 XS BL	Változat
Rendelési szám	9202880000	Érvéghüvely, Standard, 18 mm, 14.5 mm, kék
GTIN (EAN)	4032248517954	
Qty.	100 ST	

többcsomagos zacskóban



- Polipropilén kúpos kábelbevezetés
 - 105 °C-ig hőálló
- 1,5–16 mm² méretű vezetékhez (AWG 16 -6)
 ónozott vörösréz
 mérettűrések a DIN 46228 4. része szerint

Általános rendelési adatok

Típus	H4,0/19,5X GR SV	Változat
Rendelési szám	9006750000	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 10 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190332297	
Qty.	100 ST	
Típus	H6,0/23X GE SV	Változat
Rendelési szám	9006790000	Érvéghüvely, Standard, 17 mm, 12 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190332303	
Qty.	100 ST	

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H0,34/10 TK	Változat
Rendelési szám	9025750000	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, Türkiz
GTIN (EAN)	4008190105365	
Qty.	500 ST	

Érvéghüvely-csík, tekercsben



- érvéghüvely-csík, tekercsben (5000 db)
- Weidmüller-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H0,34/12 TK BD GSP	Változat
Rendelési szám	9004390000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, Türkiz
GTIN (EAN)	4008190881016	
Qty.	5000 ST	

Többtáskás



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Általános rendelési adatok

Típus	H0,5/12 OR SV	Változat
Rendelési szám	9028260000	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4008190902025	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,5/14 OR SV	Változat
Rendelési szám	9026060000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4008190122201	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,5/14D W SV	Változat
Rendelési szám	9019400000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190066024	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,5/16 OR SV	Változat
Rendelési szám	9028270000	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4008190902049	
Qty.	500 ST	

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H0,5/12 OR	Változat
Rendelési szám	0409500000	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4008190090456	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,5/12D W	Változat
Rendelési szám	9019000000	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190085728	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,5/14 OR	Változat
Rendelési szám	0690700000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4008190015770	
Qty.	500 ST	

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	H0,5/14D W	Változat
Rendelési szám	9019010000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190120931	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,5/16 OR	Változat
Rendelési szám	9025870000	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4008190025045	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,5/16D W	Változat
Rendelési szám	9019020000	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190047108	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,5/18 OR	Változat
Rendelési szám	1076980000	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4032248834631	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,5/18D W	Változat
Rendelési szám	1076990000	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, fehér
GTIN (EAN)	4032248834624	
Qty.	500 ST	

Érvéghüvely-csík, tekercsben



- Láncolt érvéghüvelyek tekercsben (5000 db-os)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H0,5/14 OR BD GSP	Változat
Rendelési szám	9005810000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4008190275877	
Qty.	5000 ST	
Típus	H0,5/14D W BD GSP	Változat
Rendelési szám	9005860000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190275921	
Qty.	5000 ST	

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Érvéghüvely-csík



- Érvéghüvely-csíkok (50 db-os) összekapcsolása
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H0,5/14 OR BD	Változat
Rendelési szám	9004270000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4008190091774	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,5/14D W BD	Változat
Rendelési szám	9004280000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190162627	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,5/14T W BD	Változat
Rendelési szám	9021930000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190262402	
Qty.	500 ST	

Többtáskás



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H0,75/12 W SV	Változat
Rendelési szám	9028280000	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190902216	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/14 W SV	Változat
Rendelési szám	9026070000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190187163	
Qty.	500 ST	

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	H0,75/14D GR SV	Változat
Rendelési szám	9019410000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190164096	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/14T HBL SV	Változat
Rendelési szám	9021230000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, Világoskék
GTIN (EAN)	4008190153106	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/16 W SV	Változat
Rendelési szám	9028290000	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190902056	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/18 W SV	Változat
Rendelési szám	9028300000	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190902063	
Qty.	500 ST	

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H0,75/12 W	Változat
Rendelési szám	0409600000	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190079826	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/12D GR	Változat
Rendelési szám	9019030000	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190127787	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/12T HBL	Változat
Rendelési szám	9021030000	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, Világoskék
GTIN (EAN)	4008190152901	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/14 W	Változat
Rendelési szám	0462900000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190033248	
Qty.	500 ST	

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	H0,75/14D GR	Változat
Rendelési szám	9019040000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190099077	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/16 W	Változat
Rendelési szám	9025860000	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190141967	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/16D GR	Változat
Rendelési szám	9019050000	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190033002	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/16T HBL	Változat
Rendelési szám	9021050000	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, Világoskék
GTIN (EAN)	4008190096175	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/18 W	Változat
Rendelési szám	9025910000	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190063702	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/18D GR	Változat
Rendelési szám	9019060000	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190049560	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/18T HBL	Változat
Rendelési szám	9021060000	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, Világoskék
GTIN (EAN)	4008190071158	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/14T HBL	Változat
Rendelési szám	9021040000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, Világoskék
GTIN (EAN)	4008190083168	
Qty.	500 ST	

Érvéghüvely-csik, tekercsben



- Láncolt érvéghüvelyek tekercsben (5000 db-os)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Általános rendelési adatok

Típus	H0,75/14 W BD GSP	Változat
Rendelési szám	9005820000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190275884	
Qty.	5000 ST	
Típus	H0,75/14D GR BD GSP	Változat
Rendelési szám	9005870000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190275938	
Qty.	5000 ST	
Típus	H0,75/14T BL BD GSP	Változat
Rendelési szám	9005900000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, Világoskék
GTIN (EAN)	4008190275969	
Qty.	5000 ST	

Érvéghüvely-csík



- Érvéghüvely-csíkok (50 db-os) összekapcsolása
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H0,75/14 W BD	Változat
Rendelési szám	9004290000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190006778	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/14D GR BD	Változat
Rendelési szám	9004300000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190154837	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/14T HBL BD	Változat
Rendelési szám	9004310000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, Világoskék
GTIN (EAN)	4008190179298	
Qty.	500 ST	

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Többtáskás



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H1,0/12 GE SV	Változat
Rendelési szám	9028310000	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190902070	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,0/14 GE SV	Változat
Rendelési szám	9026080000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190026158	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,0/14D R SV	Változat
Rendelési szám	9019420000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190189099	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,0/16 GE SV	Változat
Rendelési szám	9028320000	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190902087	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,0/18 GE SV	Változat
Rendelési szám	9028340000	Érvéghüvely, Standard, 15 mm, 12 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190902100	
Qty.	500 ST	

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Általános rendelési adatok

Típus	H1,0/12 GE	Változat
Rendelési szám	0409700000	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190152222	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,0/12D R	Változat
Rendelési szám	9019070000	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190029074	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,0/14 GE	Változat
Rendelési szám	0463000000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190024697	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,0/14D R	Változat
Rendelési szám	9019080000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190090623	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,0/16 GE	Változat
Rendelési szám	9025950000	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190037291	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,0/16D R	Változat
Rendelési szám	9019100000	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190159986	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,0/18 GE	Változat
Rendelési szám	9025930000	Érvéghüvely, Standard, 15 mm, 12 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190101497	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,0/18D R	Változat
Rendelési szám	9019110000	Érvéghüvely, Standard, 15 mm, 12 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190174828	
Qty.	500 ST	

Érvéghüvely-csík, tekercsben



- Láncolt érvéghüvelyek tekercsben (5000 db-os)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Általános rendelési adatok

Típus	H1,0/14 GE BD GSP	Változat
Rendelési szám	9005830000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190275891	
Qty.	5000 ST	
Típus	H1,0/14D R BD GSP	Változat
Rendelési szám	9005880000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190275945	
Qty.	5000 ST	

Érvéghüvely-csík



- Érvéghüvely-csíkok (50 db-os) összekapcsolása
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H1,0/14 GE BD	Változat
Rendelési szám	9004320000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190167523	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,0/14D R BD	Változat
Rendelési szám	9004330000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190047498	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,0/14T R BD	Változat
Rendelési szám	9021950000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190262747	
Qty.	500 ST	

Többtáskás



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Általános rendelési adatok

Típus	H1,5/14 R SV	Változat
Rendelési szám	9026090000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190137168	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,5/14D SW SV	Változat
Rendelési szám	9019430000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190107420	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,5/16 R SV	Változat
Rendelési szám	9028350000	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190902117	
Qty.	500 ST	

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H1,5/14 R	Változat
Rendelési szám	0463100000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190065089	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,5/14D SW	Változat
Rendelési szám	9019120000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190153793	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,5/16 R	Változat
Rendelési szám	0635100000	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190141745	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,5/16D SW	Változat
Rendelési szám	9019130000	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190023331	
Qty.	500 ST	

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	H1,5/18D SW	Változat
Rendelési szám	9019140000	Érvéghüvely, Standard, 15 mm, 12 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190046026	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,5/24 R	Változat
Rendelési szám	0565600000	Érvéghüvely, Standard, 20 mm, 18 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190187071	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,5/24D SW	Változat
Rendelési szám	9019150000	Érvéghüvely, Standard, 20 mm, 18 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190151676	
Qty.	500 ST	

Érvéghüvely-csík, tekercsben



- Láncolt érvéghüvelyek tekercsben (5000 db-os)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H1,5/14 R BD GSP	Változat
Rendelési szám	9005840000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190275907	
Qty.	5000 ST	
Típus	H1,5/14D SW BD GSP	Változat
Rendelési szám	9005890000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190275952	
Qty.	5000 ST	
Típus	H1,5/14S GN BD GSP	Változat
Rendelési szám	9028370000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, zöld
GTIN (EAN)	4032248318537	
Qty.	5000 ST	

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Érvéghüvely-csík



- Érvéghüvely-csíkok (50 db-os) összekapcsolása
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H1,5/14 R BD	Változat
Rendelési szám	9004340000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190080723	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,5/14D SW BD	Változat
Rendelési szám	9004350000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190005474	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,5/14T SW BD	Változat
Rendelési szám	9021960000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190262389	
Qty.	500 ST	

Többtáskás



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H2,5/14S BL SV	Változat
Rendelési szám	9046230000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, kék
GTIN (EAN)	4032248298631	
Qty.	500 ST	
Típus	H2,5/15 BL SV	Változat
Rendelési szám	9026100000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, kék
GTIN (EAN)	4008190141141	
Qty.	500 ST	

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	H2,5/15T GR SV	Változat
Rendelési szám	9021240000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190115302	
Qty.	500 ST	

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H2,5/15D BL	Változat
Rendelési szám	9019160000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, kék
GTIN (EAN)	4008190028732	
Qty.	500 ST	
Típus	H2,5/15T GR	Változat
Rendelési szám	9021070000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190128944	
Qty.	500 ST	
Típus	H2,5/19D BL	Változat
Rendelési szám	9019170000	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, kék
GTIN (EAN)	4008190178024	
Qty.	500 ST	
Típus	H2,5/19T GR	Változat
Rendelési szám	9021080000	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190149345	
Qty.	500 ST	
Típus	H2,5/25D BL	Változat
Rendelési szám	9019180000	Érvéghüvely, Standard, 20 mm, 18 mm, kék
GTIN (EAN)	4008190101145	
Qty.	500 ST	
Típus	H2,5/25T GR	Változat
Rendelési szám	9021090000	Érvéghüvely, Standard, 20 mm, 18 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190060916	
Qty.	500 ST	

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Érvéghüvely-csík, tekercsben



- Láncolt érvéghüvelyek tekercsben (5000 db-os)
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H2,5/14D BL BD GSP	Változat
Rendelési szám	9005850000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, kék
GTIN (EAN)	4008190275914	
Qty.	3000 ST	
Típus	H2,5/14T GR BD GSP	Változat
Rendelési szám	9005910000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190275976	
Qty.	3000 ST	

Érvéghüvely-csík



- Érvéghüvely-csíkok (50 db-os) összekapcsolása
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H2,5/14D BL BD	Változat
Rendelési szám	9004360000	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 8 mm, kék
GTIN (EAN)	4008190083397	
Qty.	500 ST	
Típus	H2,5/14T GR BD	Változat
Rendelési szám	9004370000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190052508	
Qty.	500 ST	

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Többtáskás



- többcsomagos táskában
- Weidmüller-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H4,0/18 GR SV	Változat
Rendelési szám	9026010000	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190117382	
Qty.	250 ST	
Típus	H4,0/18T OR SV	Változat
Rendelési szám	9021250000	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4008190159313	
Qty.	250 ST	

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H4,0/18D GR	Változat
Rendelési szám	9019190000	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190141349	
Qty.	500 ST	
Típus	H4,0/18T OR	Változat
Rendelési szám	9021100000	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4008190061708	
Qty.	500 ST	
Típus	H4,0/20D GR	Változat
Rendelési szám	9019200000	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190126575	
Qty.	500 ST	

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	H4,0/20T OR	Változat
Rendelési szám	9021110000	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4008190035754	
Qty.	500 ST	
Típus	H4,0/26D GR	Változat
Rendelési szám	9019210000	Érvéghüvely, Standard, 20 mm, 18 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190002336	
Qty.	100 ST	
Típus	H4,0/26T OR	Változat
Rendelési szám	9021120000	Érvéghüvely, Standard, 20 mm, 18 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4008190092825	
Qty.	100 ST	

Névl. vezeték-keresztmetszet 6,0 mm²

- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H6,0/20T GN	Változat
Rendelési szám	9021130000	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, zöld
GTIN (EAN)	4008190111731	
Qty.	100 ST	
Típus	H6,0/20 SW	Változat
Rendelési szám	0533500000	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190183905	
Qty.	100 ST	
Típus	H6,0/20D GE	Változat
Rendelési szám	9019220000	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190151607	
Qty.	100 ST	
Típus	H6,0/26 SW	Változat
Rendelési szám	0565700000	Érvéghüvely, Standard, 20 mm, 18 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190026837	
Qty.	100 ST	
Típus	H6,0/26D GE	Változat
Rendelési szám	9019230000	Érvéghüvely, Standard, 20 mm, 18 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190072117	
Qty.	100 ST	

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	H6,0/26T GN	Változat
Rendelési szám	9021140000	Érvéghüvely, Standard, 20 mm, 18 mm, zöld
GTIN (EAN)	4008190022501	
Qty.	100 ST	

Többtáskás



- Polipropilén kúpos kábelbevezető tölcser
 - 105 °C-ig hőálló
- 0,5–10,0 mm² méretű vezetékekhez (AWG 20 -7)
Anyag: E-Cu, horganyzott
Mérettűrés a következő szerint: DIN 46228 4

Általános rendelési adatok

Típus	H0,75/14S W SV	Változat
Rendelési szám	9025700000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190144104	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,0/14S GE SV	Változat
Rendelési szám	9025710000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190031442	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,5/14S R SV	Változat
Rendelési szám	9025720000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190072681	
Qty.	500 ST	

szállítás ömlesztve, műanyag tasakban



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H0,5/16S OR	Változat
Rendelési szám	9202900000	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4032248519026	
Qty.	500 ST	

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	H4,0/20DS GR	Változat
Rendelési szám	9203630000	Érvéghüvely, Standard, 15 mm, 12 mm, szürke
GTIN (EAN)	4032248565078	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,34/11 S TK	Változat
Rendelési szám	9204090000	Érvéghüvely, Standard, 6 mm, 6 mm, Türkiz
GTIN (EAN)	4032248593026	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,5/14S OR	Változat
Rendelési szám	9004560000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4008190286132	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,5/14S W	Változat
Rendelési szám	9004590000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190862060	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,5/16 DS W	Változat
Rendelési szám	9202910000	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, fehér
GTIN (EAN)	4032248519019	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/14DS GR	Változat
Rendelési szám	9028580000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, szürke
GTIN (EAN)	4032248159475	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/14S W	Változat
Rendelési szám	9025960000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190009878	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/14TS HBL	Változat
Rendelési szám	9018550000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, Világoskék
GTIN (EAN)	4008190207991	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/15S W	Változat
Rendelési szám	9204240000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 9 mm, Világoskék, fehér
GTIN (EAN)	4032248621545	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,0/14S GE	Változat
Rendelési szám	9025970000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190063733	
Qty.	500 ST	

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	H1,0/14S R	Változat
Rendelési szám	9018560000	Érvég hüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190207984	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,5/12S R	Változat
Rendelési szám	9025690000	Érvég hüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190059439	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,5/14S R	Változat
Rendelési szám	9025980000	Érvég hüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190080730	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,5/14DS SW	Változat
Rendelési szám	9025240000	Érvég hüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190085599	
Qty.	500 ST	
Típus	H2,5/12DS BL	Változat
Rendelési szám	9028490000	Érvég hüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, kék
GTIN (EAN)	4032248049028	
Qty.	500 ST	
Típus	H2,5/12TS GR	Változat
Rendelési szám	9036200000	Érvég hüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, szürke
GTIN (EAN)	4032248067992	
Qty.	500 ST	
Típus	H2,5/14DS BL	Változat
Rendelési szám	1333100000	Érvég hüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, kék
GTIN (EAN)	4008190160364	
Qty.	500 ST	
Típus	H2,5/14TS GR	Változat
Rendelési szám	9426770000	Érvég hüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, szürke
GTIN (EAN)	4032248160693	
Qty.	500 ST	
Típus	H2,5/16 TS GR	Változat
Rendelési szám	9036210000	Érvég hüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, szürke
GTIN (EAN)	4032248068005	
Qty.	500 ST	
Típus	H2,5/16DS BL	Változat
Rendelési szám	9036220000	Érvég hüvely, Standard, 13 mm, 10 mm, kék
GTIN (EAN)	4032248068012	
Qty.	500 ST	

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	H4,0/14DS GR	Változat
Rendelési szám	9028520000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, szürke
GTIN (EAN)	4032248049035	
Qty.	500 ST	
Típus	H4,0/15TS OR	Változat
Rendelési szám	9036230000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4032248068029	
Qty.	500 ST	

Névleges vezeték-keresztmetszet 0,25 mm² - 6,0 mm²

0,25-6,0 mm² méretű vezetékekhez (AWG 24 - 10)
 ónozott vörösréz
 mérettűrések a DIN 46228 1. része szerint
 • szállítás ömlesztve, műanyag tasakban

Általános rendelési adatok

Típus	H0,25/5	Változat
Rendelési szám	9018910000	Érvéghüvely, Standard, 5 mm, 5 mm, Nem
GTIN (EAN)	4008190068134	
Qty.	1000 ST	
Típus	H0,5/10	Változat
Rendelési szám	9004050000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 10 mm, Nem
GTIN (EAN)	4008190153052	
Qty.	1000 ST	
Típus	H0,5/6	Változat
Rendelési szám	0282600000	Érvéghüvely, Standard, 6 mm, 6 mm, Nem
GTIN (EAN)	4008190184025	
Qty.	1000 ST	
Típus	H0,75/10	Változat
Rendelési szám	0542500000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 10 mm, Nem
GTIN (EAN)	4008190037482	
Qty.	1000 ST	
Típus	H0,75/6	Változat
Rendelési szám	0282700000	Érvéghüvely, Standard, 6 mm, 6 mm, Nem
GTIN (EAN)	4008190019013	
Qty.	1000 ST	
Típus	H1,0/10	Változat
Rendelési szám	0282800000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 10 mm, Nem
GTIN (EAN)	4008190006662	
Qty.	1000 ST	

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	H1,0/6	Változat
Rendelési szám	0372600000	Érvég hüvely, Standard, 6 mm, 6 mm, Nem
GTIN (EAN)	4008190180263	
Qty.	1000 ST	
Típus	H1,5/10	Változat
Rendelési szám	0186500000	Érvég hüvely, Standard, 10 mm, 10 mm, Nem
GTIN (EAN)	4008190039592	
Qty.	1000 ST	
Típus	H1,5/12	Változat
Rendelési szám	9004060000	Érvég hüvely, Standard, 12 mm, 12 mm, Nem
GTIN (EAN)	4008190147938	
Qty.	1000 ST	
Típus	H1,5/18	Változat
Rendelési szám	9004070000	Érvég hüvely, Standard, 18 mm, 18 mm, Nem
GTIN (EAN)	4008190105761	
Qty.	1000 ST	
Típus	H1,5/7	Változat
Rendelési szám	0372700000	Érvég hüvely, Standard, 7 mm, 7 mm, Nem
GTIN (EAN)	4008190064525	
Qty.	1000 ST	
Típus	H2,5/10	Változat
Rendelési szám	9004080000	Érvég hüvely, Standard, 10 mm, 10 mm, Nem
GTIN (EAN)	4008190145446	
Qty.	1000 ST	
Típus	H2,5/12	Változat
Rendelési szám	0186100000	Érvég hüvely, Standard, 12 mm, 12 mm, Nem
GTIN (EAN)	4008190172954	
Qty.	1000 ST	
Típus	H2,5/18	Változat
Rendelési szám	9004090000	Érvég hüvely, Standard, 18 mm, 18 mm, Nem
GTIN (EAN)	4008190147921	
Qty.	1000 ST	
Típus	H2,5/7	Változat
Rendelési szám	0373000000	Érvég hüvely, Standard, 7 mm, 7 mm, Nem
GTIN (EAN)	4008190173463	
Qty.	1000 ST	
Típus	H4,0/12	Változat
Rendelési szám	0244100000	Érvég hüvely, Standard, 12 mm, 12 mm, Nem
GTIN (EAN)	4008190179830	
Qty.	1000 ST	

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	H4,0/15	Változat
Rendelési szám	9004100000	Érvéghüvely, Standard, 15 mm, 15 mm, Nem
GTIN (EAN)	4008190119003	
Qty.	500 ST	
Típus	H4,0/18	Változat
Rendelési szám	9004110000	Érvéghüvely, Standard, 18 mm, 18 mm, Nem
GTIN (EAN)	4008190148348	
Qty.	500 ST	
Típus	H4,0/9	Változat
Rendelési szám	0373100000	Érvéghüvely, Standard, 9 mm, 9 mm, Nem
GTIN (EAN)	4008190164669	
Qty.	500 ST	
Típus	H6,0/10	Változat
Rendelési szám	9004120000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 10 mm, Nem
GTIN (EAN)	4008190104795	
Qty.	500 ST	
Típus	H6,0/12	Változat
Rendelési szám	0191900000	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 12 mm, Nem
GTIN (EAN)	4008190026851	
Qty.	500 ST	
Típus	H6,0/15	Változat
Rendelési szám	0124700000	Érvéghüvely, Standard, 15 mm, 15 mm, Nem
GTIN (EAN)	4008190003807	
Qty.	500 ST	
Típus	H6,0/18	Változat
Rendelési szám	9004130000	Érvéghüvely, Standard, 18 mm, 18 mm, Nem
GTIN (EAN)	4008190143626	
Qty.	500 ST	

Műanyag galléros érvéghüvely szortiment



Doboz műanyag galléros iker-érvéghüvelyekkel:

- Weidmüller-színkóddal
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H-BOX 0,14-0,75QMM	Változat
Rendelési szám	9025410000	Érvéghüvely készlet, Doboz, Sínkód: Weidmüller
GTIN (EAN)	4008190341602	
Qty.	1 ST	

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	H-BOX 0,5-2,5QMM	Változat
Rendelési szám	9025900000	Érvég hüvely készlet, Doboz, Sínkód: Weidmüller
GTIN (EAN)	4008190109202	
Qty.	1 ST	
Típus	H-BOX 0,5-2,5QMM DIN	Változat
Rendelési szám	9025430000	Érvég hüvely készlet, Doboz, Sínkód: DIN
GTIN (EAN)	4008190337162	
Qty.	1 ST	
Típus	H-BOX 4,0-16,0QMM	Változat
Rendelési szám	9025920000	Érvég hüvely készlet, Doboz, Sínkód: Weidmüller
GTIN (EAN)	4008190101442	
Qty.	1 ST	
Típus	H-BOX 4,0-16,0QMM DIN	Változat
Rendelési szám	9025400000	Érvég hüvely készlet, Doboz, Sínkód: DIN
GTIN (EAN)	4008190341596	
Qty.	1 ST	

Iker-érvég hüvely szortiment



Doboz műanyag galléros iker-érvég hüvelyekkel:

- Weidmüller-színkóddal

Általános rendelési adatok

Típus	ZH-BOX 0,5-2,5QMM	Változat
Rendelési szám	9025390000	Érvég hüvely készlet, Doboz, Sínkód: Weidmueller
GTIN (EAN)	4008190341015	
Qty.	1 ST	

Többtáskás



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Általános rendelési adatok

Típus	H0,5/14 ZH OR SV	Változat
Rendelési szám	9004440000	Érvég hüvely, Iker-érvég hüvely, 11 mm, 8 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4008190198473	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,5/14D ZH W SV	Változat
Rendelési szám	9004780000	Érvég hüvely, Iker-érvég hüvely, 11 mm, 8 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190188481	
Qty.	500 ST	

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H0,5/14 ZH OR	Változat
Rendelési szám	9037200000	Érvég hüvely, Iker-érvég hüvely, 11 mm, 8 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4008190492397	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,5/14D ZH W	Változat
Rendelési szám	9037380000	Érvég hüvely, Iker-érvég hüvely, 11 mm, 8 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190492861	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,5/16 ZH OR	Változat
Rendelési szám	9037210000	Érvég hüvely, Iker-érvég hüvely, 13 mm, 10 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4008190492687	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,5/16D ZH W	Változat
Rendelési szám	9037390000	Érvég hüvely, Iker-érvég hüvely, 13 mm, 10 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190492878	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,5/18 ZH OR	Változat
Rendelési szám	9037220000	Érvég hüvely, Iker-érvég hüvely, 15 mm, 12 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4008190492694	
Qty.	500 ST	

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	H0,5/18D ZH W	Változat
Rendelési szám	9037400000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190492892	
Qty.	500 ST	

Többtáskás



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H0,75/14 ZH W SV	Változat
Rendelési szám	9018510000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190019914	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/14D ZH GR SV	Változat
Rendelési szám	9018520000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190097998	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/15T ZH BL SV	Változat
Rendelési szám	9018570000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, Világoskék
GTIN (EAN)	4008190272630	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/16 ZH W SV	Változat
Rendelési szám	9004900000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 13 mm, 10 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190482671	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/16D ZH GR SV	Változat
Rendelési szám	9004770000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 13 mm, 10 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190038816	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/16T ZH HBL SV	Változat
Rendelési szám	9005140000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 13 mm, 10 mm, Világoskék
GTIN (EAN)	4008190482725	
Qty.	500 ST	

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban

A következő vezetékekhez: 2 db 0,75 mm² (2 db AWG 18)

- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H0,75/14 ZH W	Változat
Rendelési szám	9037230000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190853976	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/14D ZH GR	Változat
Rendelési szám	9037410000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190492984	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/14T ZH HBL	Változat
Rendelési szám	9037610000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, Világoskék
GTIN (EAN)	4008190493233	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/16 ZH W	Változat
Rendelési szám	9037240000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 13 mm, 10 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190492717	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/16D ZH GR	Változat
Rendelési szám	9037420000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 13 mm, 10 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190492991	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/16T ZH HBL	Változat
Rendelési szám	9037620000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 13 mm, 10 mm, Világoskék
GTIN (EAN)	4008190493264	
Qty.	500 ST	

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

szállítás ömlesztve, műanyag tasakban



- Polipropilén kúpos kábelbevezető tölcser
 - 105 °C-ig hőálló
- 0,5–10,0 mm² méretű vezetékekhez (AWG 20 -7)
Anyag: E-Cu, horganyzott
Mérettűrés a következő szerint: DIN 46228 4

Általános rendelési adatok

Típus	H0,75/19DS ZH GR	Változat
Rendelési szám	9202830000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, szürke
GTIN (EAN)	4032248515776	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/19S ZH W	Változat
Rendelési szám	9202820000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, fehér
GTIN (EAN)	4032248515769	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/19TS ZH HBL	Változat
Rendelési szám	9202840000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, Világoskék
GTIN (EAN)	4032248515783	
Qty.	500 ST	

ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- A következő vezetékekhez: 2 db 0,75 mm² (2 db AWG 18)
- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
 - Weidmüller-színkód
 - DIN-színkód
 - más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H0,75/24 ZH W	Változat
Rendelési szám	9037250000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 21 mm, 18 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190492724	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/24D ZH GR	Változat
Rendelési szám	9037430000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 21 mm, 18 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190493004	
Qty.	500 ST	

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	H0,75/24T ZH HBL	Változat
Rendelési szám	9037630000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 21 mm, 18 mm, Világoskék
GTIN (EAN)	4008190493271	
Qty.	500 ST	

Többtáskás



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H1,0/15 ZH GE SV	Változat
Rendelési szám	9018530000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 12 mm, 8 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190066925	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,0/15D ZH R SV	Változat
Rendelési szám	9018540000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 12 mm, 8 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190188832	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,0/15S ZH GE SV	Változat
Rendelési szám	9018650000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 12 mm, 8 mm, sárga
GTIN (EAN)	4032248011407	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,0/19 ZH GE SV	Változat
Rendelési szám	9004910000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 16 mm, 12 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190482688	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,0/19D ZH R SV	Változat
Rendelési szám	9004760000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 16 mm, 12 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190160951	
Qty.	500 ST	

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

ömllesztett csomagolás, műanyag tasakban



- műanyag-zacskóban, ömllesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H1,0/15 ZH GE	Változat
Rendelési szám	9037260000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190492731	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,0/15D ZH R	Változat
Rendelési szám	9037440000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190493011	
Qty.	500 ST	

szállítás ömllesztve, műanyag tasakban



- Polipropilén kúpos kábelbevezető tölcser
 - 105 °C-ig hőálló
- 0,5–10,0 mm² méretű vezetékhez (AWG 20 -7)
 Anyag: E-Cu, horganyzott
 Mérettűrés a következő szerint: DIN 46228 4

Általános rendelési adatok

Típus	H1,0/15S ZH GE	Változat
Rendelési szám	9018690000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 12 mm, 8 mm, sárga
GTIN (EAN)	4032248017720	
Qty.	500 ST	

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

ömllesztett csomagolás, műanyag tasakban



- műanyag-zacskóban, ömllesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H1,0/19 ZH GE	Változat
Rendelési szám	9037270000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 16 mm, 12 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190492748	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,0/19D ZH R	Változat
Rendelési szám	9037450000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 16 mm, 12 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190493028	
Qty.	500 ST	

szállítás ömllesztve, műanyag tasakban



- Polipropilén kúpos kábelbevezető tölcser
 - 105 °C-ig hőálló
- 0,5–10,0 mm² méretű vezetékhez (AWG 20 -7)
Anyag: E-Cu, horganyzott
Mérettűrés a következő szerint: DIN 46228 4

Általános rendelési adatok

Típus	H1,0/22DS R ZH	Változat
Rendelési szám	9036330000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 21 mm, 14 mm, piros
GTIN (EAN)	4032248338566	
Qty.	500 ST	

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H1,0/25 ZH GE	Változat
Rendelési szám	9037280000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 22 mm, 18 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190492755	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,0/25D ZH R	Változat
Rendelési szám	9037460000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 22 mm, 18 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190493035	
Qty.	500 ST	

Többszárú



- többszárú zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H1,5/16 ZH R SV	Változat
Rendelési szám	9004410000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190009397	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,5/16D ZH SW SV	Változat
Rendelési szám	9004420000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190167455	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,5/20 ZH R SV	Változat
Rendelési szám	9004920000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190482695	
Qty.	500 ST	

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	H1,5/20D SW ZH SV	Változat
Rendelési szám	9004750000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190055431	
Qty.	500 ST	

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H1,5/16 ZH R	Változat
Rendelési szám	9037290000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190492762	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,5/16D ZH SW	Változat
Rendelési szám	9037470000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190493042	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,5/20 ZH R	Változat
Rendelési szám	9037300000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190492779	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,5/20D ZH SW	Változat
Rendelési szám	9037480000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190493059	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,5/26 ZH R	Változat
Rendelési szám	9037310000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 21 mm, 18 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190492786	
Qty.	100 ST	
Típus	H1,5/26D ZH SW	Változat
Rendelési szám	9037490000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 21 mm, 18 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190493066	
Qty.	100 ST	

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Többtáskás



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H2,5/19D ZH BL SV	Változat
Rendelési szám	9004430000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 13 mm, 10 mm, kék
GTIN (EAN)	4008190099367	
Qty.	250 ST	
Típus	H2,5/19T ZH GR SV	Változat
Rendelési szám	9018580000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 13 mm, 10 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190272647	
Qty.	250 ST	
Típus	H2,5/21 ZH GR SV	Változat
Rendelési szám	9005150000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190482732	
Qty.	250 ST	
Típus	H2,5/21D ZH BL SV	Változat
Rendelési szám	9004740000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, kék
GTIN (EAN)	4008190031923	
Qty.	250 ST	

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H2,5/19D ZH BL	Változat
Rendelési szám	9037500000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 13 mm, 10 mm, kék
GTIN (EAN)	4008190493073	
Qty.	500 ST	

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	H2,5/19T ZH GR	Változat
Rendelési szám	9037640000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 13 mm, 10 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190493325	
Qty.	500 ST	
Típus	H2,5/21D ZH BL	Változat
Rendelési szám	9037510000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, kék
GTIN (EAN)	4008190493080	
Qty.	100 ST	
Típus	H2,5/21T ZH GR	Változat
Rendelési szám	9037650000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190493356	
Qty.	100 ST	
Típus	H2,5/27D ZH BL	Változat
Rendelési szám	9037520000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 21 mm, 18 mm, kék
GTIN (EAN)	4008190493097	
Qty.	100 ST	
Típus	H2,5/27T ZH GR	Változat
Rendelési szám	9037660000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 21 mm, 18 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190493387	
Qty.	100 ST	

Többtáskás



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H4,0/22T ZH OR SV	Változat
Rendelési szám	9018590000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4008190272654	
Qty.	100 ST	
Típus	H4,0/22D ZH GR SV	Változat
Rendelési szám	9004730000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190161811	
Qty.	100 ST	

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

Accessories

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H4,0/22D ZH GR	Változat
Rendelési szám	9037530000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190493103	
Qty.	100 ST	
Típus	H4,0/22T ZH OR	Változat
Rendelési szám	9037670000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4008190493431	
Qty.	100 ST	
Típus	H4,0/28D ZH GR	Változat
Rendelési szám	9037540000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 21 mm, 18 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190493110	
Qty.	100 ST	
Típus	H4,0/28T ZH OR	Változat
Rendelési szám	9037680000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 21 mm, 18 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4008190493479	
Qty.	100 ST	

Többtáskás



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H6,0/23 ZH SW SV	Változat
Rendelési szám	9004930000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 20 mm, 12 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190482701	
Qty.	100 ST	

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	H6,0/23D ZH GE SV	Változat
Rendelési szám	9004720000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 20 mm, 12 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190962210	
Qty.	100 ST	
Típus	H6,0/23T ZH GN SV	Változat
Rendelési szám	9005160000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 20 mm, 12 mm, zöld
GTIN (EAN)	4008190482749	
Qty.	100 ST	

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H6,0/23 ZH SW	Változat
Rendelési szám	9037320000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 20 mm, 12 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190492793	
Qty.	100 ST	
Típus	H6,0/23D ZH GE	Változat
Rendelési szám	9037550000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 20 mm, 12 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190493127	
Qty.	100 ST	
Típus	H6,0/23T ZH GN	Változat
Rendelési szám	9037690000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 20 mm, 12 mm, zöld
GTIN (EAN)	4008190493486	
Qty.	100 ST	
Típus	H6,0/29 ZH SW	Változat
Rendelési szám	9037330000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 24 mm, 18 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190492809	
Qty.	100 ST	
Típus	H6,0/29D ZH GE	Változat
Rendelési szám	9037560000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 24 mm, 18 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190493134	
Qty.	100 ST	

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	H6,0/29T ZH GN	Változat
Rendelési szám	9037700000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 24 mm, 18 mm, zöld
GTIN (EAN)	4008190493509	
Qty.	100 ST	

Tartozékok/cserealkatrészek



Krimpelő szerszámok érvéghüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

Általános rendelési adatok

Típus	ERTE ES PZ 6 ROTO L	Változat
Rendelési szám	2561810000	
GTIN (EAN)	4050118570199	
Qty.	1 ST	

Pótalkatrészek



A szigetelés csupaszítása után megfelelő érintkező vagy érvéghüvely krimpelhető a kábel végére. A krimpelés biztonságos kapcsolatot hoz létre a vezeték és az érintkező között, és egyre szélesebb körben helyettesíti a forrasztást. A krimpelés homogén, állandó kapcsolat kialakítását jelenti vezeték és csatlakozóelem között. A csatlakozás csak kiváló minőségű precíziós szerszámokkal alakítható ki. Az eredmény egy mechanikai és elektromos szempontból egyaránt biztonságos és megbízható csatlakozás. A Weidmüller mechanikus krimpelő szerszámok széles választékát kínálja. A kioldó mechanizmussal ellátott integrált racsnit az optimális krimpelésről gondoskodik. A Weidmüller-szerszámokkal készített krimpelt csatlakozások megfelelnek a nemzetközi szabványoknak és szabályozásoknak.

Általános rendelési adatok

Típus	ERTE GRIFFE PZ	Változat
Rendelési szám	9202810000	Présszerszám, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4032248512577	
Qty.	1 ST	

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Tartozékok/cserealkatrészek



Krimpelő szerszámok érvéghüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

Általános rendelési adatok

Típus	ERSATZTEILSET CLIP PZ 6...	Változat
Rendelési szám	9054820000	
GTIN (EAN)	4032248109289	
Qty.	1 ST	
Típus	ERTE KN SET PZ 6 ROTO L	Változat
Rendelési szám	2566680000	
GTIN (EAN)	4050118577105	
Qty.	1 ST	