

**BUGH WM4 C BT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**WM4 C fotovoltaikus csatlakozók**

- egy zsugorító érintkező a 4 mm<sup>2</sup> és a 6 mm<sup>2</sup>-es kábelekhez
- TÜV jóváhagyással a legfrissebb IEC 62852 szabvány szerint
- Legfeljebb 35 A névleges árammal terhelhető

**Általános rendelési adatok**

Változat	Fotovoltaikus egységek, Dugaszoló csatlakozó, female
Rendelési szám	<a href="#">1530690000</a>
Típus	BUGH WM4 C BT
GTIN (EAN)	4050118335347
Qty.	100 Darab

## BUGH WM4 C BT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

## Méreték és tömegek

Nettó tömeg

11.6 g

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot

Megfelel, kivétel nélkül

REACH SVHC

Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Műszaki adatok

Kábel külső átmérője, max.	7 mm	Kábel külső átmérője, min.	5.5 mm
Kábeltípus	2 Pfg1 169/08.07, EN 50618:2014	Jóváhagyások	TÜV Rheinland (IEC 62852)
Vezeték-keresztmetszet, max.	6 mm <sup>2</sup>	Vezeték-keresztmetszet, min.	4 mm <sup>2</sup>
Védelmi osztály	IP65, IP67, IP2x nyitva	Szennyezés súlyossága	3 (2 a tömített részen belül)
Névleges feszültség	1500 V DC (IEC)	Külső menet	M 16
Névleges áram	35 A		

## Garancia

Időköz

2 év

## Fontos megjegyzés

Termékinformáció

Kérjük, az érintkezőket külön rendelje meg

## Besorolások

ETIM 8.0	EC002928	ETIM 9.0	EC002928
ETIM 10.0	EC002928	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

## BUGH WM4 C BT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## ... fotovoltaikus dugaszoló csatlakozókhoz



A szigetelés csupaszítása után megfelelő érintkező vagy érvéghüvely krimpelhető a kábel végére. A krimpelés biztonságos kapcsolatot hoz létre a vezeték és az érintkező között, és egyre szélesebb körben helyettesíti a forrasztást. A krimpelés homogén, állandó kapcsolat kialakítását jelenti vezeték és csatlakozóelem között. A csatlakozás csak kiváló minőségű precíziós szerszámokkal alakítható ki. Az eredmény egy mechanikai és elektromos szempontból egyaránt biztonságos és megbízható csatlakozás. A Weidmüller mechanikus krimpelő szerszámok széles választékát kínálja. A kioldó mechanizmussal ellátott integrált racsnival az optimális krimpelésről gondoskodik. A Weidmüller-szerszámokkal készített krimpelt csatlakozások megfelelnek a nemzetközi szabványoknak és szabályozásoknak.

## Általános rendelési adatok

Típus	CTF PV WM4	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1222870000</a>	Fotovoltaikus egységek, Krimpelő szerszám fotovoltaikus érintkezőkhöz, Mechanikus, cserélhető betétek nélkül
GTIN (EAN)	4050118006254	
Qty.	1 ST	

## Tartozékok



A "Dustcap VSSO" porvédő sapka védelmet nyújt a Weidmüller és a 4-es típusú szolár csatlakozók számára a por és a szennyeződések ellen.

A "SafetyClip" biztonsági kapocs megvédi a Weidmüller szolár csatlakozókat a nem szándékolt kinyitástól, és csak a speciális többcélú szerszám használatával oldható ki.

## Általános rendelési adatok

Típus	VSSO WM4 C	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1254870000</a>	Fotovoltaikus egységek, Lapos kialakítás
GTIN (EAN)	4050118047479	
Qty.	100 ST	

## BUGH WM4 C BT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Szerszámok



- Flexibilis és merev, speciális szigetelőanyagú vezetékekhez
- Kiváló minőségű csupaszolás ipari alkalmazásokhoz (teljesíti a repülőgépipari követelményeket)
- A speciális alakú kések különleges típusú szigetelések és vezeték-konfigurációk csupaszolását is lehetővé teszik
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- Rendkívül sokoldalú a cserélhető csupaszoló egységeknek köszönhetően
- A csupaszolás eredménye tetszőleges alkalommal megismételhető
- Nem károsodik a vezeték
- Masszív kivitelének köszönhetően tartós és megbízható szerszám
- Belső vágási funkció

## Általános rendelési adatok

Típus	MULTI-STRIPAX PV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1190490000</a>	Fotovoltaikus egységek, Dugaszoló csatlakozó
GTIN (EAN)	4032248973262	
Qty.	1 ST	

## Hüvelyes érintkezők



WM4 C fotovoltaikus csatlakozók

- egy zsugorító érintkező a 4 mm<sup>2</sup> és a 6 mm<sup>2</sup>-es kábelekekhez
- TÜV jóváhagyással a legfrissebb IEC 62852 szabvány szerint
- Legfeljebb 35 A névleges árammal terhelhető

## Általános rendelési adatok

Típus	BUKO WM4 C BT	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1530670000</a>	Fotovoltaikus egységek, Dugaszoló csatlakozó, Aljzatos csatlakozó
GTIN (EAN)	4050118335477	
Qty.	100 ST	
Típus	BUKO WM4 C RL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1530770000</a>	Fotovoltaikus egységek, Dugaszoló csatlakozó, Aljzatos csatlakozó
GTIN (EAN)	4050118335491	
Qty.	4500 ST	