

**IE-FCI-PWB-RCBO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védeettségi osztály követelményeinek.

**Általános rendelési adatok**

Változat	FrontCom, Maradékárammal működtetett kismegszakító túláramvédelemmel (RCBO), Insert Power large, RCBO
Rendelési szám	<a href="#">1534250000</a>
Típus	IE-FCI-PWB-RCBO
GTIN (EAN)	4050118337938
Qty.	1 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 71 g

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet Üzemi hőmérséklet -5 °C...40 °C  
Telepítési hőmérséklet

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétellel  
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6c  
REACH SVHC Lead 7439-92-1  
SCIP 14f36bdb-8bcd-4f24-8fb3-9538ad1abec6

## Általános adatok

Terméktípus Maradékárammal működtetett kismegszakító túláramvédelemmel (RCBO) Védelmi osztály IP20  
Betét típusa Insert Power large

## Rögzíthető vezetékek

Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül rugalmas, érvéghüvellyel	min.	1.5 mm <sup>2</sup>
	max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, merev	min.	1.5 mm <sup>2</sup>
	max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rugalmas, érvéghüvellyel	min.	1.5 mm <sup>2</sup>
	max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, merev	1.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup>	
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rugalmas, érvéghüvellyel	1.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup>	
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül rugalmas, érvéghüvellyel	1.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup>	

## Általános szabványok

Tanúsítvány sz. (DNV) TAA000022B

## Műszaki adatok


Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás Névleges áram 16 A  
Üzemi feszültség 230 V AC IΔm 500 A  
IΔn 30 mA Kioldási karakterisztika Typ C

**Műszaki adatok****Besorolások**

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

**Kioldási karakterisztika**

---



**Tartozékok FrontCom Vario-hoz****Általános rendelési adatok**

Típus	IE-FC-PWPC	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">1450820000</a>	FrontCom, Érintésvédelem, Single frame	
GTIN (EAN)	4050118255584		
Qty.	1 ST		