

KLIPPON CS STB 1-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Helyszíni vezérlés az Ex-tanúsított Klippon®
Vezérlőállomással: kis vezérlő- és jelzőkészülékek.
Jóváhagyott műveleti és kijelző elemek rozsdamentes
acél, alumínium vagy poliszter szekrényekben.
Veszélyes környezetekben kívánja irányítani és biztosítani
munkafolyamatait. Helyszíni vezérléshez - tanúsított
Klippon® házmegoldások vezérlő- és kijelzőelemekkel.

Általános rendelési adatok

| | |
|--------------------|---|
| Változat | Klippon vezérlő állomás (vezérlő és jelző készülék), Vezérlő- / jelzőkészülék, KLIPPON STB 1 SS Nemesacél 1.4404 (316 L), Nyomógomb - zöld, 1 nyitóérintkező, 1 záróérintkező, -55 °C...55 °C, IP54, IP66 |
| Rendelési szám | 1537210000 |
| Típus | KLIPPON CS STB 1-1 |
| GTIN (EAN) | 4050118341423 |
| Qty. | 1 Darab |
| Szállítás állapota | Kifutott |
| Elérhető eddig: | 2024-08-31T00:00:00+02:00 |

KLIPPON CS STB 1-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások

IECEX ATEX

Méretek és tömegek

| | | | |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| Mélység | 81.5 mm | Mélység (coll) | 3.2087 inch |
| Mélység kiegészítő komponensekkel | 95 mm | Magasság | 120 mm |
| Magasság (coll) | 4.7244 inch | Szélesség | 120 mm |
| Szélesség (coll) | 4.7244 inch | Rögzítési méret - szélesség | 145 mm |
| Nettó tömeg | 1355 g | | |

Hőmérsékletek

| | | | |
|---------------------|----------------|-------------------|--|
| Ambient temperature | -55 °C...55 °C | Üzemi hőmérséklet | |
|---------------------|----------------|-------------------|--|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétellel |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | c0b142f1-4049-4b95-bbc3-9959a2d3b09c |

Tanúsítványszámok - tokozat

| | | | |
|---|--------------------|---|------------------|
| Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (ATEX) | TÜV 14 ATEX 7606 X | Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (INMETRO) | LMP 21.0019X |
| Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (IECEX) | IECEX ITA 14.0013X | Tanúsítvány száma (IECEX) | IECEXITA14.0013X |
| Tanúsítvány száma (ATEX) | TUEV14ATEX7606X | | |

Általános információk

| | | | |
|--|---|---|---|
| 1 pozíció a házban | Nyomógomb - zöld | Érintkező kivitele | 1 nyitóérintkező, 1 záróérintkező |
| Üzemi feszültség, max. | 400 V | Üzemi áram 40 °C-on, max. környezeti hőmérséklet | 1,5 mm ² - T6 10 A, 1,5 mm ² - T5 16 A, 2,5 mm ² - T6 16 A |
| Üzemi áram 55 °C-on, max. környezeti hőmérséklet | 1,5 mm ² - T4 16 A, 1,5 mm ² - T5 10 A, 2,5 mm ² - T5 16 A | Aktuátorok | Nyomógomb |
| Aktuátor színe | zöld | Furatok, B oldal | 1 x M20 |
| Fedél kiegészítő | M5 hatszögletű nemesacél csavar horonnyal és 10 mm kulcstávval | Vezérlő- és kijelzőelemek tömítőanyaga | EPDM |
| Ház tömítésének anyaga | Szilikon (VMQ) | Fedélcsavarok nyomatéka | 2,5 Nm |
| Földelőcsap nyomatéka | 7,5 Nm | Külső földelés | M6 földelőcsapok, rozsdamentes acél |
| Belső földelés | M6 x 10 földelőcsapok, ráhegesztett fedél, rozsdamentes acél | Tömszelence | VG M20 EXE MS |
| Jelölés | II 2 G Ex d e IIC T* Gb, II 2 D Ex tb IIIC T*°C Db | Tömszelence rögzítési tartomány, max. | 12 mm |
| Tömszelence rögzítési tartománya, min. | 3 mm | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. | 2,5 mm ² |

KLIPPON CS STB 1-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

| | | | |
|------------------------|----------------------------------|------------------|--|
| Felszerelés típusa | Falra szerelés | Felületi minőség | Tükörpolírozott |
| Referencia termék | KLIPPON STB 1 SS | Ütésállóság | 7 joule a következő szerint: IEC60079-0 |
| Hőmérsékleti osztályok | T4, T5, T6 | Alapanyag | Nemesacél 1.4404 (316 L) |

Anyagadatok

| | | | |
|------------------|-----------------|-----------|--------------------------|
| Felületi minőség | Tükörpolírozott | Alapanyag | Nemesacél 1.4404 (316 L) |
|------------------|-----------------|-----------|--------------------------|

Általános adatok

| | | | |
|---------------------|---------------|-----------------|------------|
| Szín | Natúr | Védelmi osztály | IP54, IP66 |
| Színskála (hasonló) | Not specified | | |

Ház

| | | | |
|-----------|--------------------------|------------------|---------|
| Alapanyag | Nemesacél 1.4404 (316 L) | Furatok, B oldal | 1 x M20 |
|-----------|--------------------------|------------------|---------|

Standard jellemzők

| | | | |
|----------|--|-------------------|----------------------------------|
| Változat | Ex-jóváhagyással ellátott házak vezérlő és kijelző elemekkel | Referencia termék | KLIPPON STB 1 SS |
|----------|--|-------------------|----------------------------------|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002503 | ETIM 9.0 | EC002503 |
| ETIM 10.0 | EC002503 | ECLASS 14.0 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-05-02 | | |

KLIPPON CS STB 1-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Rajzok

www.weidmueller.com

