

**MULTIMARK PLUS PERFORATOR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

**Általános rendelési adatok**

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Változat       | Cutting kit                |
| Rendelési szám | <a href="#">1540770000</a> |
| Típus          | MULTIMARK PLUS PERFORATOR  |
| GTIN (EAN)     | 4050118345711              |
| Qty.           | 1 Darab                    |

**MULTIMARK PLUS PERFORATOR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Műszaki adatok****Tanúsítványok**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Méreték és tömegek**

|             |        |
|-------------|--------|
| Nettó tömeg | 1700 g |
|-------------|--------|

**Termékek környezetvédelmi megfelelősége**

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

**Feliratozó rendszerek**

|          |   |
|----------|---|
| Változat | Perforáló zsugorhüvelyhez,<br>THM Plus nyomtató |
|----------|---|

**Besorolások**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000610    | ETIM 9.0    | EC000610    |
| ETIM 10.0   | EC000610    | ECLASS 14.0 | 24-32-11-90 |
| ECLASS 15.0 | 24-32-11-90 |             |             |