

**CRIMPSET PZ 10 HEX T**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



## Krimpkészletek

**Általános rendelési adatok**

Változat	Krimpelő szerszám készlet, Krimpelő szerszám: PZ 10 HEX, Csupaszoló szerszám: STRIPAX, Krimpelési tartomány, min.: 0.14, Sínkód: Miscellaneous
Rendelési szám	<a href="#">1542270000</a>
Típus	CRIMPSET PZ 10 HEX T
GTIN (EAN)	4050118347036
Qty.	1 Darab
Csomagolás	Műanyag doboz

## CRIMPSET PZ 10 HEX T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Mélység	261 mm	Mélység (coll)	10.2756 inch
Magasság	57 mm	Magasság (coll)	2.2441 inch
Szélesség	338 mm	Szélesség (coll)	13.3071 inch
Nettó tömeg	1604.24 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Készlet a következőkkel: krimpelő szerszám 10 mm <sup>2</sup> keresztmetszetig, hatlapú, csupaszoló szerszám és érvéghüvelyek más színek szerint
-----------------	--

## Szortimentek

Krimpelési tartomány, max.	10 mm <sup>2</sup>	Krimpelési tartomány, min.	0.14 mm <sup>2</sup>
Csomagolás	Műanyag doboz	Csupaszoló szerszám	STRIPAX
Krimpelő szerszám	PZ 10 HEX	Sínekód	Miscellaneous
AEH száma	2900 pcs.		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

## CRIMPSET PZ 10 HEX T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Szerszámok



- Csupaszoló szerszámok automatikus beállítással
- Flexibilis és tömör vezetékekhez
- Ideális választás gépészeti és üzemmérnöki feladatokhoz, vasúti alkalmazásokhoz, szélenergiához, robottechnológiához, robbanásvédelemhez, illetve hajózáshoz, platformok és hajók építéséhez
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- A befogópofák automatikus nyitása csupaszolás után
- Nincs Fan-Out az egyes vezetékeknél
- Különböző szigetelési vastagságokhoz állítható
- Kettős szigetelésű kábelek két műveleti lépésben, speciális beállítás nélkül
- Nincs holtjáték az önbeálló vágóegységben
- Hosszú élettartam
- Optimalizált ergonómiájú kivitel

## Általános rendelési adatok

Típus	STRIPAX	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9005000000</a>	Szerszámok, Csupaszoló és vágószerszám
GTIN (EAN)	4008190072506	
Qty.	1 ST	

## Crimping tools



Krimpelő szerszámok érvéghüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

## Általános rendelési adatok

Típus	PZ 10 HEX	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1445070000</a>	Krimpelő szerszám érvéghüvelyekhez, 0.25mm <sup>2</sup> , 10mm <sup>2</sup> , Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118250312	
Qty.	1 ST	

## CRIMPSET PZ 10 HEX T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H0,5/14D W	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9019010000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190120931	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/14T HBL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9021040000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, Világoskék
GTIN (EAN)	4008190083168	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,0/14D R	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9019080000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190090623	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,5/14D SW	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9019120000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190153793	
Qty.	500 ST	
Típus	H2,5/15T GR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9021070000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190128944	
Qty.	500 ST	
Típus	H4,0/20T OR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9021110000</a>	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4008190035754	
Qty.	500 ST	

## CRIMPSET PZ 10 HEX T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Névl. vezeték-keresztmetszet 6,0 mm<sup>2</sup>

- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H6,0/20T GN	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9021130000</a>	Érvég hüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, zöld
GTIN (EAN)	4008190111731	
Qty.	100 ST	

Névl. vezeték-keresztmetszet 10 mm<sup>2</sup>

- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H10,0/22T BR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9021150000</a>	Érvég hüvely, Standard, 15 mm, 12 mm, barna
GTIN (EAN)	4008190086886	
Qty.	100 ST	

## Koffer



- A ház törhetetlen polipropilénből készül
- Hordozható és áttekinthető tárolás minimális helyen
- Két masszív csúszó rögzítéssel
- A szortiment táskák és dobozok állítva tárolhatók és az elcsúszás veszélye nélkül egymásra helyezhetők
- betétekkel felosztható

**CRIMPSET PZ 10 HEX T**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Tartozékok****Általános rendelési adatok**

Típus	KOFFER PSC4-01	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9028860000</a>	Szerszámok, Tartódoboz
GTIN (EAN)	4032248304608	
Qty.	1 ST	