

**CRIMPSET PZ 10 SQR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## Krimpkészletek

**Általános rendelési adatok**

Változat	Krimpelő szerszám készlet, Krimpelő szerszám: PZ 10 SQR, Csupaszoló szerszám: STRIPAX, Krimpelési tartomány, min.: 0.14, Sínkód: Weidmüller
Rendelési szám	<a href="#">1542280000</a>
Típus	CRIMPSET PZ 10 SQR
GTIN (EAN)	4050118347050
Qty.	1 Darab
Csomagolás	Műanyag doboz

## CRIMPSET PZ 10 SQR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Mélység	261 mm	Mélység (coll)	10.2756 inch
Magasság	57 mm	Magasság (coll)	2.2441 inch
Szélesség	338 mm	Szélesség (coll)	13.3071 inch
Nettó tömeg	1586.64 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Készlet a következőkkel: krimpelő szerszám 10 mm <sup>2</sup> keresztmetszetig, négyzetes, csupaszoló szerszám és érvéghüvelyek Weidmüller-színkód szerint
-----------------	---

## Szortimentek

Krimpelési tartomány, max.	10 mm <sup>2</sup>	Krimpelési tartomány, min.	0.14 mm <sup>2</sup>
Csomagolás	Műanyag doboz	Csupaszoló szerszám	STRIPAX
Krimpelő szerszám	PZ 10 SQR	Sínkód	Weidmüller
AEH száma	2900 pcs.		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

## CRIMPSET PZ 10 SQR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Szerszámok



- Csupaszoló szerszámok automatikus beállítással
- Flexibilis és tömör vezetékekhez
- Ideális választás gépészeti és üzemmérnöki feladatokhoz, vasúti alkalmazásokhoz, szélenergiához, robottechnológiához, robbanásvédelemhez, illetve hajózáshoz, platformok és hajók építéséhez
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- A befogópofák automatikus nyitása csupaszolás után
- Nincs Fan-Out az egyes vezetékeknel
- Különböző szigetelési vastagságokhoz állítható
- Kettős szigetelésű kábelek két műveleti lépésben, speciális beállítás nélkül
- Nincs holtjáték az önbeálló vágóegységben
- Hosszú élettartam
- Optimalizált ergonómiájú kivitel

## Általános rendelési adatok

Típus	STRIPAX	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9005000000</a>	Szerszámok, Csupaszoló és vágószerszám
GTIN (EAN)	4008190072506	
Qty.	1 ST	

## Crimping tools



Krimpelő szerszámok érvéghüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

## Általános rendelési adatok

Típus	PZ 10 SQR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1445080000</a>	Krimpelő szerszám érvéghüvelyekhez, 0.14mm <sup>2</sup> , 10mm <sup>2</sup> , Négyzetes krimpelés
GTIN (EAN)	4050118250152	
Qty.	1 ST	

## CRIMPSET PZ 10 SQR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H0,5/14 OR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0690700000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4008190015770	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/14 W	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0462900000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190033248	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,0/14 GE	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0463000000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190024697	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,5/14 R	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0463100000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190065089	
Qty.	500 ST	
Típus	H2,5/15D BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9019160000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, kék
GTIN (EAN)	4008190028732	
Qty.	500 ST	
Típus	H4,0/20D GR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9019200000</a>	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190126575	
Qty.	500 ST	

## CRIMPSET PZ 10 SQR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Névl. vezeték-keresztmetszet 6,0 mm<sup>2</sup>

- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H6,0/20 SW	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0533500000</a>	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190183905	
Qty.	100 ST	

Névl. vezeték-keresztmetszet 10 mm<sup>2</sup>

- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H10,0/22 EB	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0534200000</a>	Érvéghüvely, Standard, 15 mm, 12 mm, Elefántcsont színű
GTIN (EAN)	4008190033460	
Qty.	100 ST	

## Koffer



- A ház törhetetlen polipropilénből készül
- Hordozható és áttekinthető tárolás minimális helyen
- Két masszív csúszó rögzítéssel
- A szortiment táskák és dobozok állítva tárolhatók és az elcsúszás veszélye nélkül egymásra helyezhetők
- betétekkel felosztható

**CRIMPSET PZ 10 SQR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Tartozékok****Általános rendelési adatok**

Típus	KOFFER PSC4-01	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9028860000</a>	Szerszámok, Tartódoboz
GTIN (EAN)	4032248304608	
Qty.	1 ST	