


CRIMPSET PZ 10 SQR D**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Krimpkészletek

Általános rendelési adatok

Változat	Krimpelő szerszám készlet, Krimpelő szerszám: PZ 10 SQR, Csupaszoló szerszám: STRIPAX, Krimpelési tartomány, min.: 0.14, Sínkód: DIN
Rendelési szám	1542290000
Típus	CRIMPSET PZ 10 SQR D
GTIN (EAN)	4050118347128
Qty.	1 Darab
Csomagolás	Műanyag doboz

CRIMPSET PZ 10 SQR D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Méretek és tömegek

Mélység	261 mm	Mélység (coll)	10.2756 inch
Magasság	57 mm	Magasság (coll)	2.2441 inch
Szélesség	338 mm	Szélesség (coll)	13.3071 inch
Nettó tömeg	1591.04 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Készlet a következőkkel: krimpelő szerszám 10 mm ² keresztmetszetig, négyzetes, csupaszoló szerszám és érvéghüvelyek DIN-színkód szerint
-----------------	--

Szortimentek

Krimpelési tartomány, max.	10 mm ²	Krimpelési tartomány, min.	0.14 mm ²
Csomagolás	Műanyag doboz	Csupaszoló szerszám	STRIPAX
Krimpelő szerszám	PZ 10 SQR	Sínkód	DIN
AEH száma	2900 pcs.		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

CRIMPSET PZ 10 SQR D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Szerszámok



- Csupaszoló szerszámok automatikus beállítással
- Flexibilis és tömör vezetékekhez
- Ideális választás gépészeti és üzemtechnológiai feladatokhoz, vasúti alkalmazásokhoz, szélenergiához, robottechnológiához, robbanásvédelemhez, illetve hajózáshoz, platformok és hajók építéséhez
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- A befogópofák automatikus nyitása csupaszolás után
- Nincs Fan-Out az egyes vezetékeknél
- Különböző szigetelési vastagságokhoz állítható
- Kettős szigetelésű kábelek két műveleti lépésben, speciális beállítás nélkül
- Nincs holtjáték az önbeálló vágóegységben
- Hosszú élettartam
- Optimalizált ergonómiájú kivitel

Általános rendelési adatok

Típus	STRIPAX	Változat
Rendelési szám	9005000000	Szerszámok, Csupaszoló és vágószerszám
GTIN (EAN)	4008190072506	
Qty.	1 ST	

Crimping tools



Krimpelő szerszámok érvéghüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül

- Kilincsmű a pontos krímpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

Általános rendelési adatok

Típus	PZ 10 SQR	Változat
Rendelési szám	1445080000	Krimpelő szerszám érvéghüvelyekhez, 0.14mm ² , 10mm ² , Négyzetes krímpelés
GTIN (EAN)	4050118250152	
Qty.	1 ST	

CRIMPSET PZ 10 SQR D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H0,5/14D W	Változat
Rendelési szám	9019010000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190120931	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/14D GR	Változat
Rendelési szám	9019040000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190099077	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,0/14D R	Változat
Rendelési szám	9019080000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190090623	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,5/14D SW	Változat
Rendelési szám	9019120000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190153793	
Qty.	500 ST	
Típus	H2,5/15D BL	Változat
Rendelési szám	9019160000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, kék
GTIN (EAN)	4008190028732	
Qty.	500 ST	
Típus	H4,0/20D GR	Változat
Rendelési szám	9019200000	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190126575	
Qty.	500 ST	

CRIMPSET PZ 10 SQR D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Névl. vezeték-keresztmetszet 6,0 mm²

- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H6,0/20D GE	Változat
Rendelési szám	9019220000	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190151607	
Qty.	100 ST	

Névl. vezeték-keresztmetszet 10 mm²

- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H10,0/22D R	Változat
Rendelési szám	9019240000	Érvéghüvely, Standard, 15 mm, 12 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190075385	
Qty.	100 ST	

Koffer



- A ház törhetetlen polipropilénből készül
- Hordozható és áttekinthető tárolás minimális helyen
- Két masszív csúszó rögzítéssel
- A szortiment táskák és dobozok állítva tárolhatók és az elcsúszás veszélye nélkül egymásra helyezhetők
- betétekkel felosztható

CRIMPSET PZ 10 SQR D**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessories****Általános rendelési adatok**

Típus	KOFFER PSC4-01	Változat
Rendelési szám	9028860000	Szerszámok, Tartódoboz
GTIN (EAN)	4032248304608	
Qty.	1 ST	