

IE-FCI-PWCB-3A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védelemosztály követelményeinek.

Általános rendelési adatok

Változat	FrontCom, Biztosíték, Biztosítóbetét
Rendelési szám	1543690000
Típus	IE-FCI-PWCB-3A
GTIN (EAN)	4050118348859
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR)	E479289

Méreték és tömegek

Nettó tömeg	37 g
-------------	------

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet
Telepítési hőmérséklet	

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	8bl
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Terméktípus	Biztosíték	Betét típusa	Biztosítóbetét
-------------	------------	--------------	----------------

Általános szabványok

Tanúsítvány sz. (DNV)	TAA000022B	Tanúsítvány száma (UR)	E479289
-----------------------	------------	------------------------	---------

Műszaki adatok

Csatlakozás típusa	Lapos csatlakozó aljzat, 6,5 mm	Névleges áram	3 A
Ellenállás	0,069 Ω jell.	Üzemi feszültség	32 V DC, 250 V AC
Áramtovábbító kapacitás	1,5 kVeffektív		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		