

**URS 0.34 CA 100-2.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Automatikus csupaszoláshoz és krimpeléshez
- Időtakarékos és hatékony feldolgozás
- Könnyen állítható a megfelelő keresztmetszeti tartományhoz
- Csupaszolás és krimpelés egy lépésben
- Más gyártó hüvelyek és érintkezőinek feldolgozása a gép üzemzavarát és meghibásodását eredményezheti!

**Általános rendelési adatok**

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Változat       | Automata gépek, Pótalkatrész |
| Rendelési szám | <a href="#">1550340000</a>   |
| Típus          | URS 0.34 CA 100-2.5          |
| GTIN (EAN)     | 4050118357110                |
| Qty.           | 1 Darab                      |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretek és tömegek

|          |        |                 |            |
|----------|--------|-----------------|------------|
| Magasság | 100 mm | Magasság (coll) | 3.937 inch |
| Átmérő   | 160 mm | Nettó tömeg     | 1100 g     |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel                      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001597    | ETIM 9.0    | EC001597    |
| ETIM 10.0   | EC001597    | ECLASS 14.0 | 27-24-26-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-26-02 |             |             |