


CAN SUB-D SK TERM PS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Manapság gyakran van szükség egyedi kábelhosszakra. Ezen követelményeknek megfelelően a Weidmüller egyedileg szerelhető dugaszolható csatlakozások széles választékát kínálja.

Általános rendelési adatok

Változat	SUB-D
Rendelési szám	1550590000
Típus	CAN SUB-D SK TERM PS
GTIN (EAN)	4050118357134
Qty.	1 Darab

CAN SUB-D SK TERM PS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Méretek és tömegek

Mélység	17 mm	Mélység (coll)	0.6693 inch
Magasság	54 mm	Magasság (coll)	2.126 inch
Szélesség	46 mm	Szélesség (coll)	1.811 inch
Nettó tömeg	85.36 g		

Hőmérséklet

Páratartalom Max. 75% +25 °C-on,
páralecsapódás nélkül

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6al
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3cc1d9b1-0f2a-47ed-a501-ddcfcfaaf625

SUB-D csatlakozó műszaki adatai

Meghúzási nyomaték	0.3 Nm	Ház fő anyaga	ZnAl
Páratartalom	Max. 75% +25 °C-on, páralecsapódás nélkül	Védelmi osztály	IP30
Dugaszolási ciklusok	≥ 200	Adatsebesség	1 Mbps
Kimenő könyök	90°	Terminating resistor available	Igen
PROFIBUS interfész	D-Sub 9 pólusú, Érintkező	Rendszerelés	UNC4-40
Ház hőmérsékleti tartománya	-20...+70 ° C	PROFIBUS PG csatlakozás	D-Sub 9 pólusú, Érintkező
PROFIBUS kábelcsatlakozás	Csavaros csatlakozás	Programming interface	Igen

Besorolások

ETIM 8.0	EC001132	ETIM 9.0	EC001132
ETIM 10.0	EC001132	ECLASS 14.0	27-44-03-02
ECLASS 15.0	27-44-03-22		