

**SAI-Y-3/3 M8-M8 U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Általános rendelési adatok**

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Változat       | Y-csatlakozó, M8 / M8, Jelelosztó |
| Rendelési szám | <a href="#">1550620000</a>        |
| Típus          | SAI-Y-3/3 M8-M8 U                 |
| GTIN (EAN)     | 4050118357141                     |
| Qty.           | 1 Darab                           |

## SAI-Y-3/3 M8-M8 U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS                      | Megfelel                    |
| UL File Number Search     | <a href="#">UL weboldal</a> |
| Tanúsítvány száma (cULus) | E307231                     |

## Méretetek és tömegek

|             |        |
|-------------|--------|
| Nettó tömeg | 14.2 g |
|-------------|--------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot                 | Megfelel, kivétellel                 |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c, 7cl                              |
| REACH SVHC                               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                     | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |

## Csatlakozási adatok

|                                                   |                                               |                    |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| Csoport kivezetés - dugaszoló csatlakozó M8 tűske | 1. szimpla kivitelezés - dugaszoló csatlakozó | M8 aljzat          |
| 2. szimpla kivitelezés - dugaszoló csatlakozó     | M8 aljzat                                     | Meghúzási nyomaték |
|                                                   |                                               | M8: 0,5 - 0,6 Nm   |

## Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

|                       |                  |                             |              |
|-----------------------|------------------|-----------------------------|--------------|
| Pólusszám             | 3                | Kódolás                     | M8 = nincs   |
| Érintkező felület     | Au (arany)       | Ház fő anyaga               | PUR          |
| Névleges feszültség   | 30 V             | Névleges áram               | 4 A          |
| Védelmi osztály       | IP67             | Dugaszolási ciklusok        | ≥ 100        |
| Szennyezés súlyossága | 3                | Árnyékolás csatlakozás      | Nem          |
| Menetes gyűrű anyaga  | Cink présöntvény | Ház hőmérsékleti tartománya | -25...+85 °C |

## Szabványok

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Csatlakozó, standard | IEC 61076-2-104 |
|----------------------|-----------------|

## Általános adatok

|                        |         |                             |              |
|------------------------|---------|-----------------------------|--------------|
| Pólusszám              | 3       | Kódolás                     | M8 = nincs   |
| Csatlakozási menet     | M8 / M8 | Érintkező felület           | Au (arany)   |
| Meghúzási nyomaték     | 0.4 Nm  | Ház fő anyaga               | PUR          |
| Névleges feszültség    | 30 V    | Névleges áram               | 4 A          |
| AF mérete              | 9 mm    | Védelmi osztály             | IP67         |
| Dugaszolási ciklusok   | ≥ 100   | Szennyezés súlyossága       | 3            |
| 1. csatlakozás         | M8/M8   | 2. csatlakozás              | Csavar       |
| Árnyékolás csatlakozás | Nem     | Ház hőmérsékleti tartománya | -25...+85 °C |
| Vezeték külső átm.     | -       |                             |              |

## Besorolások


|           |          |             |             |
|-----------|----------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0  | EC002925 | ETIM 9.0    | EC002925    |
| ETIM 10.0 | EC002925 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-06 |

**Műszaki adatok**

ECLASS 15.0

27-44-01-06

### Méretrajz



### Kapcsolási rajz

