

CAN SUB-D M12 TERM PS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Manapság gyakran van szükség egyedi kábelhosszakra. Ezen követelményeknek megfelelően a Weidmüller egyedileg szerelhető dugaszolható csatlakozások széles választékát kínálja.

Általános rendelési adatok

Változat	SUB-D
Rendelési szám	1555280000
Típus	CAN SUB-D M12 TERM PS
GTIN (EAN)	4050118361094
Qty.	1 Darab

CAN SUB-D M12 TERM PS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

Mélység	16.8 mm	Mélység (coll)	0.6614 inch
Magasság	59 mm	Magasság (coll)	2.3228 inch
Szélesség	46.5 mm	Szélesség (coll)	1.8307 inch
Nettó tömeg	78.32 g		

Hőmérsékletetek

Páratartalom

Max. 75% +25 °C-on,
páralecsapódás nélkül

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3cc1d9b1-0f2a-47ed-a501-ddcfcfaaf625

SUB-D csatlakozó műszaki adatai

Meghúzási nyomaték	0.3 Nm	Ház fő anyaga	ZnAl
Páratartalom	Max. 75% +25 °C-on, páralecsapódás nélkül	Védelmi osztály	IP30
Dugaszolási ciklusok	≥ 200	Adatsebesség	1 Mbps
Kimenő könyök	90°	Terminating resistor available	Igen
PROFIBUS interfész	D-Sub 9 pólusú, Aljzat	Reteszelés	UNC4-40
Ház hőmérsékleti tartománya	-20...+70 ° C	PROFIBUS PG csatlakozás	D-Sub 9 pólusú, Érintkező
PROFIBUS kábelcsatlakozás	M12 A-coded, pin + socket	Programming interface	Igen

Besorolások

ETIM 8.0	EC001132	ETIM 9.0	EC001132
ETIM 10.0	EC001132	ECLASS 14.0	27-44-03-02
ECLASS 15.0	27-44-03-22		