

UR20-EM-1990070000-SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

A kép illusztráció**Általános rendelési adatok**

| | |
|----------------|----------------------------|
| Változat | Replacement part |
| Rendelési szám | 1562260000 |
| Típus | UR20-EM-1990070000-SP |
| GTIN (EAN) | 4050118367195 |
| Qty. | 1 Darab |

UR20-EM-1990070000-SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|--------|------------------|-------------|
| Mélység | 61 mm | Mélység (coll) | 2.4016 inch |
| Magasság | 110 mm | Magasság (coll) | 4.3307 inch |
| Szélesség | 12 mm | Szélesség (coll) | 0.4724 inch |
| Nettó tömeg | 28 g | | |

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

| | |
|--|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétellel |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 7a, 7cl |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8 |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002584 | ETIM 9.0 | EC002584 |
| ETIM 10.0 | EC002584 | ECLASS 14.0 | 27-33-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-33-02-92 | | |