

UR20-EM-2007420000-SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció**Általános rendelési adatok**

Változat	Pótalkatrész
Rendelési szám	1562270000
Típus	UR20-EM-2007420000-SP
GTIN (EAN)	4050118367249
Qty.	1 Darab

UR20-EM-2007420000-SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méreték és tömegek

Mélység	61 mm	Mélység (coll)	2.4016 inch
Magasság	110 mm	Magasság (coll)	4.3307 inch
Szélesség	12 mm	Szélesség (coll)	0.4724 inch
Nettó tömeg	28 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8
Termék karbonlábnyoma	Bölcsőtől a kapuig 7.285 kg CO2 eq.

Besorolások

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		